


Otomatik bağlantı NPQP-D-Q4-S8

Ürün numarası: 132589

FESTO

Üretimden kalkan tipler. 2013'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Büyükük | Standart |
| Nominal genişlik | 2,4 mm |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0,95 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 4 |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 3 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | Otomatik nipel QS-8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 4 mm hortum için |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun |
| Gövde için malzeme bilgisi | PP |
| Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |