



Tek yön kısma valfi GRLZ-10-UNF-B

Ürün numarası: 151576

FESTO

Girişde kısma için, döner bağlantılı.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Hava beslemesi için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	UNF10-32
Pnömatik bağlantı 2	UNF10-32
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C