

Plastik hortum

PU-5/32-BL

Ürün numarası: 158360

FESTO

CN- ve CK- tipi rakor bağlantıları için, özellikle esnek ve kırılmalara karşı dayanıklı, polyurethane (Gıda sektörü için uygun değildir).

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Maximum basınç değeri maximum sıcaklıkta müsaade edilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	3,97 mm
Bending radius relevant for flow rate	17 mm
İç çap	2,6 mm
Temperature dependent operating pressure	-0,95 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-30 ... 60 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,009 kg/m
Renk	mavi
Malzeme hakkında not	Conforms to RoHS