


Valf adası

VIMP-02-1/8-12

Ürün numarası: 18384

FESTO

Tip 02, G1/8, multi-pin bağlantılı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---|
| Valf fonksiyonu | 5/2 single solenoid 5/2 bistable 5/3 pressurised 5/3 exhausted 5/3 closed |
| Standart nominal debi | 750 ... 1.000 l/min |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Electrical connection | Multipol |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 12 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Valf adası tipi | 02 |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Pilot basıncı beslemesi | harici dahili |
| Valf adası yapısı | Sabit mandal |
| Pilot basıncı | 1,5 ... 10 bar |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Malzeme hakkında not | LABS içeren malzemeler mevcut |