

Standart silindir DNA-2"- -

Ürün numarası: 193384

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

| Özellik | Değer |
|---|-----------------------------|
| Strok | 0,5 ... 80 " |
| Piston çapı | 2" |
| Standarda dayalı | ANSI/NFPA |
| Çalışma basıncı | 0,6 ... 12 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 |
| Çevre sıcaklığı | ≥ -20 °C |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Gövde için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |