



Tek yön kısma valfi

GR-QS-6-LF

Ürün numarası: 193968
Üretimden kalkacak ürün

Tek yönlü kısma ayarı.
İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tek yönlü kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 2	QS-6
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Seçenekler: Ön panel montajı geçiş delikli Aksesuarlı
Kısma yönündeki standart nominal debi	75 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	260 ... 270 l/min
Çalışma basıncı	0,2 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gövde için malzeme bilgisi	PA-kuvvetlendirilmiş
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	110 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik