

Valf adası MH2

Ürün numarası: 197335


FESTO

mit Schnellschaltventilen.

Eski model: 2007 yılına kadar elde edilebilir

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.



Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | 3/2 geschlossen monostabil 3/2 offen monostabil |
| Standart nominal debi | 100 l/min |
| Pneumatischer Arbeitsanschluss | M5 |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 8 bar |
| Elektrische Ansteuerung | Tekli bağlantı Multipol |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 10 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Baubreite | 10 mm |
| Koruma sınıfı | IP40 IP65 |
| Nominal genişlik | 2 mm |
| Valf dilimi genişliği | 14 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Tasarım yapısı | Basıncı tahliye edilmiş poppet valfi |
| Kumanda şekli | direkt |
| Valf adası yapısı | Sabit mandal |
| Anahtarlama konum göstergesi | Evet, dişli soketli |
| Vakumda kullanılabilir | evet |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 5 V 24 V 12 V |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -5 ... 40 °C |
| Malzeme hakkında not | Kupfer- und PTFE-frei |