



Yaklaşım sensörü

SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

Part number: 526676

FESTO

elektriksel, kontaklı, 2 uçlu, sensör kanalı 10 olan tahrik elemanları için, kablolu.



Data sheet

Feature	Value
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	Kontaklı 2-kablo
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	< 0,5 ms
Kapama süresi	> 0,5 ms
Max. Çıkış akımı	50 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	1,5 W
Gerilim düşmesi	< 8 V
Geriyi kalan akım	< 1 mA
Kısa devre korumalı	evet
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 2-damarlı
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Bağlantı şekli	Silindir profili ile bir hizada Yuvarlak kanala sıkıştırılmış Kanala üst kısımdan takılır
Sıkma torku	0,4 Nm
Ürün ağırlığı	15,4 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67