


# Y-otomatik baęlantı

## QSY-F-6-4

Ürün numarası: 533934

FESTO

[İndirger.](#)



## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	3,5 mm
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Gıda güvenlięi	Üretici beyanına göre
Çevre sıcaklıęı	0 ... 150 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	17,8 g
Pnömatik baęlantı 1	Dış çap 6 mm hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 4 mm hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç Krom ve nikel kaplı
Dış sızdırmazlıęı için malzeme bilgisi	FPM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	FPM