

Multi-pin插座

IMP1-SD-40-0,75

料號: 18322

FESTO



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	10 ... 19 mm
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 300 V
工作電壓範圍 DC	≤ 250 V
容許的電流負載	10 A
防護等級	IP65
環境溫度	-40 ... 125 °C
產品重量	325 g
端子截面	0.75 mm ²
電氣連接	插頭插座 40-pin
電纜螺紋連接	Pg21
安裝類型	具夾緊具
外殼的材料訊息	塑料的 壓鑄輕型合金
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍銀