

Соединительный кабель KMYZ-7-24-10-LED-PUR

№ изделия: 196070

FESTO

очень гибкие, со встроенной схемой снижения тока удержания, для пневмоостровов CPV.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Дополнительные функции	Снижение тока удержания
Индикатор позиции переключения	LED
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 50 °C
Момент затяжки	0,25 Nm
Вес продукта	170 g
Электрическое подключение	Угловая розетка / кабель Квадратная форма/открытый конец 2-полюсный / 2-проводный
Структура кабеля	2x0,25
Диаметр кабеля	3,4 mm
Длина кабеля	10 m
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с самонарезающим винтом
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	PA
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PUR)
Информация о материале, разъем	Бронза