Stecknippel-Verschraubungen

FESTO



Stecknippel-Verschraubungen

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch-Innen-Ø	Stecknippel	Schlauch-Innen-Ø	
Gerade Form	**Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant**								
		N	M5	–	–	–	3,6	3	6
							4,8	4	
	Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant								
		CN	M3	–	–	–	2,6; 3,4	2, 3	6
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	Stecknippel-Schottverschraubung								
		SCN	–	–	2,95	2	–	–	7
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		RTU	–	–	2,95	2	2,95	2	7
					3,6	3	2,95	2	
					3,6	3	3,6	3	
					3,6	3	4,8	4	
					4,8	4	4,8	4	
					4,8	4	7	6	
					7	6	7	6	
L- Form	**L-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde – 360° schwenkbar**								
		LCN	M3	–	–	–	2,95; 3,6	2, 3	8
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	L-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde – verlängertes Gehäuseteil 360° schwenkbar								
		LCNH	M5	–		–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	9
			–	G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G3/8			7	6	
	L-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		L-PK	–	–	2,95	2	–	–	9
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			

Stecknippel-Verschraubungen

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		➔ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	
T-Form	**T-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde –360° schwenkbar**								
		TCN	M3		–	–	2,95; 3,6	2, 3	10
			M5				2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
				G1⁄8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1⁄4			4,8; 7	4, 6	
				G3⁄8			7	6	
	T-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		T-PK	–	–	2,95	2	–	–	10
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
V-Form	**V-Schlauchverbindung mit Stecknippel**								
		V-PK	–	–	2,95	2	–	–	11
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
Y-Form	**Y-Schlauchverbindung mit Stecknippel**								
		Y-PK	–	–	2,95	2	–	–	11
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	Steckverteiler mit Stecknippel								
		FCN	–	–	2,95	2	2,95	2	12
					3,6	3	3,6	3	
					3,6	3	2,95	2	
					4,8	4	4,8	4	
					4,8	4	3,6	3	
					7	6	7	6	
					7	6	4,8	4	

Stecknippel-Verschraubungen CRCN, Edelstahl

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		➔ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	
Gerade Form	**Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant – Edelstahl**								
		CRCN	M5	–	–	–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	13
				G1⁄8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1⁄4			4,8; 7	4, 6	
				G3⁄8			7	6	

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		➔ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	Stecknippel	Schlauch-Innen-∅	
	Schlauchtülle								
		C-...-P	–	G1⁄8	–	–	7	6	14
				G1⁄4			7; 10	6, 9	
				G3⁄8			7; 10	6, 9	
				G1⁄2			14,8	13	
	Schlauchtülle mit Dichtring (Aluminium und Messing-Ausführung)								
		N-...-P N-...-MS	–	G1⁄8	–	–	7	6	15
				G1⁄4			7; 10	6, 9	
				G3⁄8			7; 10; 14,8	6, 9, 13	
				G1⁄2			10,3; 14,8	9, 13	
				G3⁄4			14,8; 20,8	13, 19	
	Schlauchklemme nach DIN 3017								
		SK							16

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

Stecknippel-Verschraubung
N-...-PK
mit Dichtring

Werkstoff:
Messing



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	L1	L2	L3	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M5	2,5	3,6	3	16	3,5	8,5	7	1	**4446**	**N-M5-PK-3**	**10**
	2,5	4,8	4	18	3,5	10,5	7	2	**4902**	**N-M5-PK-4**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubung
CN-...-PK
mit Dichtring

Werkstoff:
M3-Gewinde: hochlegierter Stahl rostfrei
M5-Gewinde: Stahl
G-Gewinde: Aluminium



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	L1	L2	L3	⌀	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M-Gewinde										
M3	1,5	2,6	2	10	3	5	4,5	**15871**	**CN-M3-PK-2**	**10**
	1,5	3,4	3	11	3	6	4,5	**15872**	**CN-M3-PK-3**	**10**
M5	1,5	2,95	2	13,8	3,8	6	7	**19521**	**CN-M5-PK-2**	**10**
	2,5	3,6	3	17,5	3,8	9,7	7	**12255**	**CN-M5-PK-3**	**10**
	2,5	4,8	4	19,5	3,8	11,7	7	**12256**	**CN-M5-PK-4**	**10**
G-Gewinde										
G1/8	2,5	3,6	3	20,2	4,9	9,7	13	**11944**	**CN-1/8-PK-3**	**10**
	3,2	4,8	4	22,2	4,9	11,7	13	**11945**	**CN-1/8-PK-4**	**10**
	5,3	7	6	245	4,9	14	13	**11946**	**CN-1/8-PK-6**	**10**
G1/4	3,2	4,8	4	24,7	5,8	11,7	17	**11947**	**CN-1/4-PK-4**	**10**
	5,3	7	6	27	5,8	14	17	**11948**	**CN-1/4-PK-6**	**10**
G3/8	5,3	7	6	28	6,8	14	19	**11949**	**CN-3/8-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK

Werkstoff:
Aluminium



Abmessungen und Bestellangaben

Stecknippel D1	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅	D5	B1	L1	L2	L3	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
2,95	1,5	2	M4	2,2	23,4	6	6	7	1	**19528**	**SCN-PK-2**	**10**
3,6	1,9	3	M6x0,75	3,2	35,3	8	9,7	10	4	**11972**	**SCN-PK-3**	**10**
4,8	2,8	4	M10x1	3,5	42,4	10	11,7	13	7	**11973**	**SCN-PK-4**	**10**
7	4,8	6	M12x1	4	48	10	14	17	10	**11974**	**SCN-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchverbindung RTU-PK
mit Stecknippel

Werkstoff:
Messing

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

Stecknippel D1	Stecknippel D2	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅ D1	für Schlauch-Innen-∅ D2	L1	L2	L3	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
2,95	2,95	1,5	2	2	14	6	6	1	**19541**	**RTU-PK-2/2-B**	**10**
3,6	2,95	1,5	3	2	17,7	9,7	6	1	**19542**	**RTU-PK-3/2**	**10**
3,6	3,6	2,5	3	3	19	8,5	8,5	1	**4805**	**RTU-PK-3/3**	**10**
3,6	4,8	2,5	3	4	20	8,5	10,5	2	**4499**	**RTU-PK-3/4**	**10**
4,8	4,8	3,4	4	4	23	10,5	10,5	2	**4806**	**RTU-PK-4/4**	**10**
4,8	7	3,4	4	6	25,5	10,5	13	2	**7604**	**RTU-PK-4/6**	**10**
7	7	5,3	6	6	28	13	13	3	**7605**	**RTU-PK-6/6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

L-Stecknippel-Verschraubung
LCN-...-PK
360° schwenkbar

Werkstoff:
M3-Gewinde: hochlegierter Stahl, Zink-Druckguss
M5-Gewinde: Stahl, Zink-Druckguss
G-Gewinde: Aluminium, Zink-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M-Gewinde															
M3	1,3	2,95	2	14	2,8	9,2	3,0	12,2	9,6	6	4,5	2	**30491**	**LCN-M3-PK-2-B**	**10**
	2,0	3,6	3	15,2	2,8	9,8	3,0	15,9	13,3	9,7	4,5	2	**30982**	**LCN-M3-PK-3**	**10**
M5	1,3	2,95	2	16	3,8	10,2	4,0	12,2	9,6	6	7	4	**19523**	**LCN-M5-PK-2**	**10**
	2,0	3,6	3	20,1	3,8	13,7	4,0	18,7	14,7	9,7	7	5	**12257**	**LCN-M5-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	21,4	3,8	13,9	4,0	20,7	16,7	11,7	7	6	**12258**	**LCN-M5-PK-4**	**10**
G-Gewinde															
G⅛	2,0	3,6	3	21,2	4,9	13,7	5,6	24	17,5	9,7	13	9	**11955**	**LCN-⅛-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	22,55	4,9	14,15	5,6	26	19,5	11,7	13	10	**11956**	**LCN-⅛-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	24,45	4,9	15,15	5,6	28,5	22	14,2	13	11	**11957**	**LCN-⅛-PK-6**	**10**
G¼	2,9	4,8	4	25,05	5,8	15,75	7,2	26	19,5	11,7	17	13	**12958**	**LCN-¼-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	26,95	5,8	16,75	7,2	28,5	22	14,2	17	15	**12959**	**LCN-¼-PK-6**	**10**
G⅜	4,9	7	6	27,95	6,8	16,75	7,2	28,5	22	14,2	19	20	**12960**	**LCN-⅜-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

L-Stecknippel-Verschraubung
LCNH-...-PK
360° schwenkbar

Werkstoff:
M-Gewinde: Stahl, Zink-Druckguss
G-Gewinde: Aluminium, Zink-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M-Gewinde															
M5	1,3	2,95	2	26,9	3,8	21,1	14,9	12,2	9,6	6	7	8	**35982**	**LCNH-M5-PK-2**	**10**
	2,0	3,6	3	28,7	3,8	22,3	12,6	18,7	14,7	9,7	7	9	**35983**	**LCNH-M5-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	30,2	3,8	22,9	12,6	20,7	16,7	11,7	7	10	**35984**	**LCNH-M5-PK-4**	**10**
G-Gewinde															
G⅛	2,0	3,6	3	31,8	4,9	24,3	16,2	24	17,5	9,7	13	13	**35985**	**LCNH-⅛-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	33,15	4,9	24,75	16,2	26	19,5	11,7	13	14	**35986**	**LCNH-⅛-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	35,05	4,9	25,75	16,2	28,5	22	14,2	13	16	**35987**	**LCNH-⅛-PK-6**	**10**
G¼	2,9	4,8	4	35,65	5,8	26,35	17,8	26	19,5	11,7	17	21	**35988**	**LCNH-¼-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	37,55	5,8	27,35	17,8	28,5	22	14,2	17	22	**35989**	**LCNH-¼-PK-6**	**10**
G⅜	4,9	7	6	38,55	6,8	27,35	17,8	28,5	22	14,2	19	29	**35990**	**LCNH-⅜-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

L-Schlauchverbindung L-PK

Werkstoff:
Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben

Stecknippel D1	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅	B1	H1	H2	H3	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	6	1	**19539**	**L-PK-2**	**10**
3,6	2,5	3	6,5	19,25	15,6	9,7	1	**7473**	**L-PK-3**	**10**
4,8	3,4	4	7,8	23	18,7	11,7	2	**9584**	**L-PK-4**	**10**
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	14	7	**150012**	**L-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

T-Stecknippel-Verschraubung
TCN-...-PK
360° schwenkbar

Werkstoff:
M3-Gewinde: hochlegierter Stahl, rostfrei, Zink-Druckguss
M5-Gewinde: Stahl, Zink-Druckguss
G-Gewinde: Aluminium, Zink-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M-Gewinde														
M3	1,3	2,95	2	14	2,8	9,2	3,0	19,2	9,6	6	4,5	**30492**	**TCN-M3-PK-2**	**10**
	2,0	3,6	3	15,2	2,8	9,8	3,0	26,6	13,3	9,7	4,5	**30983**	**TCN-M3-PK-3**	**10**
M5	1,3	2,95	2	16	3,8	10,2	4,0	19,2	9,6	6	7	**19525**	**TCN-M5-PK-2**	**10**
	2,0	3,6	3	20,1	3,8	13,7	4,0	29,4	14,7	9,7	7	**12259**	**TCN-M5-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	18,1	3,8	14,3	4,0	33,4	16,7	11,7	7	**12432**	**TCN-M5-PK-4**	**10**
G-Gewinde														
G⅛	2,0	3,6	3	21,2	4,9	13,7	5,6	35	17,5	9,7	13	**11961**	**TCN-⅛-PK-3**	**10**
	2,9	4,8	4	22,55	4,9	14,15	5,6	39	19,5	11,7	13	**11962**	**TCN-⅛-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	24,45	4,9	15,15	5,6	44	22	14,2	13	**11963**	**TCN-⅛-PK-6**	**10**
G¼	2,9	4,8	4	25,05	5,8	15,75	7,2	39	19,5	11,7	17	**11964**	**TCN-¼-PK-4**	**10**
	4,9	7	6	26,95	5,8	16,75	7,2	44	22	14,2	17	**11965**	**TCN-¼-PK-6**	**10**
G⅜	4,9	7	6	27,95	6,8	16,75	7,2	44	22	14,2	19	**11966**	**TCN-⅜-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

T-Schlauchverbindung T-PK

Werkstoff:
Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben

Stecknippel D1	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅	B1	H1	H2	L1	L2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	20,4	6	1	**30919**	**T-PK-2**	**10**
3,6	2,5	3	6,5	19,25	15,6	31,2	9,7	2	**7267**	**T-PK-3**	**10**
4,8	3,4	4	7,8	23	18,7	37,4	11,7	3	**9585**	**T-PK-4**	**10**
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	52,6	14	11	**150015**	**T-PK-6**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

V-Schlauchverbindung V-PK

Werkstoff:
Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben									
Stecknippel D1	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅	D5	H1	L2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[2]
2,95	1,5	2	4	11,3	6	1	**30918**	**V-PK-2[1]**	**10**
3,6	2,5	3	6,5	17,6	9,7	1	**7268**	**V-PK-3**	**10**
4,8	3,4	4	7,8	21	11,7	2	**30920**	**V-PK-4**	**10**
7	5,3	6	10,4	29,8	14	8	**150014**	**V-PK-6**	**10**

1) RoHS konform
2) Packungseinheit in Stück

Y-Schlauchverbindung Y-PK

Werkstoff:
Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben									
Stecknippel D1	Nennweite [mm]	für Schlauch-Innen-∅	B1	H1	H2	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[2]
2,95	1,5	2	4	18	6	1	**19540**	**Y-PK-2[1]**	**10**
3,6	2,5	3	6,5	28,8	9,7	2	**7269**	**Y-PK-3**	**10**
4,8	3,4	4	7,8	34,5	11,7	3	**9586**	**Y-PK-4**	**10**
7	5,3	6	10,4	49,2	14	12	**150013**	**Y-PK-6**	**10**

1) RoHS konform
2) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

Steckverteiler FCN

Werkstoff:
Zink-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss		Nennweite	für Schlauch-Innen∅		B1	B2	D5	H1	H2	H3	L1	L2	L3	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
D1	D2	[mm]	D1	D2										[g]			
2,95	2,95	1,3	2	2	6	4	3,2	15,7	3,1	2,6	28	8	6	5	**19527**	**FCN-3-PK-2-B**	**10**
3,6	3,6	2	3	3	8,4	5,2	4,3	21,6	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	**14768**	**FCN-3-PK-3**	**10**
2,95	3,6	2/1,3	2	3	8,4	5,2	4,3	17,9	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	**31314**	**FCN-3-PK-3/2**	**10**
4,8	4,8	2,9	4	4	10,2	7	4,3	24	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	**14769**	**FCN-3-PK-4**	**10**
3,6	4,8	2,9/2	3	4	10,2	7	4,3	22	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	**31315**	**FCN-3-PK-4/3**	**10**
7	7	4,9	6	6	12	8,8	4,3	28,4	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	**14770**	**FCN-3-PK-6**	**10**
4,8	7	4,9/2,9	4	6	12	8,8	4,3	25,9	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	**31316**	**FCN-3-PK-6/4**	**10**

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen CRCN, Edelstahl

Datenblatt

Stecknippel-Verschraubung
CRCN
mit Dichtring

Werkstoff:
hochlegierter Stahl rostfrei



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	L1	L2	L3	⌀	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
M-Gewinde										
M5	1,5	2,95	2	13,8	3,8	6	7	**30985**	**CRCN-M5-PK-2**	**10**
	2,5	3,6	3	17,5	3,8	9,7	7	**13967**	**CRCN-M5-PK-3**	**10**
	2,5	4,8	4	19,5	3,8	11,7	7	**13968**	**CRCN-M5-PK-4**	**10**
G-Gewinde										
G⅛	2,5	3,6	3	20,2	4,9	9,7	13	**13969**	**CRCN-⅛-PK-3**	**10**
	3,2	4,8	4	22,2	4,9	11,7	13	**13970**	**CRCN-⅛-PK-4**	**10**
	5,3	7	6	24,5	4,9	14	13	**13971**	**CRCN-⅛-PK-6**	**10**
G¼	3,2	4,8	4	24,7	5,8	11,7	17	**13972**	**CRCN-¼-PK-4**	**1**
	5,3	7	6	27	5,8	14	17	**13973**	**CRCN-¼-PK-6**	**1**
G⅜	5,3	7	6	28	6,8	14	19	**13974**	**CRCN-⅜-PK-6**	**1**

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

Datenblatt

Schlauchtülle C-...-P

Werkstoff:
Messing
Aluminium-Ausführung



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Anschluss D2	für Schlauch-Innen-∅	L1	L2	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
G-Gewinde										
G⅛	4	7	6	36	24	13	18	**2021**	**C-⅛-P-6**	**10**
G¼	4,5	7	6	39	24	17	28	**2022**	**C-¼-P-6**	**10**
	5,5	10	9	39	24	17	34	**2023**	**C-¼-P-9**	**10**
G⅜	4,5	7	6	39	24	19	31	**2024**	**C-⅜-P-6**	**1**
	6,5	10	9	39	24	19	34	**2025**	**C-⅜-P-9**	**1**
G½	11	14,8	13	50	30	24	64	**2026**	**C-½-P-13**	**1**

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

Datenblatt

Schlauchtülle N-...-P
mit Dichtring

Werkstoff:
N...-P: Aluminium, blau eloxiert
N...-P...MS: Messing



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss D1	Nennweite [mm]	Stecknippel D2	für Schlauch-Innen-∅	L1	L2	L3	⌀	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[2]
G-Gewinde											
G⅛	4,5	7	6	34,7	4,9	24,2	13	14	**3605**	**N-⅛-P-6**	**10**
G¼	4,5	7	6	37,1	5,8	24,1	17	21	**3606**	**N-¼-P-6**	**10**
	6,5	10	9	37,1	5,8	24,1	17	24	**3607**	**N-¼-P-9**	**10**
G⅜	4,5	7	6	38,1	6,8	24,1	19	34	**3608**	**N-⅜-P-6**	**10**
	7,6	10	9	38,1	6,8	24,1	19	31	**3609**	**N-⅜-P-9**	**10**
	11	14,8	13	45,4	6,8	30	19	35	**36160**	**N-⅜-P-13**	**1**
G½	8	10,3	9	39,5	8,15	24	24	61	**3610**	**N-½-P-9**	**1**
	11	14,8	13	45,5	8,15	30	24	63	**3611**	**N-½-P-13**	**1**
G¾	11	14,8	13	50	9,05	30	32	113	**3612**	**N-¾-P-13**	**1**
	16,5	20,8	19	56	9,05	36	32	117	**3613**	**N-¾-P-19[1]**	**1**
G⅛	4,5	7	6	34,7	4,9	24,2	13	10	**15630**	**N-⅛-P-6-MS**	**10**
G¼	4,5	7	6	37,1	5,8	24,1	17	15	**15631**	**N-¼-P-6-MS**	**10**
	6,5	10	9	37,1	5,8	24,1	17	20	**15632**	**N-¼-P-9-MS**	**10**
G⅜	4,5	7	6	38,1	6,8	24,1	19	30	**15633**	**N-⅜-P-6-MS**	**10**
	7,6	10	9	38,1	6,8	24,1	19	35	**15634**	**N-⅜-P-9-MS**	**10**
	11	14,8	13	45,4	6,8	30	19	40	**36161**	**N-⅜-P-13-MS**	**1**
G½	8	10,3	9	39,5	8,15	24	24	50	**15635**	**N-½-P-9-MS**	**1**
	11	14,8	13	45,5	8,15	30	24	55	**15636**	**N-½-P-13-MS**	**1**
G¾	11	14,8	13	50	9,05	30	32	100	**15637**	**N-¾-P-13-MS**	**1**
	16,5	20,8	19	56	9,05	36	32	105	**15638**	**N-¾-P-19-MS**	**1**
R-Gewinde											
R1	16,5	20,8	19	68,6	–	36	34	–	**572260**	**N-1-P-19[1]**	**1**
NPT-Gewinde											
¾	16,5	20,8	19	66,68	–	36	30,17	–	**564848**	**N-¾-P-19-NPT[1]**	**1**
1	16,5	20,8	19	74,00	–	36	34	–	**572243**	**N-1-P-19-NPT[1]**	**1**

1) RoHS konform
2) Packungseinheit in Stück

Schlauchklemmen SK

Datenblatt

Schlauchklemme SK
nach DIN 3017

Die Schlauchklemmen sind mit einem Schneckengewinde versehen. Bandbreite 9 mm.

Werkstoff:
Stahl

Abmessungen und Bestellangaben				
Spannbereich-∅ [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE[1]
10 ... 16	7	**9274**	**SK-10-16**	**10**
16 ... 27	12	**9275**	**SK-16-27**	**10**
20 ... 32	13	**9276**	**SK-20-32**	**10**

1) Packungseinheit in Stück