Guarnizioni di tenuta

Foglio dati

Guarnizione O/CRO

Materiale:
guarnizione O: polivinilcloruro
senzarameePTFE

guarnizione CRO: fluoruro di polivinilidene per l'industria chimica o alimentare

Dati di ordinazione – Guarnizione O				
Per filettatura	Intervallo di temperatura [°C]	Cod. prod.	Tipo	QT*
M3		**30 290**	**O-M3-B**	**1**
M5		**3 565**	**O-M5**	**1**
M5		**534 226**	**O-M5**	**500**
G1⁄8		**2 223**	**O-1⁄8**	**1**
G1⁄8		**534 227**	**O-1⁄8**	**500**
G1⁄4		**2 224**	**O-1⁄4**	**1**
G1⁄4		**534 228**	**O-1⁄4**	**200**
G3⁄8		**2 225**	**O-3⁄8**	**1**
G3⁄8		**534 229**	**O-3⁄8**	**200**
G1⁄2		**2 226**	**O-1⁄2**	**1**
G1⁄2		**534 230**	**O-1⁄2**	**100**
G3⁄4		**2 227**	**O-3⁄4**	**1**
G1		**210 893**	**O-1**	**1**

Dati di ordinazione – Guarnizione CRO				
Per filettatura	Intervallo di temperatura [°C]	Cod. prod.	Tipo	QT*
M3	**–10 … +60**	**–**	**–**	**–**
M5		**165 191**	**CRO-M5**	**1**
M5		**–**	**–**	**–**
G1⁄8		**165 192**	**CRO-1⁄8**	**1**
G1⁄8		**–**	**–**	**–**
G1⁄4		**165 193**	**CRO-1⁄4**	**1**
G1⁄4		**–**	**–**	**–**
G3⁄8		**165 194**	**CRO-3⁄8**	**1**
G3⁄8		**–**	**–**	**–**
G1⁄2		**165 195**	**CRO-1⁄2**	**1**
G1⁄2		**–**	**–**	**–**
G3⁄4		**165 196**	**CRO-3⁄4**	**1**
G1		**165 197**	**CRO-1**	**1**

* Quantità in pezzi

Guarnizioni di tenuta

Foglio dati

Guarnizione OL
con corpo metallico

Questo anello garantisce la tenuta anche con un minimo avvitamento, è antisfilamento, riutilizzabile e può essere impiegato anche per impianti idraulici con pressione fino a 30 bar.

Senza rame e PTFE

Dati di ordinazione – Guarnizione OL con corpo metallico senza trafilamento, antisfilamento						
Per filettatura	Intervallo di temperatura [°C]	Pressione di esercizio [bar]	Coppia di serraggio max consentita [Nm]	Peso [g]	Cod. prod. Tipo	QT*
Acciaio inossidabile, gomma al nitrile						
M5	–30 … +100	–1 … 30	2	1	**34 634 OL-M5**	**1**
M5			2	1	**534 231 OL-M5**	**500**
G1⁄8			4	1	**33 840 OL-1⁄8**	**1**
G1⁄8			4	1	**534 232 OL-1⁄8**	**500**
G1⁄4			11	1	**34 635 OL-1⁄4**	**1**
G1⁄4			11	1	**534 233 OL-1⁄4**	**200**
Alluminio/Gomma al nitrile						
G3⁄8	–30 … +100	–1 … 30	40	2	**34 636 OL-3⁄8**	**1**
G3⁄8			40	2	**534 234 OL-3⁄8**	**200**
G1⁄2			50	2	**34 637 OL-1⁄2**	**1**
G1⁄2			50	2	**534 235 OL-1⁄2**	**100**
G3⁄4			100	2	**34 638 OL-3⁄4**	**1**

* Quantità in pezzi

Guarnizioni di tenuta

Foglio dati

FESTO

Set di guarnizioni OL-S1

Questa scatola di guarnizioni in polimeri contiene guarnizioni OL di grandezza da M5 a G¾ e consente di avere a disposizione le guarnizioni adatte.

Dati di ordinazione					
Componenti	Pezzo	Coppia di serraggio max consentita [Nm]	Peso [g]	Cod. prod.	Tipo
OL-M5	50	2	1	**161 355**	**OL-S1**
OL-⅛	100	4	1		
OL-¼	100	11	1		
OL-⅜	50	40	2		
OL-½	30	50	2		
OL-¾	10	100	2		

Nastro di tenuta per filetti GWB-0,1

Dati di ordinazione				
Larghezza [mm]	Spessore [mm]	Lunghezza [m]	Cod. prod.	Tipo
10	0,1	12,5	**9076**	**GWB-0,1**