Verteilerblöcke FR

FESTO

Verteilerblöcke FR

Lieferübersicht

Baureihe	Ausführung	Typ	Pneumatischer Anschluss		Anzahl		➔ Seite/ Internet
			Zuleitung	Abgang	Zuleitungen	Abgänge	
Verteiler-block	**Mit 4 Anschlüssen**						
		FR-4	G⅛	G⅛	1	3	3
			G¼	G¼			
			G⅜	G⅜			
			G½	G½			
	Mit 8 Anschlüssen						
		FR-8	G⅜	G⅛	2	8	3
			G½	G¼			
			G¾	G½			
	Mit 9 Anschlüssen						
		FR-9	G⅛	M3	1	9	4
	Mit 12 Anschlüssen						
		FR-12	G⅛	M5	2	12	4

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ		FR-4	FR-8	FR-9	FR-12
Betriebsdruck	[bar]	0 ... 16			
Betriebsmedium		Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:–:–]			
Hinweis zum Betriebs-/ Steuermedium		Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)			
Umgebungstemperatur	[°C]	–10 ... +80	–10 ... +60	–10 ... +80	–10 ... +60
Korrosionsbeständigkeit KBK[1)]		–	–	2	2

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

Verteilerblöcke FR

Datenblatt

Verteilerblock FR-4
Anzahl Zuleitungen: 1
Anzahl Abgänge: 3

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss Zuleitung D1	Nenn-weite [mm]	Anschluss Abgang D1	B1	B2	B3	D5	H1	L1	L2	L3	L4	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G⅛	8,6	G⅛	20	11,6	13	4,4	17	56	13,5	17	46	25	**6701**	**FR-4-⅛-B**	**1**
G¼	11,5	G¼	28	17	16	6,4	30	89	20	29	74	60	**7849**	**FR-4-¼-C**	**1**
G⅜	15	G⅜	32	19	20	6,4	26	85	20	26	72	75	**6703**	**FR-4-⅜-B**	**1**
G½	18,6	G½	38	22	25	6,4	32	105	25	32	90	120	**6704**	**FR-4-½-B**	**1**

* Packungseinheit in Stück

Verteilerblock FR-8
Anzahl Zuleitungen: 2, davon eine mit Blindstopfen verschlossen
Anzahl Abgänge: 8

Werkstoff:
Aluminium-Druckguss

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss Zuleitung D1	Nenn-weite [mm]	Anschluss Abgang D2	B1	B2	D5 ∅	D6 ∅	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G⅜	8,6	G⅛	40	26	11	6,6	30	15	6,8	114	22,5	23	100	135	**2077**	**FR-8-⅛**	**1**
G½	11,5	G¼	50	34	11	6,6	35	17,5	6,8	144	24	32	128	230	**2078**	**FR-8-¼**	**1**
G¾	18,6	G½	60	40	15	9	45	22,5	9	170	31	36	150	1 000	**6411**	**FR-8-½**	**1**

* Packungseinheit in Stück

Verteilerblöcke FR

Datenblatt

Verteilerblock FR-9
Anzahl Zuleitungen: 1
Anzahl Abgänge: 9

Werkstoff:
Aluminium, eloxiert

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben						
Anschluss Zuleitung	Nenn-weite [mm]	Anschluss Abgang	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G⅛	2,5	M3	15	**30981**	**FR-9-M3-B**	**1**

* Packungseinheit in Stück

Verteilerblock FR-12
Anzahl Zuleitungen: 2, davon eine mit Blindstopfen verschlossen
Anzahl Abgänge: 12

Werkstoff:
Aluminium, eloxiert

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben						
Anschluss Zuleitung	Nenn-weite [mm]	Anschluss Abgang	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
G⅛	4,1	M5	40	**4525**	**FR-12-M5**	**1**

* Packungseinheit in Stück