Schutzschläuche

FESTO



Schutzschläuche

Datenblatt

FESTO

Schutzschlauch MKV

Werkstoff:
PVC, Federstahl

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



1 Schutzschlauch MKV
2 Schutzschlauch-Verschraubung MKVV
3 Gegenmutter MKVM

Schutz von pneumatischen und elektrischen Leitungen.

Flexibel, dehn- und stauchbar, wasserdicht sowie weitgehend öl- und säurebeständig.

- - Hinweis

Der Schutzschlauch MKV kann mit dem Vielfachstecker KSV kombiniert werden.
➔ Internet: ksv

- - Hinweis

Weitere Schutzschläuche bei Installationselementen für die Handhabungs- und Montagetechnik.
➔ Internet: mkr, mkg

Bestellangaben

für Schutzschlauch-Verschraubung MKVV mit Anschlussgewinde	Innen-∅ x Außen-∅ [mm]	min. Biegeradius +10% [mm]	für Vielfachstecker KSV	KBK[1)]	Gewicht [g/m]	Teile-Nr.	Typ	PE* [m]
Pg 13,5	15x19	19	–	2	117	**7404**	**MKV-PG-13,5**	**50**
Pg 21	21x27	27	KSV-5		240	**7549**	**MKV-PG-21**	**50**
Pg 29	29x36	36	KSV-8		395	**7550**	**MKV-PG-29**	**25**
Pg 36	38x45	45	KSV-16-B		560	**7147**	**MKV-PG-36**	**25**
Pg 48	48x56	56	KSV-32-B		806	**7148**	**MKV-PG-48**	**25**

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.

* Packungseinheit

Schutzschläuche

Datenblatt

Schutzschlauch-Verschraubung
MKVV
Gegenmutter MKVM

Werkstoff:
Kunststoff

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen					
Anschluss-gewinde D	B	L	L1	⌀	⌀1
Pg 13,5	6	42	10	24	27
Pg 21	7	58	11	35	36
Pg 29	7	59	12	45	46
Pg 36	8	62,5	12	54	60
Pg 48	8	68	15	65	70

Bestellangaben – Schutzschlauch-Verschraubung				
Anschluss-gewinde	KBK[1]	Ge-wicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	2	7	**19113**	**MKVV-PG-13,5-B**
Pg 21		17	**19114**	**MKVV-PG-21-B**
Pg 29		27	**19115**	**MKVV-PG-29-B**
Pg 36		37	**19116**	**MKVV-PG-36-B**
Pg 48		59	**19117**	**MKVV-PG-48-B**

Bestellangaben – Gegenmutter				
Anschluss-gewinde	KBK[1]	Ge-wicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Pg 13,5	2	2,5	**7411**	**MKVM-PG-13,5**
Pg 21		4,3	**9691**	**MKVM-PG-21**
Pg 29		6,5	**9692**	**MKVM-PG-29**
Pg 36		11,7	**7413**	**MKVM-PG-36**
Pg 48		15,6	**7414**	**MKVM-PG-48**

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.