Übersicht

Ventilinsel VTUX mit CPX-AP-A Terminal
Teilenummer :8000800
Bestellcode 1 :VTUX-A-P-MF1-Z-JHTD-US5KUS-XLRV4ATTAUXR-IPX0

Basiskonfiguration Pneumatik	
IP-Schutz für Ventiltechnik	Ohne Ventildichtung - kein Schutz gegen Wasser
Ventilinsel, VTUX	Modulare Anschlussplattenventile
Ventilinseltyp	Universal, Modular
Elektrische Verkettung	Parallele Verkettung
Elektrischer Anschluss	Multipol, Flachstecker 26-polig, el. Steckanschluss in IP40
Steuerluftversorgung über rechter Endplatte	Extern
Anschluss für Kanal 12/14, End- und Versorgungsplatten	Steckanschluss offen
Anschluss für Kanal 82/84, End- und Versorgungsplatten	Steckanschluss 8 mm

FunctionPosition 1	
Selektion	Endplatte / Pneumatische Versorgung
Platzfunktion	Flächenschalldämpfer
Typ Anschlussplatz	Endplatte links, mit pneumatischer Versorgung

FunctionPosition 2	
Selektion	Ventil
Platzfunktion	2x3/2-Wegeventil, Ruhestellung Geschlossen, mechanische Feder, auch für 5/3 Wegefunktion, Ruhestellung entlüftet
Typ Anschlussplatz	Anschlussplatz, Schaltventil, 10 mm, 2 Adressen
Kombination der nachfolgenden Anschlussplatten	Anschlussplatten Block, 4 Ventilplätze

FunctionPosition 3	
Selektion	Ventil
Platzfunktion	2x3/2-Wegeventil, Ruhestellung Geschlossen, mechanische Feder, auch für 5/3 Wegefunktion, Ruhestellung entlüftet
Typ Anschlussplatz	Anschlussplatz, Schaltventil, 10 mm, 2 Adressen


FunctionPosition 4	
Selektion	Ventil
Platzfunktion	2x3/2-Wegeventil, Ruhestellung Geschlossen, mechanische Feder, auch für 5/3 Wegefunktion, Ruhestellung entlüftet
Typ Anschlussplatz	Anschlussplatz, Schaltventil, 10 mm, 2 Adressen

FunctionPosition 5	
Selektion	Ventil
Platzfunktion	2x3/2-Wegeventil, Ruhestellung Geschlossen, mechanische Feder, auch für 5/3 Wegefunktion, Ruhestellung entlüftet
Typ Anschlussplatz	Anschlussplatz, Schaltventil, 10 mm, 2 Adressen
Kanaltrennung	Kanal 1

FunctionPosition 6	
Selektion	Ventil
Platzfunktion	2x3/2-Wegeventil, Ruhestellung Geschlossen, mechanische Feder, auch für 5/3 Wegefunktion, Ruhestellung entlüftet
Typ Anschlussplatz	Anschlussplatz, Schaltventil, 10 mm, 2 Adressen

FunctionPosition 7	
Selektion	Endplatte / Pneumatische Versorgung
Platzfunktion	Flächenschalldämpfer
Typ Anschlussplatz	Pneumatische Zusatzversorgung

FunctionPosition 8	
Selektion	Endplatte / Pneumatische Versorgung
Typ Anschlussplatz	Endplatte rechts, pneumatische Anschlüsse vorne


MF1
US
XL
K
A
RV
U
XR
1
2
3
4
5
6
7
8
10mm
2.6mm
4.6mm
82/84 8mm
12/14 Opto