

# Unità di guida

## FEN-32- -

Codice prodotto: 19171

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore  |
|---|---|
| Dimensioni                                      | 32  |
| Corsa   | 10 ... 500 mm   |
| Posizione di montaggio                          | qualsiasi   |
| Guida   | Guida scorrevole                                      |
| Costruzione                                     | Guida   |
| Temperatura ambiente                            | -20 ... 80 °C   |
| Forza di spostamento                            | 30 N  |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva         | 17 g  |
| Peso a corsa 0 mm                               | 1.570 g   |
| Tipo fissaggio                                  | con filettatura interna                               |
| Informazioni sui materiali, elemento guida      | Acciaio fortemente legato                             |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato |