

Unità di guida FEN-50- -

Codice prodotto: 19173

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2008



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensioni | 50 |
| Corsa | 10 ... 500 mm |
| Posizione di montaggio | qualsiasi |
| Guida | Guida scorrevole |
| Costruzione | Guida |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Forza di spostamento | 50 N |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 47 g |
| Peso a corsa 0 mm | 4.190 g |
| Tipo fissaggio | con filettatura interna |
| Informazioni sui materiali, elemento guida | Acciaio fortemente legato |
| Informazioni sui materiali, corpo (contenitore) | Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzato |