



丸形シリンダ

EG-6- -

部品番号: 11646

FESTO

スプリングリターン



典型的な表現

データシート

特長	値
ストローク	1 ... 25 mm
ピストン径	6 mm
クッション	クッションなし
取付方向	任意
構造	ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	なし
バリエーション	片ロッド
使用圧力	2 ... 8 bar
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - Moderate corrosion stress
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで前進時の理論力	17 N
取付方法	ロックナット付
接続ポート径	M5
材質 カバー	銅
材質 シール	NBR
材質ハウジング	真鍮
材質ピストンロッド	ステンレス