


ベローズ形真空パッド VASB-125-3/8-PUR

部品番号: 152610

FESTO

ガスケットOL付



データシート

特長	値
オリフィス径	7 mm
真空パッド径	125 mm
吸着盤の有効径	105 mm
構造	真空ポート上 ベロー (1.5巻) 形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 60 °C
破壊力: 真空圧の70%	606 N
取付ネジ	G3/8
真空パッド取付	G3/8
真空接続ポート	G3/8
シヨア硬度	62
材質 ねじ込みピン	鍛造アルミ合金
材質 吸着盤	TPE-U(PU)