


Stecknippel-Verschraubungen

FESTO



Stecknippel-Verschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	
Gerade Form	Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant								
		N	M5	–	–	–	3,6	3	6
							4,8	4	
	Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant								
		CN	M3	–	–	–	2,6; 3,4	2, 3	6
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G 1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G 1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G 3/8			7	6	
	Stecknippel-Schottverschraubung								
		SCN	–	–	2,95	2	–	–	7
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		RTU	–	–	2,95	2	2,95	2	7
3,6					3	2,95	2		
3,6					3	3,6	3		
3,6					3	4,8	4		
4,8					4	4,8	4		
4,8					4	7	6		
7					6	7	6		
L- Form	L-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde – 360° schwenkbar								
		LCN	M3	–	–	–	2,95; 3,6	2, 3	8
			M5	–			2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
			–	G 1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G 1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G 3/8			7	6	
	L-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde – verlängertes Gehäuseteil 360° schwenkbar								
		LCNH	M5	–	–	–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	9
			–	G 1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
			–	G 1/4			4,8; 7	4, 6	
			–	G 3/8			7	6	
	L-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		L-PK	–	–	2,95	2	–	–	9
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			

Stecknippel-Verschraubungen

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	
T-Form	T-Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde –360° schwenkbar								
		TCN	M3		–	–	2,95; 3,6	2, 3	10
			M5				2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	
				G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1/4			4,8; 7	4, 6	
				G3/8			7	6	
	T-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		T-PK	–	–	2,95	2	–	–	10
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
V-Form	V-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		V-PK	–	–	2,95	2	–	–	11
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
Y-Form	Y-Schlauchverbindung mit Stecknippel								
		Y-PK	–	–	2,95	2	–	–	11
					3,6	3			
					4,8	4			
					7	6			
	Steckverteiler mit Stecknippel								
		FCN	–	–	2,95	2	2,95	2	12
					3,6	3	3,6	3	
					3,6	3	2,95	2	
					4,8	4	4,8	4	
					4,8	4	3,6	3	
					7	6	7	6	
					7	6	4,8	4	

Stecknippel-Verschraubungen CRCN, Edelstahl

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	
Gerade Form	Stecknippel-Verschraubung mit Außengewinde und Außensechskant – Edelstahl								
		CRCN	M5	–	–	–	2,95; 3,6; 4,8	2, 3, 4	13
				G1/8			3,6; 4,8; 7	3, 4, 6	
				G1/4			4,8; 7	4, 6	
				G3/8			7	6	

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

Lieferübersicht

FESTO

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	G-Gewinde	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	Stecknippel	Schlauch- Innen-Ø	
	Schlauchtülle								
		C-...-P	—	G1/8	—	—	7	6	14
				G1/4			7; 10	6, 9	
				G3/8			7; 10	6, 9	
				G1/2			14,8	13	
	Schlauchtülle mit Dichtring (Aluminium und Messing-Ausführung)								
		N-...-P N-...-MS	—	G1/8	—	—	7	6	15
				G1/4			7; 10	6, 9	
				G3/8			7; 10; 14,8	6, 9, 13	
				G1/2			10,3; 14,8	9, 13	
				G3/4			14,8; 20,8	13, 19	
	Schlauchklemme nach DIN 3017								
		SK							16

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

Datenblatt

FESTO


Stecknippel-Verschraubung

N-...-PK

mit Dichtring

Werkstoff:

Messing



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	≈	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2						[g]			
M5	2,5	3,6	3	16	3,5	8,5	7	1	4446	N-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	18	3,5	10,5	7	2	4902	N-M5-PK-4	10

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubung

CN-...-PK


mit Dichtring

Werkstoff:

M3-Gewinde: hochlegierter Stahl
rostfrei

M5-Gewinde: Stahl

G-Gewinde: Aluminium



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	≈		Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2									
M-Gewinde											
M3	1,5	2,6	2	10	3	5	4,5		15871	CN-M3-PK-2	10
	1,5	3,4	3	11	3	6	4,5		15872	CN-M3-PK-3	10
M5	1,5	2,95	2	13,8	3,8	6	7		19521	CN-M5-PK-2	10
	2,5	3,6	3	17,5	3,8	9,7	7		12255	CN-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	19,5	3,8	11,7	7		12256	CN-M5-PK-4	10
G-Gewinde											
G1/8	2,5	3,6	3	20,2	4,9	9,7	13		11944	CN-1/8-PK-3	10
	3,2	4,8	4	22,2	4,9	11,7	13		11945	CN-1/8-PK-4	10
	5,3	7	6	24,5	4,9	14	13		11946	CN-1/8-PK-6	10
G1/4	3,2	4,8	4	24,7	5,8	11,7	17		11947	CN-1/4-PK-4	10
	5,3	7	6	27	5,8	14	17		11948	CN-1/4-PK-6	10
G3/8	5,3	7	6	28	6,8	14	19		11949	CN-3/8-PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück


Stecknippel-Verschraubungen N/CN

FESTO

Datenblatt

Stecknippel-Schottverschraubung SCN-PK

Werkstoff:
Aluminium




Abmessungen und Bestellangaben												
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch-Innen-Ø	D5	B1	L1	L2	L3	⌀	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]								[g]			
2,95	1,5	2	M4	2,2	23,4	6	6	7	1	19528	SCN-PK-2	10
3,6	1,9	3	M6x0,75	3,2	35,3	8	9,7	10	4	11972	SCN-PK-3	10
4,8	2,8	4	M10x1	3,5	42,4	10	11,7	13	7	11973	SCN-PK-4	10
7	4,8	6	M12x1	4	48	10	14	17	10	11974	SCN-PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchverbindung RTU-PK mit Stecknippel

Werkstoff:
Messing

Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform



Abmessungen und Bestellangaben												
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch-Innen-Ø	L1		L2		L3		Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2	[mm]	D1	D2					[g]			
2,95	2,95	1,5	2	2	14	6	6	6	1	19541	RTU-PK-2/2-B	10
3,6	2,95	1,5	3	2	17,7	9,7	6	6	1	19542	RTU-PK-3/2	10
3,6	3,6	2,5	3	3	19	8,5	8,5	8,5	1	4805	RTU-PK-3/3	10
3,6	4,8	2,5	3	4	20	8,5	10,5	10,5	2	4499	RTU-PK-3/4	10
4,8	4,8	3,4	4	4	23	10,5	10,5	10,5	2	4806	RTU-PK-4/4	10
4,8	7	3,4	4	6	25,5	10,5	13	13	2	7604	RTU-PK-4/6	10
7	7	5,3	6	6	28	13	13	13	3	7605	RTU-PK-6/6	10

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

FESTO

Datenblatt

L-Stecknippel-Verschraubung

LCN-...-PK


360° schwenkbar

Werkstoff:

M3-Gewinde: hochlegierter Stahl,
Zink-Druckguss

M5-Gewinde: Stahl, Zink-Druck-
guss

G-Gewinde: Aluminium, Zink-
Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nenn- weite	Steck- nippel	für Schlauch- Innen-Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	≡	Ge- wicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2										[g]			
M-Gewinde															
M3	1,3	2,95	2	14	2,8	9,2	3,0	12,2	9,6	6	4,5	2	30491	LCN-M3-PK-2-B	10
	2,0	3,6	3	15,2	2,8	9,8	3,0	15,9	13,3	9,7	4,5	2	30982	LCN-M3-PK-3	10
M5	1,3	2,95	2	16	3,8	10,2	4,0	12,2	9,6	6	7	4	19523	LCN-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	20,1	3,8	13,7	4,0	18,7	14,7	9,7	7	5	12257	LCN-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	21,4	3,8	13,9	4,0	20,7	16,7	11,7	7	6	12258	LCN-M5-PK-4	10
G-Gewinde															
G1/8	2,0	3,6	3	21,2	4,9	13,7	5,6	24	17,5	9,7	13	9	11955	LCN-1/8-PK-3	10
	2,9	4,8	4	22,55	4,9	14,15	5,6	26	19,5	11,7	13	10	11956	LCN-1/8-PK-4	10
	4,9	7	6	24,45	4,9	15,15	5,6	28,5	22	14,2	13	11	11957	LCN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4,8	4	25,05	5,8	15,75	7,2	26	19,5	11,7	17	13	12958	LCN-1/4-PK-4	10
	4,9	7	6	26,95	5,8	16,75	7,2	28,5	22	14,2	17	15	12959	LCN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,9	7	6	27,95	6,8	16,75	7,2	28,5	22	14,2	19	20	12960	LCN-3/8-PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

FESTO

Datenblatt


L-Stecknippel-Verschraubung LCNH-...-PK

360° schwenkbar

Werkstoff:

M-Gewinde: Stahl, Zink-Druckguss

G-Gewinde: Aluminium, Zink-Druckguss




Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch-Innen-Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	↺	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2										[g]			
M-Gewinde															
M5	1,3	2,95	2	26,9	3,8	21,1	14,9	12,2	9,6	6	7	8	35982	LCNH-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	28,7	3,8	22,3	12,6	18,7	14,7	9,7	7	9	35983	LCNH-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	30,2	3,8	22,9	12,6	20,7	16,7	11,7	7	10	35984	LCNH-M5-PK-4	10
G-Gewinde															
G ¹ / ₈	2,0	3,6	3	31,8	4,9	24,3	16,2	24	17,5	9,7	13	13	35985	LCNH- ¹ / ₈ -PK-3	10
	2,9	4,8	4	33,15	4,9	24,75	16,2	26	19,5	11,7	13	14	35986	LCNH- ¹ / ₈ -PK-4	10
	4,9	7	6	35,05	4,9	25,75	16,2	28,5	22	14,2	13	16	35987	LCNH- ¹ / ₈ -PK-6	10
G ¹ / ₄	2,9	4,8	4	35,65	5,8	26,35	17,8	26	19,5	11,7	17	21	35988	LCNH- ¹ / ₄ -PK-4	10
	4,9	7	6	37,55	5,8	27,35	17,8	28,5	22	14,2	17	22	35989	LCNH- ¹ / ₄ -PK-6	10
G ³ / ₈	4,9	7	6	38,55	6,8	27,35	17,8	28,5	22	14,2	19	29	35990	LCNH- ³ / ₈ -PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück

L-Schlauchverbindung L-PK

Werkstoff:

Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben										
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch-Innen-Ø	B1	H1	H2	H3	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]						[g]			
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	6	1	19539	L-PK-2	10
3,6	2,5	3	6,5	19,25	15,6	9,7	1	7473	L-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	23,1	18,7	11,7	2	9584	L-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	14	7	150012	L-PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN

FESTO

Datenblatt

T-Stecknippel-Verschraubung

TCN-...-PK


360° schwenkbar

Werkstoff:

M3-Gewinde: hochlegierter Stahl,
rostfrei, Zink-Druckguss

M5-Gewinde: Stahl, Zink-Druck-
guss

G-Gewinde: Aluminium, Zink-
Druckguss




Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch-Innen-Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2												
M-Gewinde														
M3	1,3	2,95	2	14	2,8	9,2	3,0	19,2	9,6	6	4,5	30492	TCN-M3-PK-2	10
	2,0	3,6	3	15,2	2,8	9,8	3,0	26,6	13,3	9,7	4,5	30983	TCN-M3-PK-3	10
M5	1,3	2,95	2	16	3,8	10,2	4,0	19,2	9,6	6	7	19525	TCN-M5-PK-2	10
	2,0	3,6	3	20,1	3,8	13,7	4,0	29,4	14,7	9,7	7	12259	TCN-M5-PK-3	10
	2,9	4,8	4	18,1	3,8	14,3	4,0	33,4	16,7	11,7	7	12432	TCN-M5-PK-4	10
G-Gewinde														
G1/8	2,0	3,6	3	21,2	4,9	13,7	5,6	35	17,5	9,7	13	11961	TCN-1/8-PK-3	10
	2,9	4,8	4	22,55	4,9	14,15	5,6	39	19,5	11,7	13	11962	TCN-1/8-PK-4	10
	4,9	7	6	24,45	4,9	15,15	5,6	44	22	14,2	13	11963	TCN-1/8-PK-6	10
G1/4	2,9	4,8	4	25,05	5,8	15,75	7,2	39	19,5	11,7	17	11964	TCN-1/4-PK-4	10
	4,9	7	6	26,95	5,8	16,75	7,2	44	22	14,2	17	11965	TCN-1/4-PK-6	10
G3/8	4,9	7	6	27,95	6,8	16,75	7,2	44	22	14,2	19	11966	TCN-3/8-PK-6	10

1) Packungseinheit in Stück

T-Schlauchverbindung T-PK

Werkstoff:

Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben													
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch-Innen-Ø	B1	H1	H2	L1	L2	Gewicht	Teile-Nr.	Typ			
D1	[mm]							[g]					
2,95	1,5	2	4	12,2	10,2	20,4	6	1	30919	T-PK-2			
3,6	2,5	3	6,5	19,25	15,6	31,2	9,7	2	7267	T-PK-3			
4,8	3,4	4	7,8	23	18,7	37,4	11,7	3	9585	T-PK-4			
7	5,3	6	10,4	31,5	26,3	52,6	14	11	150015	T-PK-6			

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN


Datenblatt

FESTO

V-Schlauchverbindung V-PK

Werkstoff:

Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben									
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch- Innen-Ø	D5	H1	L2	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
D1	[mm]					[g]			
2,95	1,5	2	4	11,3	6	1	30918	V-PK-2¹⁾	10
3,6	2,5	3	6,5	17,6	9,7	1	7268	V-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	21	11,7	2	30920	V-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	29,8	14	8	150014	V-PK-6	10


1) RoHS konform

2) Packungseinheit in Stück

Y-Schlauchverbindung Y-PK

Werkstoff:

Messing, Polyacetal



Abmessungen und Bestellangaben									
Stecknippel	Nennweite	für Schlauch- Innen-Ø	B1	H1	H2	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
D1	[mm]					[g]			
2,95	1,5	2	4	18	6	1	19540	Y-PK-2¹⁾	10
3,6	2,5	3	6,5	28,8	9,7	2	7269	Y-PK-3	10
4,8	3,4	4	7,8	34,5	11,7	3	9586	Y-PK-4	10
7	5,3	6	10,4	49,2	14	12	150013	Y-PK-6	10

1) RoHS konform

2) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen N/CN


Datenblatt

FESTO

Steckverteiler FCN

Werkstoff:

Zink-Druckguss



Abmessungen und Bestellangaben																	
Anschluss		Nennweite [mm]	für Schlauch- InnenØ		B1	B2	D5	H1	H2	H3	L1	L2	L3	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	D2		D1	D2													
2,95	2,95	1,3	2	2	6	4	3,2	15,7	3,1	2,6	28	8	6	5	19527	FCN-3-PK-2-B	10
3,6	3,6	2	3	3	8,4	5,2	4,3	21,6	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	14768	FCN-3-PK-3	10
2,95	3,6	2/1,3	2	3	8,4	5,2	4,3	17,9	3,5	3,9	38,4	10	9,7	8	31314	FCN-3-PK-3/2	10
4,8	4,8	2,9	4	4	10,2	7	4,3	24	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	14769	FCN-3-PK-4	10
3,6	4,8	2,9/2	3	4	10,2	7	4,3	22	3,5	4,3	44,4	12	11,7	12	31315	FCN-3-PK-4/3	10
7	7	4,9	6	6	12	8,8	4,3	28,4	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	14770	FCN-3-PK-6	10
4,8	7	4,9/2,9	4	6	12	8,8	4,3	25,9	4,4	5,3	49,4	12	14,2	16	31316	FCN-3-PK-6/4	10

1) Packungseinheit in Stück

Stecknippel-Verschraubungen CRCN, Edelstahl

FESTO


Datenblatt

Stecknippel-Verschraubung CRCN

mit Dichtring

Werkstoff:

hochlegierter Stahl rostfrei



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch- Innen-Ø	L1	L2	L3	≈	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2								
M-Gewinde										
M5	1,5	2,95	2	13,8	3,8	6	7	30985	CRCN-M5-PK-2	10
	2,5	3,6	3	17,5	3,8	9,7	7	13967	CRCN-M5-PK-3	10
	2,5	4,8	4	19,5	3,8	11,7	7	13968	CRCN-M5-PK-4	10
G-Gewinde										
G1/8	2,5	3,6	3	20,2	4,9	9,7	13	13969	CRCN-1/8-PK-3	10
	3,2	4,8	4	22,2	4,9	11,7	13	13970	CRCN-1/8-PK-4	10
	5,3	7	6	24,5	4,9	14	13	13971	CRCN-1/8-PK-6	10
G1/4	3,2	4,8	4	24,7	5,8	11,7	17	13972	CRCN-1/4-PK-4	1
	5,3	7	6	27	5,8	14	17	13973	CRCN-1/4-PK-6	1
G3/8	5,3	7	6	28	6,8	14	19	13974	CRCN-3/8-PK-6	1

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

Datenblatt


FESTO

Schlauchtülle C-...-P

Werkstoff:

Messing

Aluminium-Ausführung



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Anschluss	für Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	≅	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2					[g]			
G-Gewinde										
G1/8	4	7	6	36	24	13	18	2021	C-1/8-P-6	10
G1/4	4,5	7	6	39	24	17	28	2022	C-1/4-P-6	10
	5,5	10	9	39	24	17	34	2023	C-1/4-P-9	10
G3/8	4,5	7	6	39	24	19	31	2024	C-3/8-P-6	1
	6,5	10	9	39	24	19	34	2025	C-3/8-P-9	1
G1/2	11	14,8	13	50	30	24	64	2026	C-1/2-P-13	1

1) Packungseinheit in Stück

Schlauchtüllen C-P/N-P, für Schlauchklemme

FESTO


Datenblatt

Schlauchtülle N-...-P
mit Dichtring

Werkstoff:

N-...-P: Aluminium, blau eloxiert

N-...-P...MS: Messing



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Stecknippel	für Schlauch-Innen-Ø	L1	L2	L3	≈	Gewicht	Teile-Nr.	Typ	PE ²⁾
D1	[mm]	D2						[g]			
G-Gewinde											
G ¹ / ₈	4,5	7	6	34,7	4,9	24,2	13	14	3605	N-¹/₈-P-6	10
G ¹ / ₄	4,5	7	6	37,1	5,8	24,1	17	21	3606	N-¹/₄-P-6	10
	6,5	10	9	37,1	5,8	24,1	17	24	3607	N-¹/₄-P-9	10
G ³ / ₈	4,5	7	6	38,1	6,8	24,1	19	34	3608	N-³/₈-P-6	10
	7,6	10	9	38,1	6,8	24,1	19	31	3609	N-³/₈-P-9	10
	11	14,8	13	45,4	6,8	30	19	35	36160	N-³/₈-P-13	1
G ¹ / ₂	8	10,3	9	39,5	8,15	24	24	61	3610	N-¹/₂-P-9	1
	11	14,8	13	45,5	8,15	30	24	63	3611	N-¹/₂-P-13	1
G ³ / ₄	11	14,8	13	50	9,05	30	32	113	3612	N-³/₄-P-13	1
	16,5	20,8	19	56	9,05	36	32	117	3613	N-³/₄-P-19¹⁾	1
G ¹ / ₈	4,5	7	6	34,7	4,9	24,2	13	10	15630	N-¹/₈-P-6-MS	10
G ¹ / ₄	4,5	7	6	37,1	5,8	24,1	17	15	15631	N-¹/₄-P-6-MS	10
	6,5	10	9	37,1	5,8	24,1	17	20	15632	N-¹/₄-P-9-MS	10
G ³ / ₈	4,5	7	6	38,1	6,8	24,1	19	30	15633	N-³/₈-P-6-MS	10
	7,6	10	9	38,1	6,8	24,1	19	35	15634	N-³/₈-P-9-MS	10
	11	14,8	13	45,4	6,8	30	19	40	36161	N-³/₈-P-13-MS	1
G ¹ / ₂	8	10,3	9	39,5	8,15	24	24	50	15635	N-¹/₂-P-9-MS	1
	11	14,8	13	45,5	8,15	30	24	55	15636	N-¹/₂-P-13-MS	1
G ³ / ₄	11	14,8	13	50	9,05	30	32	100	15637	N-³/₄-P-13-MS	1
	16,5	20,8	19	56	9,05	36	32	105	15638	N-³/₄-P-19-MS	1
R-Gewinde											
R1	16,5	20,8	19	68,6	–	36	34	–	572260	N-1-P-19¹⁾	1
NPT-Gewinde											
³ / ₄	16,5	20,8	19	66,68	–	36	30,17	–	564848	N-³/₄-P-19-NPT¹⁾	1
1	16,5	20,8	19	74,0	–	36	34	–	572243	N-1-P-19-NPT¹⁾	1

1) RoHS konform

2) Packungseinheit in Stück

Schlauchklemmen SK

Datenblatt

FESTO

Schlauchklemme SK

nach DIN 3017

Die Schlauchklemmen sind mit einem Schneckengewinde versehen. Bandbreite 9 mm.

Werkstoff:

Stahl



Abmessungen und Bestellangaben				
Spannbereich-Ø [mm]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
10 ... 16	7	9274	SK-10-16	10
16 ... 27	12	9275	SK-16-27	10
20 ... 32	13	9276	SK-20-32	10

1) Packungseinheit in Stück