


Abdeckkappe ISK

FESTO



Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Gebindegröße	10
Produktgewicht	5 g

Werkstoffe

Anschluss technik 1	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt	
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L	

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50°C
Schutzart	IP65; IP67

Bestellangaben

Bestellangaben – Abdeckkappen			
	Anschluss technik 1	Teile-Nr.	Typ
	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104	177672	ISK-M8
	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	165592	ISK-M12