


Adressierleitung KASI-ADR

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

Adressierleitung KASI-ADR:


- T-Verteiler
- Dreiseitig konfektioniert
- Für Anschluss des AS-Interface Adressiergerätes an beliebige AS-Interface Slaves
- Kabellänge 2,5 m

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten


Verteilerart	2 auf 1
Protokoll	AS-Interface
Konstruktiver Aufbau	T-Verteiler mit Kabel beidseitig
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 1



Elektrischer Anschluss 1, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	AS-Interface
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	gesteckt


Technische Daten – Elektrischer Anschluss 2



Elektrischer Anschluss 2, Funktion	Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang	gerade
Elektrischer Anschluss 2, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart	gesteckt

Datenblatt

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 3



Elektrischer Anschluss 3, Funktion	Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 3, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 3, Bauform	rund
Elektrischer Anschluss 3, Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole/Adern	4
Elektrischer Anschluss 3, belegte Pole/Adern	2
Elektrischer Anschluss 3, Befestigungsart	gesteckt

Technische Daten – Elektrisch

Betriebsspannungsreich DC	0 ... 48 V
Betriebsspannungsreich AC	0 ... 48 V
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40 °C	3 A
Verschmutzungsgrad	2
Zusätzliche Funktionen	Anschluss des Programmiergerätes an eine AS-Interface Komponente über AS-I Flachkabel.

Technische Daten – Kabel

Kabellänge 1	2,4 m
Kabellänge 2	0,1 m
Kabelaufbau	2 x 1,5 mm ²
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Leitungseigenschaft	Standard
Prüfbedingungen Leitung	Prüfbedingungen nach Anfrage

Werkstoffe

Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Kabelmantel	Gummi-Mischung
Farbe Kabelmantel	gelb
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L


Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-40 ... 85°C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-25 ... 80°C
Schutzart	IP20
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften

Abmessungen

Abmessungen – Adressierleitung KASI-ADR Download CAD-Daten www.festo.com



	L1	L2
KASI-ADR	~2500	~100

Bestellangaben

Adressierleitung KASI-ADR				
	Kabellänge 1	Kabellänge 2	Teile-Nr.	Typ
	2,4 m	0,1 m	18960	KASI-ADR