

Elektrik-Adapter NEFF

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick

- Steckdose zum Betrieb einer Interlock-fähigen Ventilinselanschlutung im reinen I-Port Betrieb

Typenschlüssel

001	Baureihe	
NEFF	Steckdose	

002	Anschlusstechnik 1	
S1	Sub-D	

003	Bauform 1	
G	Dose, gerade	

004	Anzahl Pole/Adern links	
44	44	

005	Dosenzusatzfunktionen	
LB	Mit Interlockbrücke	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Max. Anziehdrehmoment	0,24 Nm
Schutzart	IP40
Korrosionsbeständigkeits- klasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-5 ... 50°C
---------------------	-------------


Werkstoffe

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Abmessungen

Abmessungen – Steckdose

Download CAD-Daten www.festo.com



	B1	H1	H2	L1
NEFF-S1G44LB	16	42,5	38	53,7

Bestellangaben

Steckdose			
	Beschreibung	Teile-Nr.	Typ
	zur Überbrückung der Interlock-Funktion	1589339	NEFF-S1G44LB