


Kabel NEYM

FESTO



Typenschlüssel

001	Baureihe	
NEYM	Kabel	
002	Leitungseigenschaft	
F	Lebensmittelecht nach Norm	

003	Aderquerschnitt [mm²]	
Q9	1,5	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 850 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 ... 630 V
Strombelastbarkeit	17,8 A
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Kabeldurchmesser	11,5 mm
Kabelaufbau	4 x 1,5 mm ² + (2 x 0,75 mm ²) + (4 x 0,14 mm ² + 2 x 0,2 mm ²)

Betriebs- und Umweltbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur	90°C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	90°C
Lagertemperatur	70°C

Werkstoffe

Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Kabelmantel	TPE-E
Farbe Kabelmantel	grau
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L

Bestellangaben

Bestellangaben			
	Produktgewicht	Teile-Nr.	Typ
	0,223 ... 6.690 kg	8242219	NEYM-F- -Q9