


Stecker PS1-SAC

FESTO



Datenblatt

Allgemeine Technische Daten

Elektrischer Anschluss	10-polig / 30-polig, Dose / Klemmleiste
Betriebsspannungsbe- reich AC	≤50 V
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschlussquerschnitt	0,08 ... 0,75 mm ²

Werkstoffe


Werkstoff Gehäuse	PBT
-------------------	-----

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 100°C
---------------------	---------------

Abmessungen

Abmessungen – Stecker PS1-SAC

Download CAD-Daten www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	L1	L2
PS1-SAC31	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	20,8	18,4	6,3	2	42,7	3,9

Bestellangaben

PS1-SAC				
	Elektrischer Anschluss	Anzeige	Teile-Nr.	Typ
	10-polig / 30-polig Dose / Klemmleiste	LED Signalzustand, DC	197162	PS1-SAC31-30POL+LED