


Steckverschraubung Mini-Reihe, Inch QBM

FESTO



Merkmale


Auf einen Blick

Mini-Serie für Pneumatikschläuche mit zölligen Abmessungen.


- Kompakt für höchste Bauteildichte bei beengten Einbauverhältnissen
- Pneumatischer Anschluss über R, NPT, UNF, metrisches Gewinde oder Steckmuffe
- PBT und Messing vernickelt
- Betriebsmedien Druckluft, Vakuum

Bauform


[L] Gerade Form




[C] Blindstopfen




[L] L-Form




[LL] L-Form, lange Ausführung




[T] T-Form



[TL] T-Form, Zusätzlicher Steckanschluss, längs



[Y] Y-Form



Typenschlüssel

001	Baureihe	
QBM	Steckverschraubung QBM	
QBM	Steckverschraubung QB	
QBMTL	Steckverschraubung QBMTL	
QBML	Steckverschraubung QBML	
QBMF	Steckverschraubung QBMF	
QBMLL	Steckverschraubung QBMLL	
QBM	Steckverschraubung QBM	
QBMT	Steckverschraubung QBMT	

002	Bauform	
	Gerade Form	
L	L-Form	
T	T-Form	
Y	Y-Form	

003	Pneumatischer Anschluss 1 [Inch]	
1/8	1/8 NPT	
1/4	1/4 NPT	
10-32-UNF	10/32 UNF	
5/32T	Steckanschluss 5/32"	
3/16T	Steckanschluss 3/16"	
1/8T	Steckanschluss 1/8"	
1/4T	Steckanschluss 1/4"	
5/32H	Steckhülse 5/32"	
M5	M5	

004	Pneumatischer Anschluss 2 [Inch]	
	Gleiche Steckanschlussgröße wie Pneumatischer Anschluss 1	
1/4	Steckanschluss 1/4"	
1/8	Steckanschluss 1/8"	
5/32	Steckanschluss 5/32"	

005	Montageart	
	Standard	
I	Innensechskant	

006	Einheitensystem	
U	Imperial	

007	Ausführung	
	Standard	
M	Hybrid-Anschluss	

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten – M5-Gewinde

Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Bauform	L-Form L-Form, lang T-Form gerade Form
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Nenn-Anziehdrehmoment	0,5 Nm

Allgemeine Technische Daten – R-Gewinde, NPT-Gewinde

Bauform	L-Form L-Form, lang L-Form, zusätzlicher Steckanschluss längs T-Form gerade Form
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Einbaulage	beliebig
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung, Dichtring

Allgemeine Technische Daten – UNF-Gewinde

Bauform	L-Form L-Form, lang L-Form, zusätzlicher Steckanschluss längs T-Form gerade Form
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Einbaulage	beliebig
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring

Allgemeine Technische Daten – Blindstopfen, Steckverbindungen

Bauform	Blindstopfen L-Form T-Form Y-Form gerade Form
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Einbaulage	beliebig

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Umgebungstemperatur	0 ... 60°C
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 ... 140°F
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK ¹⁾	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung ²⁾	siehe Zertifikat

1) Weitere Informationen www.festo.com/x/topic/kbk2) Weitere Informationen www.festo.com/catalogue/qsm → Support/Downloads.


Datenblatt

Werkstoffe										
Typ-Kurzzeichen	QB	QBL	QBM	QBMF	QBML	QBMLL	QBMT	QBMTL	QBMY	QBT
Werkstoff Gehäuse ¹⁾	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt, PBT							PBT	Messing, vernickelt, PBT
Werkstoff Lösering	POM									
Farbe Lösering	grau									
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR									
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei									
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform									
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III									

1) QSM-M3-5/32-I-U-M: hochlegierter Stahl rostfrei

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QBM, UNF-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≡G
QBM-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,283	0,646	0,142	0,504	5/16
QBM-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,665	0,142	0,524	5/16
QBM-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,744	0,142	0,602	7/16

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QBM, NPT-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	L1	L2	L3	≅
QBM-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,283	0,689	0,335	0,528	7/16
QBM-1/8-5/32-U		5/32	0,315	0,705	0,335	0,543	7/16
QBM-1/8-1/4-U		1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	7/16
QBM-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,283	0,846	0,413	0,618	9/16
QBM-1/4-1/4-U		1/4	0,413	0,878	0,413	0,650	9/16

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QBM-...-I, UNF-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≙
QBM-10-32-UNF-1/8-I-U	UNF10-32	1/8	0,276	0,646	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-5/32-I-U		5/32	0,315	0,669	0,142	3/32
QBM-10-32-UNF-1/4-I-U		1/4	0,413	0,748	0,142	3/32

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QBM-...-I, NPT-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	L3	≡
QBM-1/8-1/4-I-U	NPT1/8-27	1/4	0,413	0,768	0,335	0,606	3/32

Abmessungen


Abmessungen – Steckverschraubung QBMF, UNF-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅
QBMF-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,295	0,740	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,315	0,756	0,236	5/16
QBMF-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,413	0,807	0,236	7/16

Abmessungen


Abmessungen – Steckverbindung QBM-...T

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D5 Ø	L1
QBM-1/8T-U	1/8	0,295	0,929
QBM-5/32T-U	5/32	0,331	0,965
QBM-1/4T-U	1/4	0,441	1,126

Abmessungen


Abmessungen – Steckverbindung QBM-...T, reduzierend Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
QBM-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,295	0,331	0,949
QBM-3/16T-1/8-U	3/16		0,295	0,453	1,130
QBM-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,346	0,441	1,106

Abmessungen


Abmessungen – Steckverbindung QBM-...H

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
QBM-5/32H-1/8-U	5/32	1/8	0,299	1,197	0,488

Abmessungen


Abmessungen – Blindstopfen QBMC-...H Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2 Ø	L1	L2
QBMC-1/8H-U	1/8	0,197	0,787	0,709

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverschraubung QBML, UNF-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBML-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	0,531	5/16
QBML-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	0,575	5/16
QBML-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	0,634	5/16

Abmessungen

Abmessungen – L-Steckverschraubung QBML, NPT-Gewinde


Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBML-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	0,531	7/16
QBML-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	0,634	7/16
QBML-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	0,531	9/16
QBML-1/4-1/4-U		1/4	0,445	0,795	0,413	0,567	0,634	9/16

Abmessungen


Abmessungen – L-Lang-Steckverschraubung QBMLL, UNF-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	≡
QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,941	0,142	0,531	5/16
QBMLL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	1,130	0,142	0,634	5/16

Abmessungen


Abmessungen – L-Lang-Steckverschraubung QBMLL, NPT-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡
QBMLL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,961	0,335	0,799	0,531	7/16
QBMLL-1/8-1/4-U		1/4	0,445	1,287	0,335	1,126	0,634	7/16

Abmessungen


Abmessungen – L-Steckverbindung QBML-...T

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
QBML-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	0,213
QBML-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	0,228
QBML-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	0,276

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverschraubung QBMT, UNF-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	L1	⌀
QBMT-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	0,602	0,142	1,142	5/16
QBMT-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	0,626	0,142	1,189	5/16
QBMT-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,445	0,677	0,142	1,268	5/16

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverschraubung QBMT, NPT-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
QBMT-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	0,622	0,335	0,461	1,142	7/16
QBMT-1/8-1/4-U		1/4	0,445	0,697	0,335	0,535	1,268	7/16
QBMT-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	0,720	0,413	0,492	1,142	9/16

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverbindung QBMT-...T Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-1/8T-U	1/8	0,295	0,126	0,531	1,063	0,425
QBMT-5/32T-U	5/32	0,331	0,126	0,571	1,142	0,457
QBMT-1/4T-U	1/4	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverbindung QBMT-...T, reduzierend

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
QBMT-5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,331	0,331	0,126	0,567	1,142	0,457
QBMT-1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,441	0,441	0,130	0,693	1,386	0,551

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverschraubung QBMTL, UNF-Gewinde Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≙
QBMTL-10-32-UNF-1/8-U	UNF10-32	1/8	0,299	1,138	0,142	0,602	0,535	5/16
QBMTL-10-32-UNF-5/32-U		5/32	0,343	1,197	0,142	0,626	0,571	5/16
QBMTL-10-32-UNF-1/4-U		1/4	0,441	1,378	0,142	0,673	0,705	5/16

Abmessungen


Abmessungen – T-Steckverschraubung QBMTL, NPT-Gewinde

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≡
QBMTL-1/8-1/8-U	NPT1/8-27	1/8	0,299	1,157	0,335	0,622	0,461	0,535	7/16
QBMTL-1/8-1/4-U		1/4	0,441	1,398	0,335	0,693	0,531	0,705	7/16
QBMTL-1/4-1/8-U	NPT1/4-18	1/8	0,299	1,256	0,413	0,720	0,492	0,535	9/16

Abmessungen


Abmessungen – Y-Steckverbindung QBMY-...T Download CAD-Daten www.festo.com



	D1	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBMY-1/8T-U	1/8	0,299	0,126	0,299	1,055
QBMY-5/32T-U	5/32	0,343	0,126	0,343	1,102
QBMY-1/4T-U	1/4	0,445	0,126	0,445	1,283

Abmessungen

Abmessungen – Y-Steckverbindung QBM...T, reduzierend

Download CAD-Daten www.festo.com

	D1	D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1
QBM...5/32T-1/8-U	5/32	1/8	0,299	0,343	0,126	0,299	1,083
QBM...1/4T-5/32-U	1/4	5/32	0,343	0,445	0,126	0,343	1,173

Bestellangaben

Bestellangaben – Steckverschraubung QBM						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde M5	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,079 in	10	533209	QBM-M5-1/8-U-M
	Außengewinde R1/8	für Schlauch Außen-Ø 1/8"			533213	QBM-1/8-1/8-U-M
		für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,094 in		572312	QBM-10-32-UNF-5/32-I-U
	Außengewinde 10-32 UNF-2A	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,098 in		572303	QBM-10-32-UNF-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,079 in		533266	QBM-10-32-UNF-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in		572311	QBM-10-32-UNF-1/8-I-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,098 in		573054	QBM-10-32-UNF-1/4-I-U
					573050	QBM-10-32-UNF-1/4-U
		für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in		572305	QBM-1/8-5/32-U
	Außengewinde 1/8 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		533270	QBM-1/8-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,157 in		573055	QBM-1/8-1/4-I-U
			0,197 in		573051	QBM-1/8-1/4-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		572306	QBM-1/4-1/8-U
	Außengewinde 1/4 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,197 in		573052	QBM-1/4-1/4-U

Bestellangaben – Steckverbindung QBM						
	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Steckhülse Ø 5/32"	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in	10	572280	QBM-5/32H-1/8-U
	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in		572278	QBM-5/32T-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in		572277	QBM-1/8T-U
	für Schlauch Außen-Ø 3/16"		0,098 in		573057	QBM-3/16T-1/8-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/4"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,138 in		573058	QBM-1/4T-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,197 in		573056	QBM-1/4T-U

Bestellangaben – Blindstopfen QBMC-...H				
	Pneumatischer Anschluss 1	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Steckhülse Ø 1/8"	10	572281	QBMC-1/8H-U

Bestellangaben

Bestellangaben – Steckverschraubung QBMF

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Innengewinde 10-32 UNF-2B	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in	10	572283	QBMF-10-32-UNF-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		572282	QBMF-10-32-UNF-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,118 in		573066	QBMF-10-32-UNF-1/4-U

Bestellangaben – L-Steckverschraubung QBML

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ	
	Außengewinde M5	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in	10	533228	QBML-M5-1/8-U-M	
	Außengewinde R1/8				533232	QBML-1/8-1/8-U-M	
	Außengewinde 10-32 UNF-2A	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,098 in		572308	QBML-10-32-UNF-5/32-U	
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"			533285	QBML-10-32-UNF-1/8-U	
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"			573059	QBML-10-32-UNF-1/4-U	
	Außengewinde 1/8 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,118 in		533289	QBML-1/8-1/8-U	
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"			573060	QBML-1/8-1/4-U	
	Außengewinde 1/4 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		572310	QBML-1/4-1/8-U	
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,118 in		573061	QBML-1/4-1/4-U	

Bestellangaben – L-Steckverbindung QBML

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in	10	572285	QBML-5/32T-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in		572284	QBML-1/8T-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,197 in		573063	QBML-1/4T-U

Bestellangaben – L-Lang-Steckverschraubung QBMLL

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde M5	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,098 in	0	574303	QBMLL-M5-5/32-U-M
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"		10	574302	QBMLL-M5-1/8-U-M
	Außengewinde 10-32 UNF-2A	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	572286		QBMLL-10-32-UNF-1/8-U	
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	573064		QBMLL-10-32-UNF-1/4-U	
	Außengewinde 1/8 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,118 in		572287	QBMLL-1/8-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"			573065	QBMLL-1/8-1/4-U

Bestellangaben

Bestellangaben – T-Steckverschraubung QBMT

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde M5	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in	10	533247	QBMT-M5-1/8-U-M
	Außengewinde R1/8				533251	QBMT-1/8-1/8-U-M
	Außengewinde 10-32 UNF-2A	für Schlauch Außen-Ø 5/32"			572289	QBMT-10-32-UNF-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"			533304	QBMT-10-32-UNF-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"			573067	QBMT-10-32-UNF-1/4-U
	Außengewinde 1/8 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"			533308	QBMT-1/8-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,138 in		573068	QBMT-1/8-1/4-U
	Außengewinde 1/4 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		572291	QBMT-1/4-1/8-U

Bestellangaben – T-Steckverbindung QBMT

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in	10	572294	QBMT-5/32T-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in		572292	QBMT-5/32T-1/8-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/8"				572293	QBMT-1/8T-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/4"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in		573070	QBMT-1/4T-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,197 in		573069	QBMT-1/4T-U

Bestellangaben – T-Steckverschraubung QBMTL

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	Außengewinde 10-32 UNF-2A	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,098 in	10	572296	QBMTL-10-32-UNF-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"			572295	QBMTL-10-32-UNF-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"			573071	QBMTL-10-32-UNF-1/4-U
	Außengewinde 1/8 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"			572297	QBMTL-1/8-1/8-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,118 in		573072	QBMTL-1/8-1/4-U
	Außengewinde 1/4 NPT	für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,098 in		572298	QBMTL-1/4-1/8-U

Bestellangaben

Bestellangaben – Y-Steckverbindung QBM

	Pneumatischer Anschluss 1	Pneumatischer Anschluss 2	Nennweite	Gebindegröße	Teile-Nr.	Typ
	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in	10	572300	QBM-5/32T-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/8"	0,094 in		572301	QBM-5/32T-1/8-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/8"				572299	QBM-1/8T-U
	für Schlauch Außen-Ø 1/4"	für Schlauch Außen-Ø 5/32"	0,118 in		573074	QBM-1/4T-5/32-U
		für Schlauch Außen-Ø 1/4"	0,197 in		573073	QBM-1/4T-U