

Conector acodado MPPE

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica	8 pines, Zócalo acodado, Soldable
Tipo de fijación	con tuerca de unión
Posición de montaje	Cualquiera
Frecuencia de conexión	500
Sección de cable	0,75 mm ²
Carga admisible de corriente	5 A
Racor de cables	Pg9
Diámetro del cable admisible	6 ... 8 mm
Grado de protección	IP67
Peso del producto	65 g
Color del cuerpo	Negro

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Margen de tensiones de servicio DC	≤60 V
Temperatura ambiente	-30 ... 95°C


Materiales

Material del cuerpo	PA
Material de las tuercas de unión	PA
Material de los contactos crimp	Cobre, Estañado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Dimensiones

Dimensiones – Conector acodado

Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	D1 Ø	L1
MPPE-3-B	31,5	24	43,5

Referencias de pedido

Referencias de pedido			
	Conexión eléctrica	N.º art.	Tipo
	8 pines, Zócalo acodado, Soldable	161839	MPPE-3-B