


Racor rápido roscado NPQE

FESTO



Características

Información resumida

- Racores rápidos roscados y conectores para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 60 °C y un rango de presión de hasta 8 bar.
- Para manguera con diámetro exterior de 4, 6, 8, 10 ó 12 mm, como racor rápido roscado M3, M5, M7, G1/8, G1/4, R1/8 o R1/4.


Documento adicional Enlace [npqe](#)




El documento adicional NPQE-NPQH-NPQM-NPQP-NPQR-ADD contiene información complementaria sobre las combinaciones tubo flexible/unión y el montaje/desmontaje de tubos flexibles.

Forma constructiva


[D] Recto




[L] Forma en L




[T] Forma en T



[X] Forma en X



[Y] Forma en Y



Conexión neumática 1

Las conexiones enchufables para diferentes diámetros exteriores de tubo pueden combinarse con conexiones enchufables, casquillos enchufables, roscas exteriores métricas y roscas exteriores R y G.

Tipo de conexión

[F] Rosca interior

Montaje más fácil en espacios reducidos gracias al hexágono interior.

Códigos del producto

001	Serie	
NPQE	Racor rápido roscado	

002	Forma constructiva	
D	Recto	
H	Pasamuros	
L	Forma en L	
P	Tapón ciego	
T	Forma en T	
X	Forma en X	
Y	Forma en Y	

003	Conexión neumática 1	
G12	G1/2	
G14	G1/4	
G18	G1/8	
G38	G3/8	
M3	M3	
M5	M5	
M7	M7	
Q3	Racor de conexión de 3 mm	
Q4	Racor de conexión de 4 mm	
Q6	Racor de conexión de 6 mm	
Q8	Racor de conexión de 8 mm	
Q10	Racor de conexión de 10 mm	
Q12	Racor de conexión de 12 mm	
Q14	Racor de conexión de 14 mm	
Q16	Racor de conexión de 16 mm	
R12	R1/2	
R14	R1/4	
R18	R1/8	
R38	R3/8	
S3	Casquillo enchufable de 3 mm	
S4	Casquillo enchufable de 4 mm	
S6	Casquillo enchufable de 6 mm	
S8	Casquillo enchufable de 8 mm	
S10	Casquillo enchufable de 10 mm	
S12	Casquillo enchufable de 12 mm	
S16	Casquillo enchufable de 16 mm	

004	Tipo de conexión	
	Estándar	
F	Rosca interior	

005	Conexión neumática, 2	
	Sin	
Q3	Racor de conexión de 3 mm	
Q4	Racor de conexión de 4 mm	
Q6	Racor de conexión de 6 mm	
Q8	Racor de conexión de 8 mm	
Q10	Racor de conexión de 10 mm	
Q12	Racor de conexión de 12 mm	
Q14	Racor de conexión de 14 mm	
Q16	Racor de conexión de 16 mm	
S3	Casquillo enchufable de 3 mm	
S4	Casquillo enchufable de 4 mm	
S6	Casquillo enchufable de 6 mm	
S8	Casquillo enchufable de 8 mm	
S10	Casquillo enchufable de 10 mm	
S12	Casquillo enchufable de 12 mm	
S16	Casquillo enchufable de 16 mm	

006	Cantidad incluida en el envase [unidades]	
P5	5	
P10	10	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Rosca M/G

Especificaciones técnicas generales - Rosca M7, 8					
Conexión neumática 1	Rosca exterior M3	Rosca exterior M5	Rosca exterior M7	Rosca exterior G1/8	Rosca exterior G1/4
Forma constructiva	Principio Push-pull				
Posición de montaje	Cualquiera				
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta	Perfil autosellante, Anillo de junta	Anillo de junta		
Par de apriete nominal	0,3	0,8	2	7	9
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 5%			± 20%	
Tamaño del depósito	10				

Especificaciones técnicas generales – Rosca R

Conexión neumática 1	Rosca exterior R1/8	Rosca exterior R1/4	Rosca exterior R3/8	Rosca exterior R1/2
Forma constructiva	Principio Push-pull			
Posición de montaje	Cualquiera			
Color del anillo extractor	Azul			
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento			
Tamaño del depósito	10			5

Especificaciones técnicas generales – Conector enchufable

Especificaciones técnicas generales - Conector encastrable								
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Forma constructiva	Forma en L Pasamuros Forma en T Forma en X Forma en Y forma recta						Forma en L forma recta	Forma en L Forma en T Forma en Y forma recta
Tamaño	Mini, Estándar			Estándar				
Forma constructiva	Principio Push-pull							
Posición de montaje	Cualquiera							
Tamaño del depósito	10					5 10	5	

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 8 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Materiales – Racor rápido roscado L, LH, LL, T, LQ, LT, Y

Color del anillo extractor	Azul
Material del cuerpo	Latón niquelado, PBT
Material de la junta para ros- cas	NBR, PTFE
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de apri- sionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1

Materiales – Conector enchufable D, L, T, Y, X; tapón para racor rápido P

Color del anillo extractor	Azul
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de apri- sionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1

Materiales – Racor rápido roscado D, DK; racor pasamuros H

Color del anillo extractor	Azul
Material del cuerpo	Latón niquelado
Material de la junta para ros- cas ¹⁾	Aluminio NBR PTFE TPEE Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta tórica ²⁾	NBR
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de apri- sionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1

1) NBR para rosca M, PTFE para rosca R, TPEE para rosca G (DK)

2) en rosca M

Materiales – Casquillo enchufable D; tapón ciego P; clip de retención QE

Color del anillo extractor	Azul
Material del cuerpo	PBT
Material del anillo extractor	POM
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14 ¹⁾	Clase 4 según ISO 14644-1 Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1


1) Casquillo enchufable: clase 4 según ISO 14644-1

Indicaciones adicionales de los materiales – Productos para la fabricación de baterías

Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
---	---

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado NPQE-D, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	L1	L2	±0.1
NPQE-D-M3-Q3-P10	M3	3	14,8	3	5,5
NPQE-D-M3-Q4-P10		4	16,8	3	8
NPQE-D-M5-Q3-P10	M5	3	15,5	3,5	8
NPQE-D-M5-Q4-P10		4	17,3	3,5	8
NPQE-D-M5-Q6-P10		6	18,2	3,5	10
NPQE-D-M7-Q4-P10	M7	4	20,1	6	10
NPQE-D-M7-Q6-P10		6	20,6	6	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado NPQE-D, rosca R


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	L1	L2	L3	$\varnothing 1$	$\varnothing 2$
NPQE-D-R18-Q4-P10	R1/8	4	19,4	8	15,4	10	–
NPQE-D-R18-Q6-P10		6	19,5	8	15,5	10	–
NPQE-D-R18-Q8-P10		8	28,1	8,5	24,1	14	5
NPQE-D-R18-Q10-P10		10	30,4	8,5	26,4	17	5
NPQE-D-R18-Q12-P10		12	32,4	8,5	28,4	21	5
NPQE-D-R14-Q4-P10	R1/4	4	19,4	11	13,4	14	3
NPQE-D-R14-Q6-P10		6	24	11	18	14	4
NPQE-D-R14-Q8-P10		8	26,1	11	20,1	14	6
NPQE-D-R14-Q10-P10		10	32,7	11,5	26,7	17	6
NPQE-D-R14-Q12-P10		12	35,4	11,5	29,4	21	6
NPQE-D-R38-Q6-P5	R3/8	6	22	12	15,6	17	4
NPQE-D-R38-Q8-P5		8	23,7	12	17,3	17	6
NPQE-D-R38-Q10-P5		10	28,4	12	22	17	8
NPQE-D-R38-Q12-P5		12	31,4	12,5	25	21	8
NPQE-D-R38-Q14-P5		14	39,2	12,5	32,8	22	8
NPQE-D-R38-Q16-P5		16	40,1	12,5	33,7	24	8
NPQE-D-R12-Q6-P5	R1/2	6	26	15	17,8	21	4
NPQE-D-R12-Q8-P5		8	27,1	15	18,9	21	6
NPQE-D-R12-Q10-P5		10	26,8	15	18,6	21	8
NPQE-D-R12-Q12-P5		12	34,1	15	25,9	21	8
NPQE-D-R12-Q14-P5		14	35,7	15	27,5	22	10
NPQE-D-R12-Q16-P5		16	37,1	15,5	28,9	24	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado NPQE-D, rosca interior, con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	T1	T2	⬡ 1
NPQE-D-M5F-Q3-P10	M5	3	7	17,3	6	5,5	8
NPQE-D-M5F-Q4-P10		4	8	19,6	6	5,5	10
NPQE-D-G18F-Q4-P10	G1/8	4	10	24,8	9	8	14
NPQE-D-G18F-Q6-P10		6	12	26,1	9	8	14
NPQE-D-G18F-Q8-P10		8	14	28,1	9	8	14
NPQE-D-G18F-Q10-P10		10	17	30,1	9	8	17
NPQE-D-G14F-Q4-P10	G1/4	4	10	27,8	12	11	17
NPQE-D-G14F-Q6-P10		6	12	29,1	12	11	17
NPQE-D-G14F-Q8-P10		8	14	31,1	12	11	17
NPQE-D-G14F-Q10-P10		10	17	33,1	12	11	17
NPQE-D-G14F-Q12-P10		12	20	35,6	12	11	21
NPQE-D-G38F-Q6-P5	G3/8	6	12	30,1	13	12	21
NPQE-D-G38F-Q8-P5		8	14	32,1	13	12	21
NPQE-D-G38F-Q10-P5		10	17	34,1	13	12	21
NPQE-D-G38F-Q12-P5		12	20	36,6	13	12	21
NPQE-D-G12F-Q12-P5	G1/2	12	20	38,6	15	14	24
NPQE-D-G12F-Q16-P5		16	23,8	41,1	15	14	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado NPQE-DK, rosca métrica

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 $\varnothing$	L1	L2	$\varnothing 2$ S2
NPQE-DK-M3-Q3-P10	M3	3	8	15,5	2,5	1,5
NPQE-DK-M3-Q4-P10		4	8	16,4	2,5	1,5
NPQE-DK-M5-Q3-P10	M5	3	8	15,9	3	2
NPQE-DK-M5-Q4-P10		4	8	17,3	3	2,5
NPQE-DK-M5-Q6-P10		6	10	17,8	3	2,5
NPQE-DK-M7-Q4-P10	M7	4	10	18,8	5,5	3
NPQE-DK-M7-Q6-P10		6	10	20,4	5,5	4

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado NPQE-DK, rosca G Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	L1	L2	≅ 2 S2
NPQE-DK-G18-Q4-P10	G1/8	4	13	16,2	5,1	3
NPQE-DK-G18-Q6-P10		6	13	18,2	5,1	4
NPQE-DK-G18-Q8-P10		8	14	25,7	4,2	5
NPQE-DK-G18-Q10-P10		10	17	28,3	4,2	5
NPQE-DK-G14-Q6-P10	G1/4	6	17	20,1	4,8	4
NPQE-DK-G14-Q8-P10		8	17	24,4	4,8	6
NPQE-DK-G14-Q10-P10		10	17	28,9	4,8	7
NPQE-DK-G14-Q12-P10		12	20	31,1	4,8	7

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido NPQE-D

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	L1
NPQE-D-Q3-E-P10	3	3	6,2	20,2
NPQE-D-Q4-E-P10	4	4	8,1	26
NPQE-D-Q6-E-P10	6	6	10,7	27,1
NPQE-D-Q8-E-P10	8	8	14	38,5
NPQE-D-Q10-E-P10	10	10	18	47,2
NPQE-D-Q12-E-P10	12	12	20,6	48,8
NPQE-D-Q14-E-P5	14	14	23,5	50,8
NPQE-D-Q16-E-P5	16	16	25	50

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido NPQE-D, reductor Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D4 ø	D5 ø	L1
NPQE-D-Q4-Q3-P10	4	3	–	8,1	25,5
NPQE-D-Q6-Q4-P10	6	4	–	10,7	26,9
NPQE-D-Q8-Q4-P10	8	4	14	10,5	35,5
NPQE-D-Q8-Q6-P10		6	14	12,5	34,6
NPQE-D-Q10-Q6-P10	10	6	18	12,5	40,1
NPQE-D-Q10-Q8-P10		8	18	14	39,5
NPQE-D-Q12-Q8-P10	12	8	20,6	14	43,9
NPQE-D-Q12-Q10-P10		10	20,6	18	44,4
NPQE-D-Q14-Q10-P5	14	10	23,5	18	48,4
NPQE-D-Q14-Q12-P5		12	–	23,5	50,4

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido NPQE-D con casquillo enchufable

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	L1	L2
NPQE-D-Q3-S4-P10	3	QS-4	6,2	27,6	12,4
NPQE-D-Q4-S6-P10	4	QS-6	10,5	39,5	15,9
NPQE-D-Q4-S8-P10		QS-8	13	41,5	18,3
NPQE-D-Q6-S8-P10	6	QS-8	12,5	41,6	18,3
NPQE-D-Q6-S10-P10		QS-10	12,5	42,4	21,1
NPQE-D-Q6-S12-P10		QS-12	12,5	44	22,7
NPQE-D-Q8-S10-P10	8	QS-10	14	46,8	21,1
NPQE-D-Q8-S12-P10		QS-12	14	46,8	22,7
NPQE-D-Q10-S12-P10	10	QS-12	18	52,3	22,7

Dimensiones


Dimensiones – Casquillo enchufable NPQE-D [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D2	L1
NPQE-D-S4-E-P10	QS-4	QS-4	35
NPQE-D-S6-E-P10	QS-6	QS-6	38
NPQE-D-S8-E-P10	QS-8	QS-8	41,5
NPQE-D-S10-E-P10	QS-10	QS-10	46
NPQE-D-S12-E-P10	QS-12	QS-12	53
NPQE-D-S16-E-P5	QS-16	QS-16	55,5

Dimensiones


Dimensiones – Casquillo enchufable NPQE-D, reductor

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	L1
NPQE-D-S6-S4-P10	QS-6	QS-4	36,5
NPQE-D-S8-S6-P10	QS-8	QS-6	40,5
NPQE-D-S10-S8-P10	QS-10	QS-8	44
NPQE-D-S12-S8-P10	QS-12	QS-8	47,5
NPQE-D-S12-S10-P10		QS-10	49,5
NPQE-D-S16-S12-P5	QS-16	QS-12	54,5

Dimensiones


Dimensiones – Racor pasamuros NPQE-H Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5	D6 Ø	L1	L2	L3	±0.1
NPQE-H-Q3-E-P10	3	3	M8x0,75	5,5	22,4	8,5	7,6	10
NPQE-H-Q4-E-P10	4	4	M12x1	10	31,1	11,9	10,7	14
NPQE-H-Q6-E-P10	6	6	M14x1	12	33,3	13,7	9,5	17
NPQE-H-Q8-E-P10	8	8	M16x1	14	37,7	16,2	9,8	19
NPQE-H-Q10-E-P10	10	10	M20x1	17	41,8	16,9	11,9	24
NPQE-H-Q12-E-P10	12	12	M22x1	20	46,9	18,8	14,8	27

Dimensiones


Dimensiones – Tapón ciego NPQE-P, NPQE-P-S3-P10 [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1	D5 Ø	L1	L2
NPQE-P-S3-P10	QS-3	4	22	12

Dimensiones


Dimensiones – Tapón ciego NPQE-P Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D5 ø	D6 ø	L1	L2
NPQE-P-S4-P10	QS-4	5	3	28	15
NPQE-P-S6-P10	QS-6	7	3	33	17
NPQE-P-S8-P10	QS-8	9	4	37	18
NPQE-P-S10-P10	QS-10	11	5	42	20,5
NPQE-P-S12-P10	QS-12	13	6	42	23
NPQE-P-S16-P5	QS-16	17	8	46	24

Dimensiones


Dimensiones – Tapón para racor rápido NPQE-P

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2 Ø	D5 Ø	L1
NPQE-P-Q3-P10	3	4,4	6,2	10,6
NPQE-P-Q4-P10	4	7,5	11	16,6
NPQE-P-Q6-P10	6	9,5	13	17,7
NPQE-P-Q8-P10	8	11,2	15	20,3
NPQE-P-Q10-P10	10	13,8	18,4	23,1
NPQE-P-Q12-P10	12	16,3	21,5	25,2

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQE-L, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	L1	≅ 1
NPQE-L-M3-Q3-P10	M3	3	6,2	12,7	3	11,3	5,5
NPQE-L-M3-Q4-P10		4	8,1	14,1	3	16,4	8
NPQE-L-M5-Q3-P10	M5	3	6,2	14,6	3,5	11,3	8
NPQE-L-M5-Q4-P10		4	8,1	14,6	3,5	16,4	8
NPQE-L-M5-Q6-P10		6	10,7	16,3	3,5	17,1	8
NPQE-L-M7-Q4-P10	M7	4	8,1	16,6	6	16,4	10
NPQE-L-M7-Q6-P10		6	10,7	18,3	6	17,1	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQE-L, rosca R


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	±1
NPQE-L-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	19	8	15	18,8	10
NPQE-L-R18-Q6-P10		6	12,5	20	8	16	20,1	10
NPQE-L-R18-Q8-P10		8	14	23,4	8	19,4	22,5	10
NPQE-L-R18-Q10-P10		10	18	25,2	8,5	21,2	27	17
NPQE-L-R18-Q12-P10		12	20,6	26,7	8,5	22,7	28,5	17
NPQE-L-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	21,5	11	15,5	18,8	14
NPQE-L-R14-Q6-P10		6	12,5	22,5	11	16,5	20,1	14
NPQE-L-R14-Q8-P10		8	14	23	11	17	22,5	14
NPQE-L-R14-Q10-P10		10	18	28,3	11,5	22,3	27	17
NPQE-L-R14-Q12-P10		12	20,6	29,8	11,5	23,8	28,5	17
NPQE-L-R38-Q6-P5	R3/8	6	12,5	24	12	17,6	20,1	17
NPQE-L-R38-Q8-P5		8	14	24,5	12	18,1	22,5	17
NPQE-L-R38-Q10-P5		10	18	26,3	12	19,9	27	17
NPQE-L-R38-Q12-P5		12	20,6	27,8	12	21,4	28,5	17
NPQE-L-R38-Q14-P5		14	23,5	36,2	12,5	29,8	33,4	20
NPQE-L-R38-Q16-P5	R1/2	16	25	35,7	12,5	29,3	33,5	20
NPQE-L-R12-Q6-P5		6	12,5	27	15	18,8	20,1	21
NPQE-L-R12-Q8-P5		8	14	27,5	15	19,3	22,5	21
NPQE-L-R12-Q10-P5		10	18	29,3	15	21,1	27	21
NPQE-L-R12-Q12-P5		12	20,6	30,8	15	22,6	28,5	21
NPQE-L-R12-Q14-P5		14	23,5	38,7	15	30,5	33,4	21
NPQE-L-R12-Q16-P5		16	25	38,2	15	30	33,5	21

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQE-L, rosca interior, con hexágono exterior


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	T1	T2	≈ 1
NPQE-L-M5F-Q4-P10	M5	4	10,5	18,5	17,5	6	5,5	10
NPQE-L-G18F-Q4-P10	G1/8	4	10,5	24	17,5	9	8	14
NPQE-L-G18F-Q6-P10		6	12,5	25,4	18,7	9	8	14
NPQE-L-G18F-Q8-P10		8	14	28,3	22,5	9	8	14
NPQE-L-G18F-Q10-P10		10	18	27,3	27,2	9	8	17
NPQE-L-G14F-Q6-P10	G1/4	6	12,5	28,4	18,7	12	11	17
NPQE-L-G14F-Q8-P10		8	14	31,3	22,5	12	11	17
NPQE-L-G14F-Q10-P10		10	18	35,3	27,2	12	11	17
NPQE-L-G38F-Q8-P5	G3/8	8	14	33	22,5	13	12	21
NPQE-L-G38F-Q10-P5		10	18	37,3	27,2	13	12	21

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado NPQE-L

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
NPQE-L-Q3-E-P10	3	3	6,2	3,2	11,6	4,7
NPQE-L-Q4-E-P10	4	4	8,1	3,2	15,1	6
NPQE-L-Q6-E-P10	6	6	10,7	3,2	16,8	7
NPQE-L-Q8-E-P10	8	8	14	3,3	22,5	10
NPQE-L-Q10-E-P10	10	10	18	4,3	27,3	12
NPQE-L-Q12-E-P10	12	12	20,6	4,3	29,3	13,5
NPQE-L-Q14-E-P5	14	14	23,5	4,3	31,9	13,5
NPQE-L-Q16-E-P5	16	16	25	4,3	32,5	15,5

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido acodado NPQE-L con casquillo enchufable [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1	D2	D5 ø	H1	L1
NPQE-L-Q3-S3-P10	3	QS-3	6,2	11,3	22,5
NPQE-L-Q3-S4-P10		QS-4	6,2	11,3	25
NPQE-L-Q4-S4-P10	4	QS-4	8,1	14,9	25
NPQE-L-Q4-S6-P10		QS-6	8,1	14,9	29,5
NPQE-L-Q6-S6-P10	6	QS-6	10,7	17,1	27
NPQE-L-Q6-S8-P10		QS-8	12,5	20,1	30,5
NPQE-L-Q8-S8-P10	8	QS-8	14	22,5	30,5
NPQE-L-Q8-S10-P10		QS-10	14	22,5	33,5
NPQE-L-Q10-S10-P10	10	QS-10	18	27	34,5
NPQE-L-Q10-S12-P10		QS-12	18	27	39
NPQE-L-Q12-S12-P10	12	QS-12	20,6	28,5	39,2

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQE-LH, rosca M


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	1/8"
NPQE-LH-M5-Q4-P10	M5	4	10,5	17,2	3,5	7,2	20	8
NPQE-LH-M5-Q6-P10	M5	6	12,5	17,2	3,5	8,2	21,9	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L NPQE-LH, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≡ 1
NPQE-LH-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	24	8	11,5	22,3	10
NPQE-LH-R18-Q6-P10		6	12,5	24	8	11,5	22,9	10
NPQE-LH-R18-Q8-P10		8	14	24	8	12,3	25,3	10
NPQE-LH-R18-Q10-P10		10	18	24	8	14,2	30,2	10
NPQE-LH-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	27,8	11	12,3	24,1	14
NPQE-LH-R14-Q6-P10		6	12,5	27,8	11	12,3	25	14
NPQE-LH-R14-Q8-P10		8	14	27,8	11	13,3	28,4	14
NPQE-LH-R14-Q10-P10		10	18	27,8	11	15	32	14
NPQE-LH-R14-Q12-P10		12	20,6	27,8	11	16,3	33,2	14
NPQE-LH-R38-Q6-P5	R3/8	6	12,5	33,4	12	14,2	26,5	19
NPQE-LH-R38-Q8-P5		8	14	33,4	12	14	29,3	19
NPQE-LH-R38-Q10-P5		10	18	33,4	12	16	32,5	19
NPQE-LH-R38-Q12-P5		12	20,6	33,4	12	17,3	35,3	19
NPQE-LH-R12-Q10-P5	R1/2	10	18	40,1	15	17,6	35,5	24
NPQE-LH-R12-Q12-P5		12	20,6	40,1	15	18,9	36,3	24
NPQE-LH-R12-Q16-P5		16	25	49	15	21,8	37,5	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) NPQE-LL, rosca M

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈ 1/4
NPQE-LL-M3-Q4-P10	M3	4	8,1	23,1	3	20,1	16,4	8
NPQE-LL-M5-Q4-P10	M5	4	8,1	26,3	3,5	22,8	16,4	8
NPQE-LL-M5-Q6-P10		6	10,7	28	3,5	24,5	17,1	8
NPQE-LL-M7-Q4-P10	M7	4	8,1	29,1	6	23,1	16,4	10
NPQE-LL-M7-Q6-P10		6	10,7	30,8	6	24,8	17,1	10

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido roscado en L (largo) NPQE-LL, rosca R


Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅ 1
NPQE-LL-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	33	8	29	18,8	10
NPQE-LL-R18-Q6-P10		6	12,5	34	8	30	20,1	10
NPQE-LL-R18-Q8-P10		8	14	39,2	8	35,2	22,5	10
NPQE-LL-R18-Q10-P10		10	18	47,3	8,5	43,3	26,9	17
NPQE-LL-R18-Q12-P10		12	20,6	48,8	8,5	44,8	28,4	17
NPQE-LL-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	35,5	11	29,5	18,8	14
NPQE-LL-R14-Q6-P10		6	12,5	36,5	11	30,5	20	14
NPQE-LL-R14-Q8-P10		8	14	38,8	11	32,8	22,5	14
NPQE-LL-R14-Q10-P10		10	18	50,4	11,5	44,4	26,9	17
NPQE-LL-R14-Q12-P10		12	20,6	51,9	11,5	45,9	28,4	17
NPQE-LL-R38-Q8-P5	R3/8	8	14	40,3	12	33,9	22,5	17
NPQE-LL-R38-Q10-P5		10	18	48,4	12	42	26,9	17
NPQE-LL-R38-Q12-P5		12	20,6	49,9	12	43,5	28,4	17
NPQE-LL-R12-Q12-P5	R1/2	12	20,6	52,9	15	44,7	28,4	21

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-T, rosca M


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	1/8"
NPQE-T-M3-Q4-P10	M3	4	8,1	15,3	3	12,3	30,2	8
NPQE-T-M5-Q4-P10	M5	4	8,1	15,8	3,5	12,3	30,2	8
NPQE-T-M5-Q6-P10		6	10,7	17	3,5	13,5	33,6	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-T, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	L1	1/4
NPQE-T-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	21,5	8	17,5	36	10
NPQE-T-R18-Q6-P10		6	12,5	22,6	8	18,6	40,2	10
NPQE-T-R18-Q8-P10		8	14	27,1	8	23,1	45,4	10
NPQE-T-R18-Q10-P10		10	18	28,5	8,5	24,5	54	17
NPQE-T-R18-Q12-P10		12	20,6	29,8	8,5	25,8	58,8	17
NPQE-T-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	24	11	18	36	14
NPQE-T-R14-Q6-P10		6	12,5	25,1	11	19,1	40,2	14
NPQE-T-R14-Q8-P10		8	14	26,7	11	20,7	45,4	14
NPQE-T-R14-Q10-P10		10	18	31,6	11,5	25,6	54	17
NPQE-T-R14-Q12-P10		12	20,6	32,9	11,5	26,9	58,8	17
NPQE-T-R38-Q8-P5	R3/8	8	14	28,2	12	21,8	45,4	17
NPQE-T-R38-Q10-P5		10	18	29,6	12	23,2	54	17
NPQE-T-R38-Q12-P5		12	20,6	30,9	12	24,5	58,8	17
NPQE-T-R12-Q10-P5	R1/2	10	18	32,6	15	24,4	54	21
NPQE-T-R12-Q12-P5		12	20,6	33,9	15	25,7	58,8	21
NPQE-T-R12-Q16-P5		16	25	40,7	15	32,5	69	21

Dimensiones


Dimensiones – Unión en T NPQE-T

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H3	L1	L2
NPQE-T-Q3-E-P10	3	3	6,2	3,2	11,6	4,7	23,2	9,4
NPQE-T-Q4-E-P10	4	4	8,1	3,2	15,1	6	30,2	12
NPQE-T-Q6-E-P10	6	6	10,7	3,2	16,8	7	33,6	14
NPQE-T-Q8-E-P10	8	8	14	3,3	22,5	9	44,9	18
NPQE-T-Q10-E-P10	10	10	18	4,3	28	12	56	24
NPQE-T-Q12-E-P10	12	12	20,6	4,3	29,4	13,5	58,8	27
NPQE-T-Q16-E-P5	16	16	25	4,3	32,5	15,5	65	31
NPQE-T-Q3-Q4-P10	3	4	8,1	3,2	14,6	6	30,2	12
NPQE-T-Q4-Q6-P10	4	6	10,7	3,2	16,6	7	33,6	14
NPQE-T-Q4-Q8-P10		8	14	3,3	21	9	42,9	15
NPQE-T-Q6-Q8-P10	6	8	14	3,3	22	9	44,9	16
NPQE-T-Q6-Q10-P10		10	18	4,3	23,1	11	52	18
NPQE-T-Q8-Q10-P10	8	10	18	4,3	27,5	11	56	18
NPQE-T-Q8-Q12-P10		12	20,6	4,3	27	12,5	56,8	19
NPQE-T-Q10-Q12-P10	10	12	20,6	4,3	29	13,5	58,8	24
NPQE-T-Q12-Q16-P5	12	16	25	4,3	31,9	15,5	65	27
NPQE-T-Q6-Q4-P10	6	4	10,7	3,2	16,8	7	33,2	14
NPQE-T-Q8-Q6-P10	8	6	14	3,3	22,1	9	44,1	16
NPQE-T-Q10-Q8-P10	10	8	18	4,3	28	12	55	24
NPQE-T-Q12-Q10-P10	12	10	20,6	4,3	29,4	13,5	58	27

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-LQ, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	⌀ 1
NPQE-LQ-M5-Q4-P10	M5	4	8,1	15,1	30,9	3,5	12,3	15,8	8
NPQE-LQ-M5-Q6-P10		6	10,7	16,8	33,9	3,5	13,6	17,1	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-LQ, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D5 ø	H1	L1	L2	L3	L4	≈ 1/4
NPQE-LQ-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	18	37,6	8	15,6	19,6	10
NPQE-LQ-R18-Q6-P10		6	12,5	20,1	40,7	8	16,6	20,6	10
NPQE-LQ-R18-Q8-P10		8	14	22,7	46,6	8	19,9	23,9	10
NPQE-LQ-R18-Q10-P10		10	18	27	53,3	8,5	22,3	26,3	17
NPQE-LQ-R18-Q12-P10		12	20,6	29,4	56,9	8,5	23,5	27,5	17
NPQE-LQ-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	18	40,1	11	16,1	22,1	14
NPQE-LQ-R14-Q6-P10		6	12,5	20,1	43,2	11	17,1	23,1	14
NPQE-LQ-R14-Q8-P10		8	14	22,7	46,2	11	17,5	23,5	14
NPQE-LQ-R14-Q10-P10		10	18	27	56,4	11,5	23,4	29,4	17
NPQE-LQ-R14-Q12-P10		12	20,6	29,4	60	11,5	24,6	30,6	17

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-LT, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D3	D5 ø	H1	L1	L2	L3	T1	T2	≅ 1
NPQE-LT-M5-Q4-P10	M5	4	M5	10,5	20	19,7	3,5	16,2	5,5	5	8
NPQE-LT-M5-Q6-P10		6	M5	12,5	21,7	19,7	3,5	16,2	5,5	5	8

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T NPQE-LT, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2	D3	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	T1	T2	1/16
NPQE-LT-R18-Q4-P10	R1/8	4	G1/8	10,5	22,3	31	8	27	9	8	14
NPQE-LT-R18-Q6-P10		6	G1/8	12,5	22,9	31	8	27	9	8	14
NPQE-LT-R18-Q8-P10		8	G1/8	14	25,3	31	8	27	9	8	14
NPQE-LT-R18-Q10-P10		10	G1/8	18	30,2	31	8	27	9	8	14
NPQE-LT-R14-Q6-P10	R1/4	6	G1/4	12,5	24,9	36,8	11	30,8	12	11	17
NPQE-LT-R14-Q8-P10		8	G1/4	14	28,4	36,8	11	30,8	12	11	17
NPQE-LT-R14-Q10-P10		10	G1/4	18	32	36,8	11	30,8	12	11	17
NPQE-LT-R14-Q12-P10		12	G1/4	20,6	33,2	36,8	11	30,8	12	11	17
NPQE-LT-R38-Q10-P5	R3/8	10	G3/8	18	32,5	42,9	12	36,5	13	12	21
NPQE-LT-R38-Q12-P5		12	G3/8	20,6	35,3	42,9	12	36,5	13	12	21
NPQE-LT-R12-Q12-P5	R1/2	12	G1/2	20,6	36,3	50	15	41,8	15	14	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en Y NPQE-Y Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2	L3	L4	± 1
NPQE-Y-R18-Q4-P10	R1/8	4	10,5	3,3	11	42,5	8	38,5	14	10
NPQE-Y-R18-Q6-P10		6	12,5	3,3	13	44,4	8,5	40,4	14,6	12
NPQE-Y-R18-Q8-P10		8	14	3,3	15	47,6	8,5	43,6	17,9	14
NPQE-Y-R18-Q10-P10		10	18	4,3	18	56,8	8,5	52,8	20,4	17
NPQE-Y-R14-Q4-P10	R1/4	4	10,5	3,3	11	46,5	11	40,5	14	14
NPQE-Y-R14-Q6-P10		6	12,5	3,3	13	47,6	11	41,6	14,6	14
NPQE-Y-R14-Q8-P10		8	14	3,3	15	50,3	11	44,3	17,9	14
NPQE-Y-R14-Q10-P10		10	18	4,3	18	59,8	11,5	53,8	20,4	17
NPQE-Y-R38-Q10-P5	R3/8	10	18	4,3	18	60,5	12	54,1	20,4	17
NPQE-Y-R38-Q12-P5		12	20,6	4,3	21	64,6	12,5	58,2	21,3	21
NPQE-Y-R12-Q12-P5	R1/2	12	20,6	4,3	21	67,3	15	59,1	21,3	21

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en Y NPQE-Y

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D1	D2	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	L1	L4
NPQE-Y-Q3-E-P10	3	3	7,8	3,1	7,8	8,1	29,2	13,1
NPQE-Y-Q4-E-P10	4	4	7,8	3,1	7,8	8,1	30,2	13,6
NPQE-Y-Q6-E-P10	6	6	10,7	3,2	10,7	10,7	32,6	13,8
NPQE-Y-Q8-E-P10	8	8	14	3,3	14	15	39,8	17,9
NPQE-Y-Q10-E-P10	10	10	18	4,3	18	18	49,1	20,5
NPQE-Y-Q12-E-P10	12	12	20,6	4,3	20,6	21	52,8	21,4
NPQE-Y-Q16-E-P5	16	16	25	4,3	25	25	61	22,5
NPQE-Y-Q4-Q3-P10	4	3	7,8	3,1	7,8	8,1	29,7	13,1
NPQE-Y-Q6-Q4-P10	6	4	10,7	3,2	10,7	10,7	32,4	13,6
NPQE-Y-Q8-Q4-P10	8	4	10,5	3,3	14	11	38,4	13,9
NPQE-Y-Q8-Q6-P10		6	12,5	3,3	14	13	39,9	14,6
NPQE-Y-Q10-Q6-P10	10	6	12,5	3,3	18	13	43	14,5
NPQE-Y-Q10-Q8-P10		8	14	3,3	18	15	48,5	17,9
NPQE-Y-Q12-Q8-P10	12	8	14	4,3	20,6	15	47,9	17,9
NPQE-Y-Q12-Q10-P10		10	18	4,3	20,6	18	51,6	20,5
NPQE-Y-Q16-Q12-P5	16	12	20,6	4,3	25	21	56,4	21,4

Dimensiones


Dimensiones – Unión rápida en X NPQE-X Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	D6 ø	H1	H3	L1	L2
NPQE-X-Q3-E-P10	3	3	6,2	3,2	12,3	4,9	24,6	9,8
NPQE-X-Q4-E-P10	4	4	10,5	3,3	17,5	7	35	14
NPQE-X-Q6-E-P10	6	6	12,5	3,3	19,1	8	38,2	16
NPQE-X-Q8-E-P10	8	8	14	3,3	22,5	9	44,9	18
NPQE-X-Q10-E-P10	10	10	18	4,3	28,1	12	56	24
NPQE-X-Q12-E-P10	12	12	20,6	4,3	29,4	13,5	58,8	27

Dimensiones

Dimensiones – Clip de retención NPAP-QE

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	D8 ø	H1	L1	L2	L5
NPAP-QE-S-Q4-P10	5,5	0,8	6	9	12
NPAP-QE-S-Q6-P10	7,8	0,8	7	10	13,5
NPAP-QE-S-Q8-P10	9,7	1,2	8	11	15,3
NPAP-QE-S-Q10-P10	11,9	1,4	10	13,5	18,8
NPAP-QE-S-Q12-P10	14,8	1,6	11	14,5	20,5
NPAP-QE-S-Q16-P10	18,2	1,9	13,5	17,5	24,5

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado NPQE-DK (rosca exterior con hexágono interior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M3	8112964	NPQE-DK-M3-Q3-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112965	NPQE-DK-M3-Q4-P10
		2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M5	8112966	NPQE-DK-M5-Q3-P10
		2,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112967	NPQE-DK-M5-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8112968	NPQE-DK-M5-Q6-P10
		3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M7	8112969	NPQE-DK-M7-Q4-P10
				Rosca exterior G1/8	8112971	NPQE-DK-G18-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M7	8112970	NPQE-DK-M7-Q6-P10
				Rosca exterior G1/8	8112972	NPQE-DK-G18-Q6-P10
				Rosca exterior G1/4	8112975	NPQE-DK-G14-Q6-P10
	Estándar	5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior G1/8	8112973	NPQE-DK-G18-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8112974	NPQE-DK-G18-Q10-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior G1/4	8112976	NPQE-DK-G14-Q8-P10
		7 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8112977	NPQE-DK-G14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8112978	NPQE-DK-G14-Q12-P10

Referencias de pedido – Racor rápido roscado NPQE-D (rosca exterior con hexágono exterior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M3	8112906	NPQE-D-M3-Q3-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112907	NPQE-D-M3-Q4-P10
		2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M5	8112908	NPQE-D-M5-Q3-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112909	NPQE-D-M5-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8112910	NPQE-D-M5-Q6-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado NPQE-D (rosca exterior con hexágono exterior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M7	8112911	NPQE-D-M7-Q4-P10
				Rosca exterior R1/8	8112913	NPQE-D-R18-Q4-P10
		3,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M7	8112912	NPQE-D-M7-Q6-P10
		4 mm		Rosca exterior R1/8	8112914	NPQE-D-R18-Q6-P10
	Estándar	3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/4	8112918	NPQE-D-R14-Q4-P10
					8112919	NPQE-D-R14-Q6-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R3/8	8112923	NPQE-D-R38-Q6-P5
				Rosca exterior R1/2	8112929	NPQE-D-R12-Q6-P5
		5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8112915	NPQE-D-R18-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8112916	NPQE-D-R18-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8112917	NPQE-D-R18-Q12-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8112920	NPQE-D-R14-Q8-P10
				Rosca exterior R3/8	8112924	NPQE-D-R38-Q8-P5
				Rosca exterior R1/2	8112930	NPQE-D-R12-Q8-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8112921	NPQE-D-R14-Q10-P10
					8112922	NPQE-D-R14-Q12-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R3/8	8112925	NPQE-D-R38-Q10-P5
					8112931	NPQE-D-R12-Q10-P5
				Rosca exterior R1/2	8112926	NPQE-D-R38-Q12-P5
				Rosca exterior R3/8	8112932	NPQE-D-R12-Q12-P5
				Rosca exterior R1/2	8112927	NPQE-D-R38-Q14-P5
				Rosca exterior R3/8	8112928	NPQE-D-R38-Q16-P5
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	Rosca exterior R1/2	8112933	NPQE-D-R12-Q14-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		8112934	NPQE-D-R12-Q16-P5

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado NPQE-D (rosca exterior con hexágono interior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca interior M5	8112984	NPQE-D-M5F-Q3-P10
		2,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112985	NPQE-D-M5F-Q4-P10
	Estándar			Rosca interior G1/8	8112986	NPQE-D-G18F-Q4-P10
				Rosca interior G1/4	8112990	NPQE-D-G14F-Q4-P10
		4,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca interior G1/8	8112987	NPQE-D-G18F-Q6-P10
				Rosca interior G1/4	8112991	NPQE-D-G14F-Q6-P10
				Rosca interior G3/8	8112995	NPQE-D-G38F-Q6-P5
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca interior G1/8	8112988	NPQE-D-G18F-Q8-P10
				Rosca interior G1/4	8112992	NPQE-D-G14F-Q8-P10
				Rosca interior G3/8	8112996	NPQE-D-G38F-Q8-P5
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca interior G1/8	8112989	NPQE-D-G18F-Q10-P10
				Rosca interior G1/4	8112993	NPQE-D-G14F-Q10-P10
				Rosca interior G3/8	8112997	NPQE-D-G38F-Q10-P5
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca interior G1/4	8112994	NPQE-D-G14F-Q12-P10
				Rosca interior G3/8	8112998	NPQE-D-G38F-Q12-P5
				Rosca interior G1/2	8112999	NPQE-D-G12F-Q12-P5
		14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	G1/2	8113000	NPQE-D-G12F-Q16-P5

Referencias de pedido – Conector enchufable NPQE-D						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113103	NPQE-D-Q3-E-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113105	NPQE-D-Q4-E-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113107	NPQE-D-Q6-E-P10
	Estándar	7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113110	NPQE-D-Q8-E-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113113	NPQE-D-Q10-E-P10
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113116	NPQE-D-Q12-E-P10
		13 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	8113119	NPQE-D-Q14-E-P5

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Conector enchufable NPQE-D						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	13 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	8113120	NPQE-D-Q16-E-P5

Referencias de pedido – Unión en T NPQE-D, reductora						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113104	NPQE-D-Q4-Q3-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113106	NPQE-D-Q6-Q4-P10
	Estándar	3,5 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113108	NPQE-D-Q8-Q4-P10
		5,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8113109	NPQE-D-Q8-Q6-P10
				Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113111	NPQE-D-Q10-Q6-P10
		7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm		8113112	NPQE-D-Q10-Q8-P10
				Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113114	NPQE-D-Q12-Q8-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8113115	NPQE-D-Q12-Q10-P10
				Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	8113117	NPQE-D-Q14-Q10-P5
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113118	NPQE-D-Q14-Q12-P5

Referencias de pedido – Conector enchufable con casquillo enchufable NPQE-D						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,5 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113183	NPQE-D-Q3-S4-P10
	Estándar	3,5 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113184	NPQE-D-Q4-S6-P10
			Casquillo enchufable Ø 8 mm		8113185	NPQE-D-Q4-S8-P10
		4,6 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113189	NPQE-D-Q6-S12-P10
		5 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm		8113186	NPQE-D-Q6-S8-P10
		5,5 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm		8113187	NPQE-D-Q6-S10-P10
		7 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113188	NPQE-D-Q8-S10-P10
		7,5 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm		8113190	NPQE-D-Q8-S12-P10
		8,5 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113191	NPQE-D-Q10-S12-P10

Referencias de pedido – Casquillo enchufable NPQE-D						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	2,5 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	8113210	NPQE-D-S4-E-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Casquillo enchufable NPQE-D						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	4 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	8113212	NPQE-D-S6-E-P10
		6 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	8113214	NPQE-D-S8-E-P10
		7,5 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	8113216	NPQE-D-S10-E-P10
		9 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	8113219	NPQE-D-S12-E-P10
		13 mm	Casquillo enchufable Ø 16 mm	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	8113221	NPQE-D-S16-E-P5

Referencias de pedido – Casquillo enchufable NPQE-D, reductor						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	2,5 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	8113211	NPQE-D-S6-S4-P10
		4 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	8113213	NPQE-D-S8-S6-P10
		6 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	8113215	NPQE-D-S10-S8-P10
		7,5 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	8113217	NPQE-D-S12-S8-P10
		9 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	8113218	NPQE-D-S12-S10-P10
					8113220	NPQE-D-S16-S12-P5

Referencias de pedido – Racor pasamuros NPQE-H						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113121	NPQE-H-Q3-E-P10
		2,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113122	NPQE-H-Q4-E-P10
		4,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113123	NPQE-H-Q6-E-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113124	NPQE-H-Q8-E-P10
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113125	NPQE-H-Q10-E-P10
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113126	NPQE-H-Q12-E-P10

Referencias de pedido – Tapón ciego NPQE-P				
	Tamaño	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	Casquillo enchufable de 3 mm de diámetro	8113203	NPQE-P-S3-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Tapón ciego NPQE-P				
	Tamaño	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	Casquillo enchufable Ø 4 mm	8113204	NPQE-P-S4-P10
		Casquillo enchufable Ø 6 mm	8113205	NPQE-P-S6-P10
		Casquillo enchufable Ø 8 mm	8113206	NPQE-P-S8-P10
		Casquillo enchufable Ø 10 mm	8113207	NPQE-P-S10-P10
		Casquillo enchufable Ø 12 mm	8113208	NPQE-P-S12-P10
		Casquillo enchufable de 16 mm de diámetro	8113209	NPQE-P-S16-P5

Referencias de pedido – Tapón para racor rápido NPQE-P				
	Tamaño	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113171	NPQE-P-Q3-P10
	Estándar	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113172	NPQE-P-Q4-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113173	NPQE-P-Q6-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113174	NPQE-P-Q8-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113175	NPQE-P-Q10-P10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113176	NPQE-P-Q12-P10


Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L NPQE-L (rosca exterior con hexágono exterior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M3	8112935	NPQE-L-M3-Q3-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112936	NPQE-L-M3-Q4-P10
		2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Rosca exterior M5	8112937	NPQE-L-M5-Q3-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm		8112938	NPQE-L-M5-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M7	8112940	NPQE-L-M7-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M5	8112939	NPQE-L-M5-Q6-P10
				Rosca exterior M7	8112941	NPQE-L-M7-Q6-P10
	Estándar	3,4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8112942	NPQE-L-R18-Q4-P10
				Rosca exterior R1/4	8112947	NPQE-L-R14-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8112943	NPQE-L-R18-Q6-P10
				Rosca exterior R1/4	8112948	NPQE-L-R14-Q6-P10
				Rosca exterior R3/8	8112952	NPQE-L-R38-Q6-P5
				Rosca exterior R1/2	8112958	NPQE-L-R12-Q6-P5
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8112944	NPQE-L-R18-Q8-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L NPQE-L (rosca exterior con hexágono exterior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8112949	NPQE-L-R14-Q8-P10
				Rosca exterior R3/8	8112953	NPQE-L-R38-Q8-P5
				Rosca exterior R1/2	8112959	NPQE-L-R12-Q8-P5
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/8	8112945	NPQE-L-R18-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8112946	NPQE-L-R18-Q12-P10
		8,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8112950	NPQE-L-R14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8112951	NPQE-L-R14-Q12-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R3/8	8112954	NPQE-L-R38-Q10-P5
				Rosca exterior R1/2	8112960	NPQE-L-R12-Q10-P5
		9,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R3/8	8112955	NPQE-L-R38-Q12-P5
				Rosca exterior R1/2	8112961	NPQE-L-R12-Q12-P5
		11,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	Rosca exterior R3/8	8112956	NPQE-L-R38-Q14-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		8112957	NPQE-L-R38-Q16-P5
		13 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	Rosca exterior R1/2	8112962	NPQE-L-R12-Q14-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		8112963	NPQE-L-R12-Q16-P5

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L NPQE-L (rosca interior con hexágono exterior)						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	2,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca interior M5	8113001	NPQE-L-M5F-Q4-P10
				Rosca interior G1/8	8113002	NPQE-L-G18F-Q4-P10
		4,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca interior G1/4	8113003	NPQE-L-G18F-Q6-P10
				Rosca interior G1/4	8113006	NPQE-L-G14F-Q6-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca interior G1/8	8113004	NPQE-L-G18F-Q8-P10
				Rosca interior G1/4	8113007	NPQE-L-G14F-Q8-P10
				Rosca interior G3/8	8113009	NPQE-L-G38F-Q8-P5
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca interior G1/8	8113005	NPQE-L-G18F-Q10-P10
				Rosca interior G3/8	8113010	NPQE-L-G38F-Q10-P5
		8,5 mm		Rosca interior G1/4	8113008	NPQE-L-G14F-Q10-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido acodado NPQE-L						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113127	NPQE-L-Q3-E-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113128	NPQE-L-Q4-E-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113129	NPQE-L-Q6-E-P10
	Estándar	7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113130	NPQE-L-Q8-E-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113131	NPQE-L-Q10-E-P10
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113132	NPQE-L-Q12-E-P10
		13 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 14 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 14 mm	8113133	NPQE-L-Q14-E-P5
		14,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	8113134	NPQE-L-Q16-E-P5

Referencias de pedido – Racor rápido acodado con casquillo enchufable NPQE-L						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1,5 mm	Casquillo enchufable de 3 mm de diámetro	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113192	NPQE-L-Q3-S3-P10
		2,2 mm	Casquillo enchufable Ø 4 mm		8113193	NPQE-L-Q3-S4-P10
		2,5 mm	Casquillo enchufable Ø 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113194	NPQE-L-Q4-S4-P10
		3 mm			8113195	NPQE-L-Q4-S6-P10
		4 mm	Casquillo enchufable Ø 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113196	NPQE-L-Q6-S6-P10
	Estándar	8113197			NPQE-L-Q6-S8-P10	
		6 mm	Casquillo enchufable Ø 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113198	NPQE-L-Q8-S8-P10
		8113199			NPQE-L-Q8-S10-P10	
		9,3 mm	Casquillo enchufable Ø 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113200	NPQE-L-Q10-S10-P10
					8113201	NPQE-L-Q10-S12-P10
9,5 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113202	NPQE-L-Q12-S12-P10		

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L NPQE-LH						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	1,8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M5	8113030	NPQE-LH-M5-Q4-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L NPQE-LH						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	1,8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M5	8113031	NPQE-LH-M5-Q6-P10
		3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113032	NPQE-LH-R18-Q4-P10
		3,5 mm		Rosca exterior R1/4	8113036	NPQE-LH-R14-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8113033	NPQE-LH-R18-Q6-P10
				Rosca exterior R1/4	8113037	NPQE-LH-R14-Q6-P10
				Rosca exterior R3/8	8113041	NPQE-LH-R38-Q6-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8113034	NPQE-LH-R18-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8113035	NPQE-LH-R18-Q10-P10
		5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8113038	NPQE-LH-R14-Q8-P10
				Rosca exterior R3/8	8113042	NPQE-LH-R38-Q8-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8113039	NPQE-LH-R14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113040	NPQE-LH-R14-Q12-P10
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R3/8	8113043	NPQE-LH-R38-Q10-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113044	NPQE-LH-R38-Q12-P5
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/2	8113045	NPQE-LH-R12-Q10-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113046	NPQE-LH-R12-Q12-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm		8113047	NPQE-LH-R12-Q16-P5

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) NPQE-LL						
	Tamaño	Diámetro nomi- nal	Conexión neumá- tica 2	Conexión neumá- tica 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1 mm	Para tubo flexible con diámetro ex- terior 4 mm	Rosca exterior M3	8113011	NPQE-LL-M3-Q4-P10
		2,3 mm		Rosca exterior M5	8113012	NPQE-LL-M5-Q4-P10
				Rosca exterior M7	8113014	NPQE-LL-M7-Q4-P10
					Para tubo flexible con diámetro ex- terior 6 mm	Rosca exterior M5

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L (largo) NPQE-LL						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M7	8113015	NPQE-LL-M7-Q6-P10
	Estándar	3,4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113016	NPQE-LL-R18-Q4-P10
				Rosca exterior R1/4	8113021	NPQE-LL-R14-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8113017	NPQE-LL-R18-Q6-P10
				Rosca exterior R1/4	8113022	NPQE-LL-R14-Q6-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8113018	NPQE-LL-R18-Q8-P10
				Rosca exterior R1/4	8113023	NPQE-LL-R14-Q8-P10
				Rosca exterior R3/8	8113026	NPQE-LL-R38-Q8-P5
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/8	8113019	NPQE-LL-R18-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113020	NPQE-LL-R18-Q12-P10
		8,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8113024	NPQE-LL-R14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113025	NPQE-LL-R14-Q12-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R3/8	8113027	NPQE-LL-R38-Q10-P5
		9,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113028	NPQE-LL-R38-Q12-P5
				Rosca exterior R1/2	8113029	NPQE-LL-R12-Q12-P5

Referencias de pedido – Racor rápido en T NPQE-T						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M3	8113048	NPQE-T-M3-Q4-P10
		2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior M5	8113049	NPQE-T-M5-Q4-P10
					8113050	NPQE-T-M5-Q6-P10
	Estándar	3,4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113051	NPQE-T-R18-Q4-P10
				Rosca exterior R1/4	8113056	NPQE-T-R14-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8113052	NPQE-T-R18-Q6-P10
				Rosca exterior R1/4	8113057	NPQE-T-R14-Q6-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8113053	NPQE-T-R18-Q8-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T NPQE-T						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8113058	NPQE-T-R14-Q8-P10
				Rosca exterior R3/8	8113061	NPQE-T-R38-Q8-P5
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/8	8113054	NPQE-T-R18-Q10-P10
					8113055	NPQE-T-R18-Q12-P10
		8,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8113059	NPQE-T-R14-Q10-P10
					8113060	NPQE-T-R14-Q12-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R3/8	8113062	NPQE-T-R38-Q10-P5
				Rosca exterior R1/2	8113064	NPQE-T-R12-Q10-P5
		9,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R3/8	8113063	NPQE-T-R38-Q12-P5
				Rosca exterior R1/2	8113065	NPQE-T-R12-Q12-P5
		13 mm		R1/2	8113066	NPQE-T-R12-Q16-P5

Referencias de pedido – Unión en T NPQE-T						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113135	NPQE-T-Q3-E-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113137	NPQE-T-Q4-E-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113140	NPQE-T-Q6-E-P10
	Estándar	7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113144	NPQE-T-Q8-E-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113148	NPQE-T-Q10-E-P10
		12,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113152	NPQE-T-Q12-E-P10
		14,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	8113154	NPQE-T-Q16-E-P5

Referencias de pedido – Unión en T NPQE-T, ascendente						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113136	NPQE-T-Q3-Q4-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Unión en T NPQE-T, ascendente						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113139	NPQE-T-Q4-Q6-P10
	Estándar	3,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113142	NPQE-T-Q4-Q8-P10
		5,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113143	NPQE-T-Q6-Q8-P10
		7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113146	NPQE-T-Q6-Q10-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113147	NPQE-T-Q8-Q10-P10
					8113150	NPQE-T-Q8-Q12-P10
		10 mm			8113151	NPQE-T-Q10-Q12-P10
					8113153	NPQE-T-Q12-Q16-P5

Referencias de pedido – Unión en T NPQE-T, reductora						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113138	NPQE-T-Q6-Q4-P10
	Estándar	5,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113141	NPQE-T-Q8-Q6-P10
		7,1 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113145	NPQE-T-Q10-Q8-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113149	NPQE-T-Q12-Q10-P10

Referencias de pedido – Racor rápido en T NPQE-LQ						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M5	8113067	NPQE-LQ-M5-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8113068	NPQE-LQ-M5-Q6-P10
	Estándar	3,4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113069	NPQE-LQ-R18-Q4-P10
				Rosca exterior R1/4	8113074	NPQE-LQ-R14-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8113070	NPQE-LQ-R18-Q6-P10
				Rosca exterior R1/4	8113075	NPQE-LQ-R14-Q6-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8113071	NPQE-LQ-R18-Q8-P10
				Rosca exterior R1/4	8113076	NPQE-LQ-R14-Q8-P10
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/8	8113072	NPQE-LQ-R18-Q10-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido en T NPQE-LQ						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R1/8	8113073	NPQE-LQ-R18-Q12-P10
		8,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/4	8113077	NPQE-LQ-R14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113078	NPQE-LQ-R14-Q12-P10

Referencias de pedido – Racor rápido en T NPQE-LT						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	1,8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior M5	8113090	NPQE-LT-M5-Q4-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8113091	NPQE-LT-M5-Q6-P10
		3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113092	NPQE-LT-R18-Q4-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/4	8113093	NPQE-LT-R18-Q6-P10
					8113096	NPQE-LT-R14-Q6-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/8	8113094	NPQE-LT-R18-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8113095	NPQE-LT-R18-Q10-P10
		5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8113097	NPQE-LT-R14-Q8-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8113098	NPQE-LT-R14-Q10-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113099	NPQE-LT-R14-Q12-P10
		6,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R3/8	8113100	NPQE-LT-R38-Q10-P5
			Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm		8113101	NPQE-LT-R38-Q12-P5
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R1/2	8113102	NPQE-LT-R12-Q12-P5

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y NPQE-Y						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	2,6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Rosca exterior R1/8	8113079	NPQE-Y-R18-Q4-P10
				Rosca exterior R1/4	8113083	NPQE-Y-R14-Q4-P10
		4,6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/8	8113080	NPQE-Y-R18-Q6-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en Y NPQE-Y						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	4,6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Rosca exterior R1/4	8113084	NPQE-Y-R14-Q6-P10
		5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Rosca exterior R1/8	8113082	NPQE-Y-R18-Q10-P10
		6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Rosca exterior R1/4	8113081	NPQE-Y-R18-Q8-P10
		8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		8113085	NPQE-Y-R14-Q8-P10
		9 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Rosca exterior R3/8	8113086	NPQE-Y-R14-Q10-P10
				Rosca exterior R1/2	8113087	NPQE-Y-R38-Q10-P5
					8113088	NPQE-Y-R38-Q12-P5
					8113089	NPQE-Y-R12-Q12-P5

Referencias de pedido – Unión rápida en Y NPQE-Y						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113155	NPQE-Y-Q3-E-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113157	NPQE-Y-Q4-E-P10
		4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113159	NPQE-Y-Q6-E-P10
	Estándar	8,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113162	NPQE-Y-Q8-E-P10
			Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113165	NPQE-Y-Q10-E-P10
		12,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113168	NPQE-Y-Q12-E-P10
		13 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	8113170	NPQE-Y-Q16-E-P5

Referencias de pedido – Unión rápida en Y NPQE-Y, reductora						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113156	NPQE-Y-Q4-Q3-P10
		2,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113158	NPQE-Y-Q6-Q4-P10
	Estándar	3 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113160	NPQE-Y-Q8-Q4-P10
		4,6 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113163	NPQE-Y-Q10-Q6-P10
		6 mm		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113166	NPQE-Y-Q12-Q8-P10

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Unión rápida en Y NPQE-Y, reductora						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Estándar	6,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113161	NPQE-Y-Q8-Q6-P10
		8,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113164	NPQE-Y-Q10-Q8-P10
		10,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113167	NPQE-Y-Q12-Q10-P10
		12,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	8113169	NPQE-Y-Q16-Q12-P5

Referencias de pedido – Unión rápida en X NPQE-X						
	Tamaño	Diámetro nominal	Conexión neumática 2	Conexión neumática 1	N.º art.	Tipo
	Mini	2,2 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm	8113177	NPQE-X-Q3-E-P10
	Estándar	3,5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	8113178	NPQE-X-Q4-E-P10
		5 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	8113179	NPQE-X-Q6-E-P10
		7 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	8113180	NPQE-X-Q8-E-P10
		9,3 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	8113181	NPQE-X-Q10-E-P10
		10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8113182	NPQE-X-Q12-E-P10

Accesorios

Clip de retención NPAP-QE						
	Conexión neumática	Conformidad PWIS	Tamaño del depósito	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	VDMA24364-Zona III	10	0,06 g	8113228	NPAP-QE-S-Q4-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm			0,07 g	8113229	NPAP-QE-S-Q6-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm			0,11 g	8113230	NPAP-QE-S-Q8-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm			0,23 g	8113231	NPAP-QE-S-Q10-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm			0,28 g	8113232	NPAP-QE-S-Q12-P10
	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm			0,39 g	8113233	NPAP-QE-S-Q16-P10