



ホースクリップ, チューブストラップ

FESTO




データシート

テクニカルデータ - ホースバンドルスパイラル PKB-50-BL



サイズ	ホースバンドル(径最大50mm)用
外径	6 mm
内径	4 mm
配管長さ	50 m
色	青
使用に関する注記	12x チューブ(外径12mm) 28x チューブ(外径8mm) 50x チューブ(外径6mm) 60x チューブ(外径4mm)
材質:チューブ	PE
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L


テクニカルデータ - ホースサポートPKS



サイズ	チューブ(外径6mm)用 チューブ(外径8mm)用 チューブ(外径10mm)用 チューブ(外径11.6mm)用 チューブ(外径5/16インチ)用 チューブ(外径3/8インチ)用
構造	端子数 1
色	青
材質 ハウジング	PA
材質:ピン	鋼
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L


データシート

テクニカルデータ - チューブサポート NPAW



サイズ	ホースバンドル(最大径30mm)用 ホースバンドル(径最大50mm)用
周囲温度	-30 ... 80°C
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

テクニカルデータ - マルチホースクランプストリップ KK



構造	端子数 10	端子数 4	端子数 6	端子数 9
サイズ	チューブ(外径4mm)用 チューブ(外径8mm)用 チューブ(外径5/32インチ)用 チューブ(外径3/16インチ)用 チューブ(外径5/16インチ)用	チューブ(外径16mm)用 チューブ(外径17.6mm)用 チューブ(外径5/8インチ)用	チューブ(外径10mm)用 チューブ(外径11.6mm)用 チューブ(外径12mm)用 チューブ(外径3/8インチ)用	チューブ(外径6mm)用 チューブ(外径3/16インチ)用
材質 ハウジング	PE			
材質:ピン	鋼			
色	青			
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応			
LABS 認証	VDMA24364-B2-L			

テクニカルデータ - パイプクランプ PQ-RK_-B




周囲温度	-25 ... 85°C
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

寸法

寸法 - チューブサポート PKS

CADデータのダウンロード www.festo.com




	B	C	D	H	L	R	α	β
PKS-4	8	8	2	10	23	10	–	90°
PKS-6	10	10	3	13	37,5	21	15°	60°
PKS-9	13,5	15	3	16,5	59	35,75	15°	60°

寸法

寸法 - チューブサポート NPAW

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] 裏面にはフックとループを装備

	B1 ±0,7	B2 ±1,5	D1	H1 ±0,3	H2 ±0,5	L1	L2 +0,5/-1,5	L3 ±5
NPAW-S-T3	34	20	4,6	10,7	2	122,5	30	92,5
NPAW-S-T4	34	20	4,6	10,7	2	208,5	37	171,5
NPAW-S-T6	34	20	4,6	10,7	2	216,5	45	171,5

寸法

寸法 – 多重チューブホルダ KK


CADデータのダウンロード www.festo.com



	1)	B	D	H	L	L1	L2
		[mm]	∅ [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
KK-3	10	12	2	9	98,6	10	4,3
KK-4	9	14	3	9	94	10,5	5
KK-6	10	14	3	11	142,5	14,5	6
KK-9	6	18	3	16	128,5	22	9,25
KK-13	4	20	5	23	117	30	13,5


1) 芯数

発注データ

発注データ - チューブ結束スパイラル PKB				
	サイズ	長さあたりの製品質量	製品番号	タイプ
	ホースバンドル(径最大50mm)用	0.015 kg/m	3656	PKB-50-BL

発注データ - ホースサポート PKS					
	サイズ	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
	チューブ(外径6mm)用	10	2.5 g	4132	PKS-4
	チューブ(外径8mm)用		5.4 g	4133	PKS-6
	チューブ(外径5/16インチ)用				
	チューブ(外径10mm)用		11.9 g	4134	PKS-9
	チューブ(外径11.6mm)用				
	チューブ(外径3/8インチ)用				

発注データ - チューブサポート NPAW					
	サイズ	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
	ホースバンドル(最大径30mm)用	10	6.7 g	554026	NPAW-S-T3
	ホースバンドル(径最大50mm)用		8.4 g	554027	NPAW-S-T4
			9.6 g	554028	NPAW-S-T6

発注データ - 多重ホースホルダ KK					
	サイズ	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
	チューブ(外径4mm)用	10	8.5 g	3635	KK-3
	チューブ外径5/32インチ用				
	チューブ(外径3/16インチ)用				
	チューブ(外径6mm)用		11.1 g	2147	KK-4
	チューブ(外径3/16インチ)用				
	チューブ(外径8mm)用		17 g	2148	KK-6
	チューブ(外径5/16インチ)用				
	チューブ(外径10mm)用		21.2 g	2149	KK-9
	チューブ(外径11.6mm)用				
	チューブ(外径12mm)用				
	チューブ(外径3/8インチ)用				
	チューブ(外径16mm)用		33.9 g	4463	KK-13
	チューブ(外径17.6mm)用				
	チューブ(外径5/8インチ)用				

発注データ

発注データ - パイプクランプ PQ-RK-_-B					
	呼び径	発注単位	製品質量	製品番号	タイプ
	12 mm	10	2.4 g	550595	PQ-RK-12-B
	15 mm		3.2 g	550596	PQ-RK-15-B
	18 mm		4 g	550597	PQ-RK-18-B
	22 mm		5.1 g	550598	PQ-RK-22-B
	25 mm	1	8.4 g	550599	PQ-RK-28-B