


ボールバルブ VZBD

FESTO



特性

概要

ステンレス製の2ウェイボールバルブで、製薬・化粧品業界の理想的なパートナーになります：FDA準拠のシール、電解研磨された表面、長い溶接端またはクランプスピゴット。

- 電解研磨された表面 SFV4
- デッドスペースの少ないPTFEシール
- 製薬産業/化粧品業界向けの強力なボールバルブ

型式コード

001	シリーズ		005	モデル	
VZBD	ボールバルブ		T	3ピース	
002	公称直径 DN		006	バルブ機能	
1/2	1/2インチ		2	2/2方弁	
3/4	3/4"				
1	1"		007	フランジポート	
1 1/4	1 1/4"		F0304	穴あけパターン 03 および 04	
1 1/2	1 1/2"		F0405	穴あけパターン 04および05	
2	2インチ		F0507	穴あけパターン 05および07	
2 1/2	2 1/2インチ		F0710	穴あけパターン 07および10	
3	3インチ		F1012	穴あけパターン 10 および 12	
4	4インチ				
003	取付金具		008	操作方法	
S1	ASME-BPEに準拠したクランプ			駆動部による	
S5	DIN 32676に準拠したクランプフェルール		009	ハウジング材質	
W1	ASME-BPEに準拠した延長溶接部		V14	ステンレス ASTM A351-CF3M	
W3	EN ISO 1127準拠の溶接延長				
004	定格圧力 [bar]		010	シャットオフエレメント素材	
16	16		V14	ステンレススチール ASTM A351-CF3M	

データシート

基本仕様 ISO 1127に準拠した溶接端およびDIN 32676-Bに準拠したクランピングスピゴット

呼び幅 DN	15	20	25	32	40	50	65
バルブ機能	2/2						
構造	2方向ボールバルブ						
シーリング原理	ソフト						
操作方法	機械式						
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向						
流れ方向	リバーシブル						
取付方法	インライン						
取付位置	任意						
規格ベース	DIN 32676, ISO 1127, ISO 5211						
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	7 Nm	9 Nm	15 Nm	23 Nm	30 Nm	44 Nm	79 Nm
内径	18.1 mm	23.7 mm	29.7 mm	38.4 mm	44.3 mm	56.3 mm	72.1 mm
流量 Kv	46 m³/h	82 m³/h	135 m³/h	230 m³/h	313 m³/h	532 m³/h	897 m³/h

基本仕様 ASME-BPEに準拠した溶接端とASME-BPEに準拠したクランプノズル

呼び幅 DN	15	20	25	40	50	65	80	100
バルブ機能	2/2							
構造	2方向ボールバルブ							
シーリング原理	ソフト							
操作方法	機械式							
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向							
流れ方向	リバーシブル							
取付方法	インライン							
取付位置	任意							
規格ベース	ASME BPE, ISO 5211							
圧力差時の分離トルク, 公称圧力 継手 PN	7 Nm	9 Nm	15 Nm	30 Nm	44 Nm	79 Nm	140 Nm	170 Nm
内径	9.6 mm	15.8 mm	22.1 mm	34.8 mm	47.7 mm	60.3 mm	72.9 mm	97.5 mm
流量 Kv	13 m³/h	36 m³/h	74 m³/h	189 m³/h	364 m³/h	608 m³/h	917 m³/h	1,641 m³/h

運転・稼働条件

呼び幅 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
公称圧力 継手 PN	16								
流体温度	-20 ... 200℃								
耐食性クラス KBK ¹⁾	4 - 特に強度の耐腐食性								
CEマーク(適合性宣言を参照) ²⁾	-			EU圧力機器指令準拠					
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。								
認証	3-A サニタリー, CRN								

1) ASME-BPE SF4 による媒体との接触面、電解研磨済み

Festo standard FN 940070準拠の耐腐食性クラス KBK4 最重度な腐食ストレス 重度の腐食条件下での屋外使用 食品や化学工業など、腐食性の強い媒体中の部品 必要に応じてこれらのアプリケーションを適切な媒体を用いた特別なテスト(FN 940082 も参照)により安全を確保のこと


2) 詳細は www.festo.com/sp の Zertifikateを参照

材質

材質 ハウジング	ステンレス 鋳鋼
ボール材質	ステンレス 鋳鋼
シャフト材質	ステンレス
材質 シートシーリング	PTFE, 改質
材質 シール	FPM, PTFE
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

寸法

寸法 - ISO 1127(W3)またはASME-BPE(W1)に準拠した延長溶接部付

CADデータのダウンロード www.festo.com


	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	$\varnothing 2$
VZBD-1/2-W3-...	18,1	5,5	5,5	36	42	21,3	52	38,5	9	130	9
VZBD-3/4-W3-...	23,7	5,5	5,5	36	42	26,9	61,9	42,7	9	150	9
VZBD-1-W3-...	29,7	5,5	7	42	50	33,7	70	53,5	11	160	11
VZBD-1 1/4-W3-...	38,4	5,5	7	42	50	42,4	85	60,1	11	180	11
VZBD-1 1/2-W3-...	44,3	7	9	50	70	48,3	98,8	70,6	14	200	14
VZBD-2-W3-...	56,3	7	9	50	70	60,3	120	79,8	14	230	14
VZBD-2 1/2-W3-...	72,1	9	11	70	102	76,1	147	99,4	17	290	17

	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	$\varnothing 2$
VZBD-1/2-W1-...	9,6	5,5	5,5	36	42	12,7	45,5	34	9	90,7	9
VZBD-3/4-W1-...	15,8	5,5	5,5	36	42	19,1	47	35,3	9	103	9
VZBD-1-W1-...	22,1	5,5	7	42	50	25,4	57,5	47	11	115	11
VZBD-1 1/2-W1-...	34,8	7	9	50	70	38,1	83	63,5	14	139	14
VZBD-2-W1-...	47,7	7	9	50	70	50,8	100	72	14	158	14
VZBD-2 1/2-W1-...	60,3	9	11	70	102	63,5	126	90	17	197	17
VZBD-3-W1-...	72,9	9	11	70	102	76,2	148	99	17	228	17
VZBD-4-W1-...	97,5	11	13	102	125	101,6	183	127,5	22	241,8	22

寸法

寸法 – DIN 32676-B(S5)またはASME-BPE(S1)準拠のクランプコネク
タ付

CADデータのダウンロード www.festo.com




	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	$\varnothing 2$
VZBD-1/2-S5-...	18,1	5,5	5,5	36	42	50,5	52	38,5	9	130	9
VZBD-3/4-S5-...	23,7	5,5	5,5	36	42	50,5	61,9	42,7	9	150	9
VZBD-1-S5-...	29,7	5,5	7	42	50	50,5	70	53,5	11	160	11
VZBD-1 1/4-S5-...	38,4	5,5	7	42	50	64	85	60,1	11	180	11
VZBD-1 1/2-S5-...	44,3	7	9	50	70	64	98,8	70,6	14	200	14
VZBD-2-S5-...	56,3	7	9	50	70	77,5	120	79,8	14	230	14
VZBD-2 1/2-S5-...	72,1	9	11	70	102	91	147	99,4	17	290	17

	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	$\varnothing 2$
VZBD-1/2-S1-...	9,6	5,5	5,5	36	42	25,4	45,5	34	9	90,7	9
VZBD-3/4-S1-...	15,8	5,5	5,5	36	42	25,4	47	35,3	9	103	9
VZBD-1-S1-...	22,1	5,5	7	42	50	50,5	57,5	47	11	115	11
VZBD-1 1/2-S1-...	34,8	7	9	50	70	50,5	83	63,5	14	139	14
VZBD-2-S1-...	47,7	7	9	50	70	64	100	72	14	158	14
VZBD-2 1/2-S1-...	60,3	9	11	70	102	77,5	126	90	17	197	17
VZBD-3-S1-...	72,9	9	11	70	102	91	148	99	17	228	17
VZBD-4-S1-...	97,5	11	13	102	125	119	183	127,5	22	241,8	22

寸法

寸法 - ハンドレバー VAOH, DN15～DN50


CADデータのダウンロード www.festo.com

		B2	B5	B6	D2 ø	H1	H2	L1	L2	±1
VAOH-F8-9-H9-A	DN15 ... DN20	19	23,8	13	7,5	29	3	144,2	123	9
VAOH-F8-11-H9-A	DN25 ... DN32	20	24,8	16	7,5	30	3,5	176,5	151,5	11
VAOH-F8-14-H9-A	DN40 ... DN50	25	31	22	7,5	31	4	214	182	14

寸法

寸法 - ハンドレバー VAOH, DN65～DN100


CADデータのダウンロード www.festo.com



		B4	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H3	H4	H6	L1	L2	L5	$\approx \varnothing 1$
VAOH-F8-17-H9-A	DN65 ... DN80	44,5	45	40	27	12	23	6,5	4	387	344	84	17
VAOH-F8-22-H9-A	DN100	53,5	45	40	27	14	25	8	5	442,5	389	89,5	22

寸法

寸法 - 異径スリーブ DARQ


CADデータのダウンロード www.festo.com

	E1 +0,1/-0,3	E2 +0,3/-0,1	L1 $\pm 0,2$	$\varnothing 1$ -0,02/-0,12	$\varnothing 2$ +0,04/+0,18
DARQ-R-A-S11-S8-...	14	11	12	11	8
DARQ-R-A-S11-S9-...	14	12,3	11	11	9
DARQ-R-A-S14-S8-...	18	11	16	14	8
DARQ-R-A-S14-S9-...	18	12,3	16	14	9
DARQ-R-A-S14-S10-...	18	13,3	16	14	10
DARQ-R-A-S14-S11-...	18	14,3	16	14	11
DARQ-R-A-S14-S12-...	18	16,3	16	14	12
DARQ-R-A-S17-S8-...	22	11	17	17	8
DARQ-R-A-S17-S9-...	22	12,3	17	17	9
DARQ-R-A-S17-S11-...	22	14,3	17	17	11
DARQ-R-A-S17-S12-...	22	16,3	17	17	12
DARQ-R-A-S17-S14-...	22	18,3	17	17	14
DARQ-R-A-S22-S11-...	28	14,3	22	22	11
DARQ-R-A-S22-S14-...	28	18,3	22	22	14
DARQ-R-A-S22-S16-...	28	21,3	22	22	16
DARQ-R-A-S22-S17-...	28	22,3	22	22	17
DARQ-R-A-S27-S14-...	36	18,3	27	27	14
DARQ-R-A-S27-S17-...	36	22,3	27	27	17
DARQ-R-A-S27-S22-...	36	28,5	27	27	22
DARQ-R-A-S36-S22-...	48	28,5	36	36	22
DARQ-R-A-S36-S27-...	48	36,1	36	36	27
DARQ-R-A-S46-S36-...	59	48	46	46	36

寸法


寸法 – 取付キット DARQ

CADデータのダウンロード www.festo.com



	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	T1	W1 H11	±1 h11
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	M5	40	11	3,2	5	46	23	9	9	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	M6	40	15	3,2	5	46	23	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	M6	40	15	3,2	5	46	23	11	11	14
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	M8	50	18	6	6	66	30,5	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	M8	50	18	6	6	66	30,5	15	14	17
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-...	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	18	17	22

寸法

寸法 - 取付アダプタ DARQ-B-_{R1}CADデータのダウンロード www.festo.com

[1] 接続部1, アクチュエータ出力

[2] 接続部2, 異径アウトレット




	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	D10 ø	D11 ø
DARQ-B-F0405-F0304-...	25,9	25,9	42	36	5,1	6,1	6,1	9,4	50	42
DARQ-B-F0507-F0405-...	30,5	36,8	50	42	5,1	7,6	6,6	10,9	70	50
DARQ-B-F0710-F0507-...	38,6	50	70	50	5,1	8,9	7,1	14	102	70
DARQ-B-F1012-F10-...	69,9	76,2	—	102	5,1	—	11,2	17,3	125	102

	D12 ø	D13 ø	H1	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L3	W1
DARQ-B-F0405-F0304-...	6,1	7,6	39,9	3,2	5	28,2	3,8	7,1	46	22,9	45°
DARQ-B-F0507-F0405-...	7,6	10,2	50	6	6	36,3	3,8	7,1	66	30,5	45°
DARQ-B-F0710-F0507-...	8,9	10,9	74,9	9,5	9,5	50,5	3,8	7,1	102,1	39,1	45°
DARQ-B-F1012-F10-...	11,2	13	80	10	9,5	58,4	3,8	7,1	132,1	63	45°


寸法

寸法 – 取付キット DARQ

CADデータのダウンロード www.festo.com



- [1] 接続部1, アクチュエータ出力
- [2] 接続部2, 異径アウトレット



寸法


	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W1 H11	≒ 1 h11
DARQ-K-V-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	9	9	9
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	9	9	11
DARQ-K-V-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	11	11	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	11	11	14
DARQ-K-V-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	15	14	14
DARQ-K-V-F07S17-F03S9	100	5	M8	60	18	70	45	9	9	17
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	15	14	17
DARQ-K-V-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	15	14	17
DARQ-K-V-F07S22-F05S11-...	100	5	M8	60	23	70	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F04S11	120	5	M10	80	22	95	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	18	17	22
DARQ-K-V-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	22,5	22	22
DARQ-K-V-F10S27-F05S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	50	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F05S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S17-...	160	6	M12	80	27	115	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F10S22-...	160	6	M12	80	27	115	95	22,5	22	27
DARQ-K-V-F12S27-F12S27-...	160	6	M12	80	27	115	115	27,5	27	27

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W2 -0,1	W3 H11	≒ 1 h11
DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	14	9	12,1	9
DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	14	9	12,1	11
DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	17	11	14,1	11
DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	14	9	12,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	17	11	14,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	21	14	18,1	14
DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	17	11	14,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	21	14	18,1	22
DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	26	17	22,2	22
DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	33	22	28,2	22

寸法

寸法 - 取付アダプタ DARQ

CADデータのダウンロード www.festo.com



- [1] フランジ1のアクチュエータ出力
- [2] フランジ2の異径アウトレット
- [3] *=N1(フランジ1用穴数)
- [4] **=N2(フランジ2用穴数)




寸法

	B1	B2	D1 ø	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F03-F03-...	80	4	36	25	5,5	36	25	5,5	50	40	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F03-...	80	4	36	25	5,5	42	30	5,5	50	45	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F04-...	80	4	42	30	5,5	42	30	5,5	50	45	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F03-...	100	5	36	25	5,5	50	35	6,5	60	50	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F04-...	100	5	42	30	5,5	50	35	6,5	60	50	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F05-...	100	5	50	35	6,5	50	35	6,5	60	50	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F04-...	100	5	42	30	5,5	70	55	9	60	70	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F05-...	100	5	50	35	6,5	70	55	9	60	70	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F07-...	100	5	70	55	9	70	55	9	60	70	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F05-...	120	5	50	35	6,5	102	70	11	80	95	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F07-...	120	5	70	55	9	102	70	11	80	95	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F10-...	120	5	102	70	11	102	70	11	80	95	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F07-...	160	6	70	55	9	125	85	13	80	115	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F10-...	160	6	102	70	11	125	85	13	80	115	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F12-...	160	6	125	85	13	125	85	13	80	115	115	4	4	90°	45°

	B1	B2	D1 ø	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F14-F10-...	160	6	102	70	11	140	100	17	80	135	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F12-...	160	6	125	85	13	140	100	17	80	135	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F14-...	160	6	140	100	17	140	100	17	80	135	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F12-...	200	6	125	85	13	165	130	21	100	160	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F14-...	200	6	140	100	17	165	130	21	100	160	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F16-...	200	6	165	130	21	165	130	21	100	160	160	4	4	90°	45°
DARQ-B-F25-F14-...	400	10	140	100	17	254	200	17	200	270	135	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F16-...	400	10	165	130	21	254	200	17	200	270	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F25-...	400	10	254	200	17	254	200	17	200	270	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F16-...	400	10	165	130	21	298	230	21	200	320	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F25-...	400	10	254	200	17	298	230	21	200	320	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F30-...	400	10	298	200	21	298	230	21	200	320	320	8	4	45°	22,5°


発注データ

延長溶接端部					
	呼び幅 DN	フランジ穴パターン	製品質量	製品番号	タイプ
	15	F0304	430 g	4762847	VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-V14V14
			730 g	4783595	VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14
	20		530 g	4762848	VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14
			930 g	4783596	VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14
	25	F0405	950 g	4762849	VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14
			1,350 g	4783597	VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14
	32	F0507	2,050 g	4783598	VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14
	40		1,970 g	4762850	VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
			3,270 g	4783599	VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
	50		3,070 g	4762851	VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
			5,470 g	4783600	VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
	65	F0710	6,180 g	4762852	VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14
			10,080 g	4783601	VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14
	80	F1012	9,080 g	4762853	VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14
	100		16,180 g	4762854	VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14

クランプコネクタ					
	呼び幅 DN	フランジ穴パターン	製品質量	製品番号	タイプ
	15	F0304	430 g	4795666	VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14
			830 g	4802244	VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14
	20		530 g	4795667	VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14
			1,130 g	4802245	VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14
	25	F0405	950 g	4795668	VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
			1,550 g	4802246	VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14
	32	F0507	2,250 g	4802247	VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14
	40		1,970 g	4795669	VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14
			3,370 g	4802248	VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14
	50		3,070 g	4795670	VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V14V14
			5,670 g	4802249	VZBD-2-S5-16-T-2-F0507-V14V14
	65	F0710	6,180 g	4795671	VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V14
			10,680 g	4802250	VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14
	80	F1012	9,080 g	4795672	VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14
	100		16,180 g	4795673	VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14

周辺機器一覧

周辺機器一覧





アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[1] ボールバルブ VZBD	ステンレス製2方ボールバルブ、圧縮スピゴット	vzbd
[2] ボールバルブ VZBD	ステンレス製2ウェイボールバルブ、拡張溶接エンド	vzbd
[3] ハンドレバー VAOH	ステンレス	19
[4] 異径スリーブ DARQ	- ポート1: アクチュエータ出力 - 接続ポート2, レデュース	19
[5] 取付キット DARQ	- ポート1: アクチュエータ出力 - 接続ポート2, レデュース	20
[6] 取付キット DARQ-K_R13	- DARQ-K-V_(内側スクエア 外側スクエア) - DARQ-K-Z_(内側フラット、外側スクエア)	21

周辺機器一覧

アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[7] 取付アダプタ DARQ	ドライブ出力機能	21
[8] 取付アダプタ DARQ	レデューサ	21


アクセサリ


ハンドレバー VAOH				
	説明	製品質量	製品番号	タイプ
	ポートDN15～DN20用	170 g	4895358	VAOH-F8-9-H9-A
	ポートDN25～DN32用	250 g	4895359	VAOH-F8-11-H9-A
	ポートDN40～DN50用	530 g	4895360	VAOH-F8-14-H9-A
	ポートDN65～DN80用	820 g	4895361	VAOH-F8-17-H9-A
	ポートDN100用	920 g	4895363	VAOH-F8-22-H9-A


異径スリーブ DARQ			
	長さ	製品番号	タイプ
	11 mm	8082140	DARQ-R-A-S11-S9-11-P10
		8082131	DARQ-R-A-S11-S9-11-P5
		8082117	DARQ-R-A-S11-S9-11
		8082145	DARQ-R-A-S11-S9-11-P50
	12 mm	8082130	DARQ-R-A-S11-S8-12-P5
		8082116	DARQ-R-A-S11-S8-12
		8086383	DARQ-R-A-S14-S8-16
	16 mm	8082120	DARQ-R-A-S14-S11-16
		8082121	DARQ-R-A-S14-S12-16
		8082147	DARQ-R-A-S14-S11-16-P50
		8082142	DARQ-R-A-S14-S11-16-P10
		8082132	DARQ-R-A-S14-S9-16-P5
		8082133	DARQ-R-A-S14-S11-16-P5
		8086388	DARQ-R-A-S14-S8-16-P5
		8082118	DARQ-R-A-S14-S9-16
		8082146	DARQ-R-A-S14-S9-16-P50
		8082141	DARQ-R-A-S14-S9-16-P10
		8082119	DARQ-R-A-S14-S10-16
	17 mm	8086384	DARQ-R-A-S17-S8-17
		8086385	DARQ-R-A-S17-S12-17
		8082122	DARQ-R-A-S17-S11-17
		8082148	DARQ-R-A-S17-S11-17-P50
		8096914	DARQ-R-A-S17-S9-17
		8082134	DARQ-R-A-S17-S11-17-P5
		8082135	DARQ-R-A-S17-S14-17-P5
		8082143	DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
		8086389	DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
		8082123	DARQ-R-A-S17-S14-17
	22 mm	8086386	DARQ-R-A-S22-S11-22
		8082149	DARQ-R-A-S22-S17-22-P50
		8082144	DARQ-R-A-S22-S17-22-P10
		8082126	DARQ-R-A-S22-S17-22
		8082125	DARQ-R-A-S22-S16-22
		8082136	DARQ-R-A-S22-S14-22-P5
		8082137	DARQ-R-A-S22-S17-22-P5
	27 mm	8082124	DARQ-R-A-S22-S14-22
		8082127	DARQ-R-A-S27-S22-27
		8082138	DARQ-R-A-S27-S22-27-P5
	36 mm	8086387	DARQ-R-A-S27-S17-27
		8082139	DARQ-R-A-S36-S27-36-P5
		8082128	DARQ-R-A-S36-S27-36
		8096913	DARQ-R-A-S27-S14-27
	46 mm	8096915	DARQ-R-A-S36-S22-36
		8082129	DARQ-R-A-S46-S36-46

アクセサリ

取付キット DARQ			
	製品質量	製品番号	タイプ
	232 g	8088299	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1
	255 g	8088301	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1
	342 g	8088297	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1
	563 g	8088302	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1
	771 g	8088303	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1
	1,515 g	8088300	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1
	2,010 g	8088298	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1


取付アダプタ DARQ			
	製品質量	製品番号	タイプ
	120 g	8087462	DARQ-B-F0405-F0304-R1
	300 g	8087463	DARQ-B-F0507-F0405-R1
	950 g	8087464	DARQ-B-F1012-F10-R1
	1,610 g	8087465	DARQ-B-F0710-F0507-R1

マウントキット DARQ-K-V-...R13			
	製品質量	製品番号	タイプ
	392 g	8084186	DARQ-K-V-F03S9-F03S9-R13
	410 g	8084187	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R13
	480 g	8084188	DARQ-K-V-F04S11-F04S11-R13
	630 g	8084189	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R13
	725 g	8084190	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R13
	823 g	8084192	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R13
	830 g	8084191	DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13
	866 g	8132814	DARQ-K-V-F07S17-F03S9-R13
	926 g	8084193	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
	980 g	8084194	DARQ-K-V-F07S17-F07S14-R13
	986 g	8084195	DARQ-K-V-F07S22-F05S11-R13
	1,410 g	8133487	DARQ-K-V-F10S22-F04S11-R13
	1,432 g	8084196	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13
	1,935 g	8084199	DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13
	2,045 g	8084197	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13
	2,113 g	8084198	DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13
	2,116 g	8084200	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R13
	2,134 g	8086439	DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13
	2,615 g	8084201	DARQ-K-V-F12S27-F07S17-R13
	2,655 g	8131545	DARQ-K-V-F12S27-F07S14-R13
	2,728 g	8133486	DARQ-K-V-F12S27-F05S14-R13
	2,753 g	8084202	DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13
	3,552 g	8084203	DARQ-K-V-F12S27-F12S27-R13


取付キット DARQ-K-Z_R13			
	製品質量	製品番号	タイプ
	385 g	8085017	DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-R13
	400 g	8085016	DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-R13
	465 g	8085018	DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-R13
	620 g	8085019	DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13
	710 g	8085020	DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-R13
	795 g	8085021	DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-R13
	810 g	8085022	DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-R13
	890 g	8085023	DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-R13
	945 g	8085024	DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13

アクセサリ


取付キット DARQ-K-Z_R13

	製品質量	製品番号	タイプ
	1,396 g	8085026	DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-R13
	1,970 g	8085027	DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13
	1,980 g	8085025	DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-R13

マウントブリッジ DARQ...、ドライブ出力機能

	製品質量	製品番号	タイプ
	270 g	8082978	DARQ-B-F04-F03-R13
	442 g	8082980	DARQ-B-F05-F03-R13
	461 g	8082981	DARQ-B-F05-F04-R13
	514 g	8082983	DARQ-B-F07-F04-R13
	530 g	8082984	DARQ-B-F07-F05-R13
	836 g	8082986	DARQ-B-F10-F05-R13
	920 g	8082987	DARQ-B-F10-F07-R13
	1,504 g	8082989	DARQ-B-F12-F07-R13
	1,688 g	8082990	DARQ-B-F12-F10-R13
	1,775 g	8082992	DARQ-B-F14-F10-R13
	1,889 g	8082993	DARQ-B-F14-F12-R13
	2,305 g	8083005	DARQ-B-F05-F04-R13-P5
	2,648 g	8082995	DARQ-B-F16-F12-R13
	2,650 g	8083007	DARQ-B-F07-F05-R13-P5
	2,792 g	8082996	DARQ-B-F16-F14-R13
	4,600 g	8083009	DARQ-B-F10-F07-R13-P5
	14,734 g	8082998	DARQ-B-F25-F14-R13
	15,384 g	8082999	DARQ-B-F25-F16-R13
	16,740 g	8083001	DARQ-B-F30-F16-R13
	20,250 g	8083002	DARQ-B-F30-F25-R13

取付アダプタDARQ、低減出力機構

	製品質量	製品番号	タイプ
	260 g	8082977	DARQ-B-F03-F03-R13
	275 g	8082979	DARQ-B-F04-F04-R13
	478 g	8082982	DARQ-B-F05-F05-R13
	583 g	8082985	DARQ-B-F07-F07-R13
	1,037 g	8082988	DARQ-B-F10-F10-R13
	1,375 g	8083004	DARQ-B-F04-F04-R13-P5
	1,802 g	8082991	DARQ-B-F12-F12-R13
	1,976 g	8082994	DARQ-B-F14-F14-R13
	2,390 g	8083006	DARQ-B-F05-F05-R13-P5
	2,844 g	8082997	DARQ-B-F16-F16-R13
	2,915 g	8083008	DARQ-B-F07-F07-R13-P5
	5,185 g	8083010	DARQ-B-F10-F10-R13-P5
	18,895 g	8083000	DARQ-B-F25-F25-R13
	21,644 g	8083003	DARQ-B-F30-F30-R13