



Magnetventil JMVH-5-1/4-S-B-VI

Teilenummer: 116006

FESTO

mit Magnetspulen und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdosen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 bistabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	1.600 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Schutzart	IP65
Nennweite	10 mm
Rastermaß	33 mm
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	ja
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	reversibel
Steuerdruck	2 ... 10 bar
Schaltzeit um	18 ms
Spulenkennwerte	24V DC
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt Vakuum
Mediumtemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 11	G1/4
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten