

# Kunststoffschlauch PU-1/4-B-SW

Teilenummer: 15275

FESTO

für CN- und CK-Verschraubungen, besonders flexibel und knicksicher,  
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6,35 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	22 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,024 kg/m
Farbe	schwarz