


# Spannungsversorgung SPC200-PWR-AIF

Teilenummer: 170175

FESTO

mit Netzteil und Achsinterfaceanschluss.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Stromaufnahme Last	5 A
Max. Stromaufnahme Logik	4 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Netzausfallüberbrückung der Logikspannung	10 ms
Restwelligkeit	2 %
Typische Stromaufnahme Einschub	100 mA
Zulässige Spannungsschwankungen	-5 % / +25 %
Produktgewicht	82 g
Elektrischer Anschluss Betriebsspannung	Klemmleiste 3-polig
Elektrischer Anschluss AIF OUT	5-polig
Leistungsmerkmal Achsverbindung	2 pneumatische Achsen max. 16 digitale Funktionseingänge max. 16 digitale Funktionsausgänge
Einbauplatz	1