


# Saugnapf VAS-10-M5-PUR

Teilenummer: 173441

FESTO

mit Dichtring OL.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Sauger-Durchmesser	10 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	8 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	4,5 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumschlus	M5
Shore-Härte	62
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)