


Kabeldose ASI-SD-FK-M12

Teilenummer: 18788

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 40 V
Strombelastbarkeit	2 A
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Produktgewicht	16,8 g
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Elektrischer Anschluss	5-polig Dose gerade / Durchdringungstechnik
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet