



Handschiebeventil W-3-1/8

Teilenummer: 2339
Auslaufprodukt

FESTO

unbetätigt kein Durchgang.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Ventilfunktion | 3/2 bistabil |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Betätigungsart | manuell |
| Befestigungsart | Leitungseinbau einschraubbar |
| Normalnenndurchfluss | 600 l/min |
| Nennweite | 3 mm |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Hülsen-Schieber |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | reversibel |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Mediumstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Betätigungskraft | 10 N |
| Produktgewicht | 40 g |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR |