


Filter-Regelventil LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Teilenummer: 526284
Auslaufprodukt

FESTO

mit Gewindeanschlussplatte ohne Manometer, halbautomatischer Kondensatablass.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	halbautomatisch
Max. Kondensatmenge	3 cm ³
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Normalnennendurchfluss	410 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	114 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel wahlweise: Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/8-27
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Schale	PC