


câble à connecteur femelle KMH-1

N° de pièce: 197264

FESTO

pour électrodistributeurs MHA1-P...-HC/TC et MHP1-P...-HC/TC



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CC	24 V
Degré de protection	IP40 monté
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	7 g
Connexion électrique	Connecteur femelle à 2 pôles
Longueur de câble	1 m
Mode de fixation	Clip
Couleur boîtier	noir
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	POM
Information matière gaine de câble	PVC