



# Electrodistributeur JMZH-5/2-M3-L-LED

N° de pièce: 30195

FESTO

avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.



## Fiche technique

| Caractéristique                | Valeur                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fonction de distributeur       | 5/2 bistable                      |
| Débit nominal normal           | 80 l/min                          |
| Pression de service            | 2 ... 7 bar                       |
| Conception                     | Piston tiroir                     |
| Degré de protection            | IP40<br>avec connecteur femelle   |
| Diamètre nominal               | 1,5 mm                            |
| Type de commande               | piloté                            |
| Temps de commutation Inversion | 6 ms                              |
| Facteur de marche              | 100%                              |
| Caractéristiques de bobine     | 24V DC: 0,55W                     |
| Fluide de service              | Air comprimé sec, lubrifié ou non |
| Température du fluide          | -5 ... 50 °C                      |
| Température ambiante           | -5 ... 50 °C                      |
| Poids du produit               | 55 g                              |
| Mode de fixation               | à trou débouchant                 |
| Raccord pneumatique 1          | Embase<br>M3                      |
| Raccord pneumatique 2          | Embase<br>M3                      |
| Raccord pneumatique 3          | Embase<br>M3                      |
| Raccord pneumatique 4          | Embase                            |
| Raccord pneumatique 5          | Embase                            |
| Information matière joints     | NBR                               |
| Information matière corps      | Aluminium moulé sous pression     |