


# マルチピンディストリビュータ MPV-E/A08-M12

部品番号: 177671  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



## データシート

特長	値
使用電圧範囲 ( DC)	10 ... 30 V
スロットあたりの電流キャパシティ	4 A
許容電流負荷	12 A
保護仕様	IP67 組付状態による IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
質量	200 g
電気接続部 I/O	M12 5ピン
取付方法	取付穴
材質 ( ソケット )	真鍮 亜鉛メッキ
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)