



- Einfaches und sicheres Stecken und Lösen
- mit R-, G-, und metrischem Gewinde
- Variantenreich:
Standard, Baugröße Mini, Metall, Edelstahl, flammhemmend
- QSM-B und QS-B zu attraktiven Preisen
durch größere Verpackungseinheiten

Ausgewählte Typen nach
ATEX-Richtlinie für explosionsfähige
Atmosphären




➔ www.festo.com/de/ex

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

FESTO

Anwendung	Einfach stecken – fertig	Absolute Sicherheit	Die unverlierbare Dichtung
 Ohne Umwege zur richtigen Verschraubung. Quick Star bietet für jede Verbindung die sichere Lösung. Die komfortable Verschraubungssystematik bietet weit mehr als 1000 Typen an Standard- und Funktionsverschraubungen.	 Über die rostfreie Stahlkralle wird der Schlauch ohne Beschädigung der Oberfläche gehalten. Schwingungen und Druckstöße werden absorbiert. Das Lösen des Schlauches erfolgt durch einfaches Niederdrücken des blauen Lösungsringes. Der Schlauch Außendurchmesser ist zur besseren Zuordnung auf dem Lösering angegeben.	 Der Dichtring aus Nitrilkautschuk garantiert absolute Dichtheit zwischen den Normschläuchen und Verschraubungskörper. Der Normschlauch ist zusammen mit der Festo Steckverbindung für Druckluft und Vakuum geeignet.	 Alle Messingteile der Festo Steckverschraubungen sind durch eine Nickelbeschichtung oberflächenvergütet und besitzen damit eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Die kegeligen R-Gewinde nach ISO sind mit einer selbstabdichtenden PTFE-Beschichtung versehen und gewährleisten eine Wiederverwendung bis zu fünfmal ohne zusätzliche Dichtungselemente.
360° schwenkbar	360° rotierend, mit Kugellager		
			
Ausrichten bei der Montage. Ausgleich der Schlauchbewegung in der Anwendung.	Rotierende Bewegung in der Anwendung bis max. 500 U/min zulässig.		

Welche Verschraubung passt in welches Gewinde?			
Metrisches Gewinde - Gewinde sind mit G-Gewinden vergleichbar und werden in metrisch zylindrische Gewinde montiert - Dichtigkeit wird durch einen gekammerten O-Ring gewährleistet.	G-Gewinde nach DIN ISO 228-1 - kürzeres Gewinde - konstante Einbautiefe - austauschbarer Dichtring - stirnseitige Abdichtung - mehrmals wiederverwendbar durch austauschbaren Dichtring.	R-Gewinde nach DIN 2999-1 und ISO 7/1 - selbstsicherndes Gewinde - Abdichtung auf dem Gewinde - keine zusätzliche Dichtfläche erforderlich - kleinere Einbaumaße, da kein Absatz für Dichtfläche - bis zu 5 mal wiederverwendbar.	
 metrisches Außengewinde ↑ metrisches Innengewinde	 G-Außengewinde ↑ G-Innengewinde	 R-Außengewinde ↑ ↑ G-Innengewinde R-Innengewinde	

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Merkmale

FESTO

Steckverschraubung QSM Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Schlauch-Außen-Ø 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M7, R $\frac{1}{8}$ und G $\frac{1}{8}$.

Steckverschraubung QS Quick Star



Breite Auswahl an Steckverschraubungen für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 80 °C und einem Druckbereich bis 14 bar.
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QSM-B Quick Star, Mini



Kleinbauende Steckverschraubung für höchste Packungsdichte auf kleinstem Einbauraum. Für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Schlauch-Außen-Ø 3, 4 und 6 mm mit Anschlussgewinde M3, M5, M7, R $\frac{1}{8}$ und G $\frac{1}{8}$.

Steckverschraubung QS-B Quick Star



Steckverschraubungen für Kernfunktionen in der Pneumatik mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde von R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QS-F Quick Star, Metall



Vollmetallsteckverschraubung mit verchromter Oberflächenvergrütung. Hohe Korrosionsbeständigkeit KBK3 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 150 °C und einem Druckbereich bis 16 bar.
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10 und 12 mm mit Anschlussgewinde M5, M7 und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung CRQS Quick Star, Edelstahl



Edelstahlsteckverschraubung. Höchste Korrosionsbeständigkeit KBK4 und Chemikalienresistenz mit Zulassung in der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 120 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Schlauch-Außen-Ø 4, 6, 8, 10, 12 und 16 mm mit Anschlussgewinde M5 und R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$.

Steckverschraubung QS-V0 Quick Star, flammhemmend



Flammhemmende Steckverschraubung für den Einsatz in allen brandgefährdeten Bereichen, wie zum Beispiel Schweißanlagen in der Automobilindustrie, sowie Gebäudebau. Für Pneumatikanwendungen mit einem Temperaturbereich bis 60 °C und einem Druckbereich bis 10 bar.
Schlauch-Außen-Ø 6, 8, 10 und 12 mm mit Anschlussgewinde R $\frac{1}{8}$... R $\frac{1}{2}$ und G $\frac{1}{8}$... G $\frac{1}{2}$.


Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

FESTO

Werkstoffe

Funktionsschnitt



	Mini QSM Standard QS	Mini QSM-B Standard QS-B
1 Lösering	Polyacetal	Polyacetal
2 Schlauchdichtung	Nitrilkautschuk	Nitrilkautschuk
3 Gehäuse	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt	Polybutylenterephthalat Messing vernickelt
4 Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei	hochlegierter Stahl rostfrei
5 Gewindestück	Messing vernickelt	Messing vernickelt M3: Edelstahl
6 Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E	PAN PEN PUN PUN-H PUN-E
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
1 Lösering	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephthalat (flammhemmend ausgerüstet)
2 Schlauchdichtung	Fluorkautschuk	Fluorkautschuk	Nitrilkautschuk
3 Gehäuse	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Polybutylenterephthalat (flammhemmend ausgerüstet)
4 Schlauchklemmsegment	Edelstahl	hochlegierter Stahl rostfrei	Edelstahl
5 Gewindestück	Messing vernickelt/ chrombeschichtet	hochlegierter Stahl rostfrei	Messing vernickelt
6 Kunststoffschlauch, außenkalibriert	PAN PFAN PUN PUN-H PUN-V0 PLN	PFAN PUN-H PLN PUN-V0	PAN-V0
Werkstoff-Hinweis	–	RoHS konform	–

Schlauch-Einstecktiefe



Schlauch-Außen-Ø [mm]	3	4	6	8	10	12	16
Mini QSM	9,5	11,5	12	–	–	–	–
Standard QS	–	15 (QSW: 12)	17 (QSW: 12)	18	20,5	23,5	24,5
Mini QSM-B	–	11,5	12	–	–	–	–
Standard QS-B	–	14,9	16,9	18,3	20,7	23,2	–

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

FESTO

Empfohlenes Anziehdrehmoment/Einschraubtiefe



Bei Steckverschraubungen Quick Star mit Innensechskant ist darauf zu achten, dass der Innensechskant-Schlüssel beim Ein-

schrauben nicht zu tief durch die Verschraubung geführt wird, damit dahinterliegende Teile nicht beschädigt werden.

 Hinweis

Bei Funktionsabgängen, die im Gewinde verlaufen, können durch zu tiefes Einschrauben des Anschlussgewindes Funktionsstörungen auftreten. Deshalb sollten unbedingt die Einschraubtiefe bzw. die empfohlenen Anziehdrehmomente eingehalten werden. Wird das empfohlene Anziehdrehmoment um mehr als 50 % überschritten, können Beschädigungen auftreten.

Anschlussgewinde	Anziehdrehmoment [Nm]	ca. Einschraubtiefe [mm]
M-Gewinde		
M3	0,7	2,5
M5	1,5	3
M7	2	5,5
R-Gewinde		
R $\frac{1}{8}$	7	4
R $\frac{1}{4}$	12	6
R $\frac{3}{8}$	22	6,5
R $\frac{1}{2}$	28	8
G-Gewinde		
G $\frac{1}{8}$	10	4,6
G $\frac{1}{4}$	15	6,6
G $\frac{3}{8}$	25	8,1
G $\frac{1}{2}$	40	11,1

Betriebs- und Umweltbedingungen

	Mini QSM	Standard QS	Mini QSM-B	Standard QS-B
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +14		-0,95 ... +10	
Umgebungstemperatur [°C]	-10 ... +80		-10 ... +60	
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	1		1	
Zulassung	Germanischer Lloyd			

	Metall QS-F	Edelstahl CRQS	flammhemmend QS-V0
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar]	-0,95 ... +16	-0,95 ... +10	-0,95 ... +10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ... 150 (-20 ... +150) ²⁾	-15 ... 120	0 ... 60
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	3	4	2
Zulassung	Germanischer Lloyd		

- 1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 2 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit mäßiger Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Kühl- und Schmierstoffe stehen.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit starker Korrosionsbeanspruchung. Außenliegende sichtbare Teile im direkten Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre bzw. Medien, wie Lösungsmittel und Reiniger, mit vorrangig funktioneller Anforderung an die Oberfläche.
- Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070
Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.
- 2) Wertebereich in Klammern für Steckverschraubungen QS-F in Verbindung mit Schlauch PLN.

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Technische Daten

FESTO

Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t


Mini QSM

Standard QS



Mini QSM-B

Standard QS-B



Steckverschraubungen QS, Quick Star

Technische Daten

FESTO

Kombinationsmöglichkeiten Steckverschraubung/Schlauch								
Typ	Gewinde	Schlauch-Außen-Ø [mm]						
		3	4	6	8	10	12	16
Mini QSM	M3	++	+	–	–	–	–	–
	M5	+	++	+	–	–	–	–
	M6	–	++	–	–	–	–	–
	M7	–	+	++	–	–	–	–
	M8	–	–	++	–	–	–	–
	R1/8	–	+	++	–	–	–	–
	G1/8	–	+	++	–	–	–	–
Standard QS	M5	–	++	+	–	–	–	–
	R1/8	–	+	++	+	+	–	–
	R1/4	–	+	+	+	+	+	–
	R3/8	–	–	+	+	++	+	+
	R1/2	–	–	–	–	–	++	–
	G1/8	–	+	++	+	–	–	–
	G1/4	–	–	+	++	+	+	–
	G3/8	–	–	–	+	++	+	+
	G1/2	–	–	–	–	–	++	+
Mini QSM-B	M3	++	+	–	–	–	–	–
	M5	+	++	+	–	–	–	–
	M7	–	+	++	–	–	–	–
Standard QS-B	R1/8	–	+	++	+	+	–	–
	R1/4	–	+	+	++	+	+	–
	R3/8	–	–	+	+	++	+	+
	R1/2	–	–	–	–	+	++	+
flammhemmend QS-V0	R1/8	–	–	++	+	–	–	–
	R1/4	–	–	+	++	+	+	–
	R3/8	–	–	–	+	++	+	–
	R1/2	–	–	–	–	+	++	–
	G1/8	–	–	++	+	–	–	–
	G1/4	–	–	+	++	+	+	–
	G3/8	–	–	–	+	++	+	–
	G1/2	–	–	–	–	+	++	–
Metall QS-F	M5	–	++	+	–	–	–	–
	M7	–	+	++	–	–	–	–
	G1/8	–	+	++	+	–	–	–
	G1/4	–	–	+	++	+	–	–
	G3/8	–	–	–	+	++	+	–
	G1/2	–	–	–	–	+	++	–
Edelstahl CRQS	M5	–	++	+	–	–	–	–
	R1/8	–	–	++	+	–	–	–
	R1/4	–	–	–	++	+	–	–
	R3/8	–	–	–	–	++	+	–
	R1/2	–	–	–	–	–	++	+

+ Mögliche Kombination Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

++ Optimale Kombination (bez. Durchfluss) Gewinde/Schlauch-Außen-Ø

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant								
		QSM	M3	–	–	–	–	3, 4	26
			M5					3, 4, 6	
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant								
		QSM-...I	M3	–	–	–	–	3, 4	27
			M5					3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	
	Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant								
		QSMF	M3	–	–	–	–	3, 4	28
			M5					3, 4	
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant								
		QSMF	M6x0,75	–	–	–	–	4	28
			M8x0,75					6	
	Steckverbindung								
		QSM	–	–	–	3	–	3	29
						4		4	
						6		6	
		QSM reduzierend	–	–	–	4	–	3	29
						6		4	
	Schott-Steckverbindung								
		QSMS	–	–	–	3	–	–	29
						4			
						6			
	Steckkappe								
		QSMC	–	–	–	3	–	–	30
	Steckverbindung mit Stechhülse								
	QSM-...H	–	–	–	–	4	3	30	
						6	4		
Blindstopfen									
	QSMC-...H	–	–	–	–	3	–	30	

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		Schlauch- Außen-Ø
L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant								
		QSML	M3	–	–	–	–	3, 4	31
			M5					3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	4, 6			
	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant								
		QSMLL	M3	–	–	–	–	3, 4	32
			M5					3, 4, 6	
			M7	R1/8	G1/8	4, 6			
	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant								
		QSMLV-...-I	M5	–	–	–	–	3, 4	33
			M7					4, 6	
	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant								
		QSMLLV-...-I	M5	–	–	–	–	3, 4	33
			M7					4, 6	
L-Steckverbindung									
	QSML	–	–	–	3	–	–	34	
					4				
					6				
L-Steckverbindung mit Steckhülse									
	QSML-...H	–	–	–	–	3	3	34	
						4	4		
						6	6		
	QSML-...H reduzierend	–	–	–	–	4	3	34	
						6	4		
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant								
		QSMT	M3	–	–	–	–	3, 4	35
			M5					3, 4, 6	
			–	R1/8	G1/8	4, 6			
		QSMTL	M3	–	–	–	–	3, 4	36
			M5					3, 4, 6	
			–	R1/8	G1/8	4, 6			
	T-Steckverbindung								
		QSMT	–	–	–	3	–	3	37
						4		4	
						6		6	
		QSMT reduzierend	–	–	–	4	–	3	37
						6		4	
	X-Form	X-Steckverbindung							
		QSMX	–	–	–	3	–	–	38
						4			
						6			

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
Y-Form	Y-Steckverbindung								
		QSMY	–	–	–	3	–	3	38
						4		4	
						6		6	
		QSMY reduzierend	–	–	–	4	–	3	38
						6		4	

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QS	–	R 1/8	G 1/8	–	–	4, 6, 8, 10 ¹⁾	–	39
				R 1/4	G 1/4			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R 3/8	G 3/8			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R 1/2	G 1/2			10 ¹⁾ , 12, 16		
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant									
		QS-...-I	–	R 1/8	G 1/8	–	–	4, 6, 8, 10 ¹⁾	–	41
				R 1/4	G 1/4			6, 8, 10, 12 ¹⁾		
				R 3/8	G 3/8			8, 10, 12		
				R 1/2	G 1/2			10 ¹⁾ , 12		
	Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant									
		QSF	–	–	G 1/8	–	–	4, 6, 8	–	42
					G 1/4			4, 6, 8, 10, 12		
					G 3/8			6, 8, 10, 12		
					G 1/2			12, 16		
	Steckverbindung									
		QS	–	–	–	4	–	4	–	43
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						16		16		
		QS reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	43
						8		4, 6		
						10		6, 8		
12						8, 10				
Schott-Steckverbindung										
	QSS	–	–	–	4	–	–	–	44	
					6					
					8					
					10					
					12					
Schott-Steckverbindung mit Festbund										
	QSS-...-F	–	–	–	4	–	–	–	44	
					6					
					8					
					10					
					12					
Schott-Steckverbindung mit Innengewinde										
	QSSF	–	–	G 1/8	–	–	4, 6, 8	–	45	
				G 1/4			4, 6, 8, 10			
				G 3/8			6, 8, 10, 12			
				G 1/2			12, 16			

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø
Gerade Form	Steckkappe									
		QSC	–	–	–	4	–	–	–	46
						6				
						8				
						10				
						12				
	Steckverbindung mit Stechhülse									
		QS-...H	–	–	–	–	6	4	–	46
							8	4, 6		
							10	6, 8		
							12	8, 10		
	Stechhülse									
		QSH	–	–	–	–	4	–	–	47
							6			
8										
10										
12										
	QSH reduzierend	–	–	–	–	6	–	4	47	
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
						16		12		
Blindstopfen										
	QSC-...H	–	–	–	–	4	–	–	48	
						6				
						8				
						10				
						12				
L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSL	–	R ¹ / ₈	G ¹ / ₈	–	–	4, 6, 8, 10 ¹⁾	–	49
				R ¹ / ₄	G ¹ / ₄			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R ³ / ₈	G ³ / ₈			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R ¹ / ₂	G ¹ / ₂			10 ¹⁾ , 12, 16		
	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSL	–	R ¹ / ₈	G ¹ / ₈	–	–	4, 6, 8	–	51
				R ¹ / ₄	G ¹ / ₄			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12 ²⁾		
				R ³ / ₈	G ³ / ₈			6 ¹⁾ , 8, 10, 12		
				R ¹ / ₂	G ¹ / ₂			10 ¹⁾ , 12, 16 ²⁾		
	L-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant									
		QSLF	–	–	G ¹ / ₈	–	–	4, 6, 8	–	52
					G ¹ / ₄			6, 8, 10		
					G ³ / ₈			8, 10		

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

2) Nur in Verbindung mit G-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Innensechskant									
		QSLV-...-I	–	R1/8	G1/8	–	–	6, 8	–	53
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSLV	M5	–	–	–	–	6	–	54
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	
				R1/4	G1/4	–	–	6, 8, 10	–	
				R3/8	G3/8	–	–	8, 10, 12	–	
				R1/2	G1/2	–	–	12, 16	–	
	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 2fach									
		QSLV2	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 3fach									
		QSLV3	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 4fach									
		QSLV4	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 6fach									
		QSLV6	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	qslv
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 4 Abgänge									
		QSQ	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6	–	qsq
				R1/4	G1/4			4, 6		
		QSQ reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	qsq
						8		6		

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		→ Seite/ Internet		
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø
L-Form	L-Steckverbindung									
		QSL	–	–	–	4	–	–	–	56
						6				
						8				
						10				
						12				
						16				
	L-Steckverbindung mit Steckhülse									
		QSL-...H	–	–	–	–	4	4	–	57
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		
		QSL-...H reduzierend	–	–	–	–	6	4	–	57
							8	6		
							10	8		
							12	10		
		QSL-...HL lange Steck- hülse	–	–	–	–	4	4	–	57
							6	6		
							8	8		
							10	10		
							12	12		
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QST	–	R $\frac{1}{8}$	G $\frac{1}{8}$	–	–	4, 6, 8, 10 ¹⁾	–	58
				R $\frac{1}{4}$	G $\frac{1}{4}$			4 ¹⁾ , 6, 8, 10, 12		
				R $\frac{3}{8}$	G $\frac{3}{8}$			6 ¹⁾ , 8, 10, 12, 16		
				R $\frac{1}{2}$	G $\frac{1}{2}$			10, ¹⁾ 12, 16		
	T-Steckverbindung									
		QST	–	–	–	4	–	4	–	60
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						16		16		
		QST reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	60
						8		4, 6		
						10		6, 8		
						12		8, 10		
						16		12		

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Lieferübersicht


Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		Anschluss D3	→ Seite/ Internet
			R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	
T-Form	Mehrfachverteiler 360° schwenkbar – 3 Abgänge									
		QST3	R1/8	G1/8	–	–	6	–	4	qst
			R1/4	G1/4			8		6	
			R3/8	G3/8			10		8	
		QST3 reduzierend	–	–	6	–	6	–	4	qst
					8		8		6	
					10		10		8	

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außen- und Innengewinde mit Außensechskant									
		QSTF	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	61
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12		
	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSTL	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	62
				R1/4	G1/4			6, 8, 10		
				R3/8	G3/8			8, 10, 12		
				R1/2	G1/2			12, 16		
W-Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSW	–	R1/8	–	–	–	4, 6, 8	–	64
				R1/4				6, 8, 10		
				R3/8				10, 12		
				R1/2				12, 16		
	Steckverbindung mit Steckhülse									
		QSW-HL	–	–	–	–	4	4	–	64
							6	6		
							8	8		
							10	10		
12							12			
X-Form	X-Steckverbindung									
		QSX	–	–	–	8	–	–	–	65
						10				
						12				

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2			→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Y-Form	Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSY	M5	–	–	–	–	4, 6	–	66
			–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8		
			–	R1/4	G1/4	–	–	4 ¹⁾ , 6, 8, 10		
			–	R3/8	G3/8	–	–	8, 10, 12		
			–	R1/2	G1/2	–	–	12		
	Y-Steckverbindung									
		QSY	–	–	–	4	–	4	–	68
			–	–	–	6	–	6		
			–	–	–	8	–	8		
			–	–	–	10	–	10		
			–	–	–	12	–	12		
		QSY reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	68
			–	–	–	8	–	4, 6		
			–	–	–	10	–	6, 8		
			–	–	–	12	–	8, 10		
			–	–	–	16	–	12		
	Y-Steckverbindung mit Steckhülse									
		QSY-...H	–	–	–	–	4	4	–	69
			–	–	–	–	6	6		
			–	–	–	–	8	8		
			–	–	–	–	10	10		
			–	–	–	–	12	12		
		QSY-...H reduzierend	–	–	–	–	6	4	–	69
			–	–	–	–	8	6		
			–	–	–	–	10	8		
–			–	–	–	12	10			
Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant										
	QSYL	–	R1/8	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	70	
		–	R1/4	G1/4	–	–	6, 8, 10			
		–	R3/8	G3/8	–	–	8, 10, 12			
		–	R1/2	G1/2	–	–	12			
Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant										
	QSYLV	–	R1/8	G1/8	–	–	6	–	71	
		–	R1/4	G1/4	–	–	8			
		–	R3/8	G3/8	–	–	10			
		–	R1/2	G1/2	–	–	12			
Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Innen- und Außengewinde mit Außensechskant										
	QSYTF	–	R1/8	G1/8	–	–	6	–	72	
		–	R1/4	G1/4	–	–	8			
		–	R3/8	G3/8	–	–	10			
		–	R1/2	G1/2	–	–	12			
Lösegabel	Quick-Out-Lösehilfe für QS-Steckverschraubungen									
	QSO									112

1) Nur in Verbindung mit R-Gewinde

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1		Anschluss D2	→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant					
		QSM-B	M3	–	3, 4	73
			M5		3, 4, 6	
			–	R1/8	4, 6	
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant					
		QSM-B-...-I	M3	–	3, 4	74
			M5		3, 4, 6	
			M7		4, 6	
			–	R1/8	4, 6	
	L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant				
		QSML-B	M3	–	3, 4	75
			M5		3, 4, 6	
			M7		4, 6	
			–	R1/8	4, 6	
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant					
		QSMT-B	M3	–	3, 4	76
			M5		3, 4, 6	
			–	R1/8	4, 6	

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1		Schlauch-Außen-Ø	Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde		Schlauch-Außen-Ø		
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant							
		QS-B	–	R1/8	–	4, 6, 8, 10	77	
				R1/4		4, 6, 8, 10, 12		
				R3/8		6, 8, 10, 12, 16		
				R1/2		10, 12, 16		
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant							
		QS-B-...-I	–	R1/8	–	4, 6, 8, 10	78	
				R1/4		6, 8, 10, 12		
				R3/8		8, 10, 12		
				R1/2		10, 12		
	Steckverbindung							
		QS-B	–	–	4	4	79	
					6	6		
					8	8		
					10	10		
					12	12		
16					16			
	QS-B reduzierend	–	–	6	4	79		
				8	4, 6			
				10	6, 8			
				12	8, 10			
L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSL-B	–	R1/8	–	4, 6, 8, 10	80	
				R1/4		4, 6, 8, 10, 12		
				R3/8		6, 8, 10, 12, 16		
				R1/2		10, 12, 16		
	L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant							
		QSL-B	–	R1/8	–	4, 6, 8	81	
				R1/4		4, 6, 8, 10		
				R3/8		6, 8, 10, 12		
				R1/2		10, 12		
	L-Steckverbindung							
		QSL-B	–	–	4	–	81	
					6			
					8			
					10			
					12			
16								
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant							
		QST-B	–	R1/8	–	4, 6, 8, 10	82	
				R1/4		4, 6, 8, 10, 12		
				R3/8		6, 8, 10, 12, 16		
				R1/2		10, 12, 16		

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Lieferübersicht

FESTO

Baupform	Ausführung	Typ	Anschluss D1		Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	Schlauch-Außen-Ø	Schlauch-Außen-Ø	
T-Form	T-Steckverbindung						
		QST-B	–	–	4	4	83
					6	6	
					8	8	
					10	10	
					12	12	
					16	16	
	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant						
		QSTL-B	–	R1/8	–	4, 6, 8	84
				R1/4		4, 6, 8	
				R3/8		6, 8, 10, 12	
				R1/2		10, 12, 16	
Y-Form	Y-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant						
		QSY-B	M5	–	–	4, 6	85
			–	R1/8		4, 6, 8	
				R1/4		4, 6, 8, 10	
				R3/8		6, 8, 10, 12	
				R1/2		10, 12	
				Y-Steckverbindung			
		QSY-B	–	–	4	4	86
					6	6	
					8	8	
					10	10	
					12	12	
					16	16	
		QSY-B reduzierend	–	–	6	4	86
					8	4, 6	
					10	6, 8	
					12	8, 10	
					16	12	

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1					Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QS-F	M5	–	–	–	–	4, 6	–	87
			M7		–			4, 6		
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8, 10, 12		
					G3/8			8, 10, 12		
					G1/2			10, 12		
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant									
		QS-F-...-I	M5	–	–	–	–	4, 6	–	88
			M7		–			4, 6		
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			8, 10		
					G3/8			12		
					Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant					
		QSF-F	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	88
					G1/4			4, 6, 8		
	Schott-Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant									
		QSSF-F	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	89
					G1/4			6, 8		
	Steckverschraubung mit Steckhülse									
	QS-F-...H	M5	–	–	–	–	–	4, 6	90	
		M7		–			4, 6			
		–		G1/8			4, 6, 8			
				G1/4			6, 8, 10, 12			
				G3/8			8, 10, 12			
				G1/2			10, 12			
Steckverbindung										
	QS-F	–	–	–	4	–	–	–	91	
					6					
					8					
					10					
					12					
Schott-Steckverbindung										
	QSSF-F	–	–	–	4	–	–	–	96	
					6					
					8					
					10					
					12					

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø		
Gerade Form	Steckverbindung mit Steckhülse										
		QS-F-...H	–	–	–	4 4 6 4 6 8 6 8 10	–	–	6 8 8 10 10 10 12 12 12	91	
	Steckhülse										
		QSH-F	–	–	–	–	4 6 8 10 12	–	–	92	
	Blindstopfen										
		QSC-F-...H	–	–	–	–	4 6 8 10 12	–	–	92	
	Verschlusschraube										
		QSC-F-...I	M5 M7 –	–	– – G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	–	–	–	–	93	
	L-Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
			QSL-F	M5 M7 –	–	– – G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	–	–	4, 6 4, 6 4, 6, 8 6, 8, 10, 12 8, 10, 12 10, 12	–	94
		L-Lang-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
			QSL-F	–	–	G1/8 G1/4 G3/8 G1/2	–	–	4, 6, 8 6, 8, 10, 12 8, 10, 12 10, 12	–	95
		L-Steckverbindung									
			QSL-F	–	–	–	4 6 8 10 12	–	–	–	96

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
T-Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		QST-F	M5	–	–	–	–	4, 6	–	97
			M7		–		4, 6			
			–		G1/8		4, 6, 8			
			G1/4		6, 8, 10, 12					
			G3/8		8, 10, 12					
			G1/2		10, 12					
	T-Steckverbindung									
		QST-F	–	–	–	4	–	4	–	98
			6	6						
			8	8						
			10	10						
			12	12						
		QST-F reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	98
			8	6						
			10	8						
			12	10						
Y-Form	Y-Steckverbindung									
		QSY-F	–	–	–	6	–	6	–	98
						8		8		
						10		10		
		QSY-F reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	98
						8		6		
						10		8		

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innen- und Außensechskant									
		CRQS	M5x0,8	–	–	–	–	4, 6	–	99
			–	R1/8				6, 8		
				R1/4				8, 10		
				R3/8				10, 12		
				R1/2				12, 16		
	Steckverbindung									
		CRQS	–	–	–	4	–	4	–	101
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
		CRQS reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	101
						8		6		
						10		8		
						12		10		
						16		12		
	Schott-Steckverbindung									
		CRQSS	–	–	–	4	–	4	–	101
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
L Form	L-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		CRQSL	M5x0,8	–	–	–	–	4, 6	–	102
			–	R1/8				6, 8		
				R1/4				8, 10		
				R3/8				10, 12		
				R1/2				12, 16		
	L-Steckverbindung									
		CRQSL	–	–	–	4	–	–	–	103
						6				
						8				
						10				
						12				
				16						

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
T Form	T-Steckverschraubung 360° schwenkbar – Außengewinde mit Außensechskant									
		CRQST	M5x0,8	–	–	–	–	4, 6	–	104
			–	R1/8				6, 8		
			R1/4	8, 10						
			R3/8	10, 12						
			R1/2	12, 16						
	T-Steckverbindung									
		CRQST	–	–	–	4	–	–	–	105
				6						
				8						
				10						
				12						
				16						
Y Form	Y-Steckverbindung									
		CRQSY	–	–	–	4	–	–	–	105
				6						
				8						
				10						
				12						
				16						

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Lieferübersicht

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø
Flammhemmend nach UL94V0 – Für Kunststoffschlauch PAN/PUN-V0										
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QS-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	6, 8	–	106
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	Steckverbindung									
		QS-V0	–	–	–	6	–	–	–	107
						8				
						10				
						12				
L-Form	L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QSL-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	6, 8	–	108
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	L-Steckverbindung									
		QSL-V0	–	–	–	6	–	–	–	109
						8				
						10				
						12				
T-Form	T-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		QST-V0	–	R1/8	G1/8	–	–	6, 8	–	110
				R1/4	G1/4			6, 8, 10, 12		
				R3/8	G3/8			8, 10 12		
				R1/2	G1/2			10, 12		
	T-Steckverbindung									
		QST-V0	–	–	–	6	–	–	–	111
						8				
						10				
						12				

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO


Datenblatt

Steckverschraubung QSM


Außengewinde
mit Außensechskant




M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	0,9	3	5,5	14	3,3	–	5,5	1,1	153 301	QSM-M3-3	10
									130 775	QSM-M3-3-100	100
	1,1	4	8	16,5	3,3	–	8	2,5	153 303	QSM-M3-4	10
									130 776	QSM-M3-4-100	100
M5	2	3	8	16,7	3,5	–	8	3,5	153 302	QSM-M5-3	10
									130 777	QSM-M5-3-100	100
	2,2	4	8	16,7	3,5	–	8	3,3	153 304	QSM-M5-4	10
									130 778	QSM-M5-4-100	100
	2,1	6	10	17,8	3,5	–	10	4,5	153 306	QSM-M5-6	10
									130 779	QSM-M5-6-100	100
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	2,9	4	–	16	8	12	10	6	153 305	QSM- $\frac{1}{8}$ -4	10
									130 755	QSM- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	4,5	6	–	18	8	14	10	6	153 307	QSM- $\frac{1}{8}$ -6	10
									130 756	QSM- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
G-Gewinde mit Dichtring											
G $\frac{1}{8}$	2,9	4	–	16,4	5,1	–	13	9,4	186 264	QSM-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	2,8	6	–	18,4	5,1	–	13	11	186 265	QSM-G $\frac{1}{8}$ -6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt


Steckverschraubung QSM-...-I

Außengewinde


mit Innensechskant




M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M3	1,6	3	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 312	QSM-M3-3-I	10
	1,5	4	8	16,5	3,3	–	1,5	3	153 314	QSM-M3-4-I	10
M5	1,9	3	8	16,7	3,5	–	2	3	153 313	QSM-M5-3-I	10
	2,5	4	8	16,7	3,5	–	2,5	4	153 315	QSM-M5-4-I	10
	2,6	6	9,8	18,3	3,5	–	2,5	5	153 317	QSM-M5-6-I	10
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	–	3	4	153 319	QSM-M7-4-I	10
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	–	4	5	153 321	QSM-M7-6-I	10
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	3,1	4	10	16	8	11,5	3	6	153 316	QSM- $\frac{1}{8}$ -4-I	10
	4,1	6	10	18	8	13,5	4	6	153 318	QSM- $\frac{1}{8}$ -6-I	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G $\frac{1}{8}$	3,1	4	13	16,4	5,1	–	3	8,9	186 266	QSM-G $\frac{1}{8}$ -4-I	10
	4,1	6	13	18,4	5,1	–	4	9,5	186 267	QSM-G $\frac{1}{8}$ -6-I	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSMF

Innengewinde
mit Außensechskant




Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M3	1,3	3	5,5	13,9	4,4	5,5	1,6	153 308	QSMF-M3-3	10
	2,1	4	8	16	4,5	8	4,1	153 310	QSMF-M3-4	10
M5	1,9	3	8	15,5	4,5	8	4,3	153 309	QSMF-M5-3	10
	1,8	4	8	18,2	4,5	8	4,5	153 311	QSMF-M5-4	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubung QSMP

Außengewinde
mit Innensechskant



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M6x0,75	2,5	4	8	14,5	3,5	2,5	3	153 320	QSMP-M6-4	10
M8x0,75	4,0	8	10	15	4	4	4	153 322	QSMP-M8-6	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt


Steckverbindung QSM



Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,9	3	6	20	1,5	153 323	QSM-3	10
						130 757	QSM-3-100	100
4	2,6	4	8	23,5	2	153 324	QSM-4	10
						130 758	QSM-4-100	100
6	3,7	6	10,5	25	4	153 325	QSM-6	10
						130 759	QSM-6-100	100
reduzierend								
4	1,7	3	8	23,5	3	153 326	QSM-4-3	10
						130 760	QSM-4-3-100	100
6	2,7	4	10,5	25	4	153 327	QSM-6-4	10
						130 761	QSM-6-4-100	100

* Packungseinheit in Stück

Schott-Steckverbindung QSMS



Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ
3	1,7	M8x0,75	7	19,5	7	7,5	10	3	153 375	QSMS-3
4	2,2	M10x1	9	24	9,5	7,5	12	6	153 376	QSMS-4
									130 780	QSMS-4-100
6	3,7	M12x1	11	25	11	6	14	9	153 377	QSMS-6
									130 781	QSMS-6-100


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO


Steckkappe QSMC



Bestellangaben				
Schlauch-Außen-Ø	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	0,5	153 381	QSMC-3	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverbindung QSM-...H mit Stekhülse



Abmessungen und Bestellangaben								
Steckhülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch-Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,2	3	8	34	1,5	153 328	QSM-4H-3	10
						130 762	QSM-4H-3-100	100
6	2,0	4	9,5	39	2,5	153 329	QSM-6H-4	10
						130 763	QSM-6H-4-100	100

* Packungseinheit in Stück

Blindstopfen QSMC-...H



Bestellangaben				
Steckhülsen-Ø	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	0,5	153 382	QSMC-3H	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO




Datenblatt

L-Steckverschraubung QSML

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,8	3	6	12,8	3,3	–	11	5,5	1,5	153 330	QSML-M3-3	10
										130 768	QSML-M3-3-100	100
	1,3	4	8	14,8	3,3	–	15,7	8	3,1	153 332	QSML-M3-4	10
										130 769	QSML-M3-4-100	100
M5	1,5	3	6	14	3,5	–	11	8	2,8	153 331	QSML-M5-3	10
										130 770	QSML-M5-3-100	100
	1,7	4	8	14	3,5	–	15,7	8	3,5	153 333	QSML-M5-4	10
										130 771	QSML-M5-4-100	100
	2,1	6	10,5	15	3,5	–	16,3	8	4,1	153 335	QSML-M5-6	10
										130 772	QSML-M5-6-100	100
M7	2,0	4	8	17	5,5	–	15,7	10	5,6	186 352	QSML-M7-4	10
										130 773	QSML-M7-4-100	100
	2,4	6	10,5	19	5,5	–	16,3	10	6,2	186 353	QSML-M7-6	10
										130 774	QSML-M7-6-100	100
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	8,5	16	8	12	16	10	6	153 334	QSML- $\frac{1}{8}$ -4	10
										130 764	QSML- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	3,3	6	11	17	8	13	16,5	10	7	153 336	QSML- $\frac{1}{8}$ -6	10
										130 765	QSML- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	2,5	4	8	16,5	5,1	–	15,7	13	9	186 268	QSML-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	17,5	5,1	–	16,3	13	9,7	186 269	QSML-G $\frac{1}{8}$ -6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung QSMML


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant




M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,9	3	6	11	19,5	3,3	—	5,5	2,8	153 337	QSMML-M3-3	10
	1,1	4	8	15,7	23,5	3,3	—	8	6,8	153 338	QSMML-M3-4	10
M5	1,6	3	6	11	25,5	3,5	—	8	7,6	130 838	QSMML-M5-3	10
	2,0	4	8	15,7	25,5	3,5	—	8	8,3	153 339	QSMML-M5-4	10
	2,0	6	10,5	16,3	26,5	3,5	—	8	9	153 341	QSMML-M5-6	10
M7	2,0	4	8	15,7	29,5	5,5	—	10	14	186 354	QSMML-M7-4	10
	2,4	6	10,5	16,3	31,5	5,5	—	10	14	186 355	QSMML-M7-6	10
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,3	4	8,5	15,5	28,5	8	22	10	13	153 340	QSMML-R $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,1	6	11	16,5	29,5	8	25,5	10	14	153 342	QSMML-R $\frac{1}{8}$ -6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	8	15,7	29	5,1	—	13	23	186 270	QSMML-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,1	6	10,5	16,3	30	5,1	—	13	23	186 271	QSMML-G $\frac{1}{8}$ -6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO


Datenblatt

L-Steckverschraubung QSM LV-...-I

360° schwenkbar
Außengewinde
mit Innensechskant



M-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	1,7	3	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,1	130 830	QSM LV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	16,5	3,5	10,5	16	3	5,0	130 831	QSM LV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	18,5	5,5	12,5	16	3	5,6	130 832	QSM LV-M7-4-I	10
	1,8	6	10,5	9,8	18,5	5,5	12,5	17,8	3	6,2	130 833	QSM LV-M7-6-I	10


* Packungseinheit in Stück

L-Lang-Steckverschraubung QSM LLV-...-I

360° schwenkbar
Außengewinde
mit Innensechskant



M-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	1,6	3	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130 834	QSM LLV-M5-3-I	10
	1,8	4	8	9,8	28,3	3,5	22,3	16	3	10,9	130 835	QSM LLV-M5-4-I	10
M7	1,9	4	8	9,8	30,3	5,5	24,3	16	3	11,8	130 836	QSM LLV-M7-4-I	10
	1,9	6	10,5	9,8	30,3	5,5	24,3	17,8	3	12,4	130 837	QSM LLV-M7-6-I	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

L-Steckverbindung QSML




Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	6	3,2	11	4,5	1,5	153 343	QSML-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	2	153 344	QSML-4	10
							130 766	QSML-4-100	100
6	3,4	10,5	3,2	15,5	6,5	4	153 345	QSML-6	10
							130 767	QSML-6-100	100

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSML-...H

mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben									
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,2	3	7	21	13	1	153 346	QSML-3H	10
4	2,0	4	8	25,5	15	2	153 347	QSML-4H	10
6	2,5	6	10,5	29,5	16,5	3	153 348	QSML-6H	10
reduzierend									
4	1,7	3	8,5	25	15	2	153 349	QSML-4H-3	10
6	2,3	4	10,5	29,5	16,5	3	153 350	QSML-6H-4	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QSMT


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant




M-Gewinde



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈G	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,9	3	6	12,8	3,3	–	22	5,5	2	153 351	QSMT-M3-3	10
	1,3	4	8	15,8	3,3	–	26,2	8	4	153 353	QSMT-M3-4	10
M5	1,6	3	6	14	3,5	–	22	8	3,3	153 352	QSMT-M5-3	10
	2,2	4	8	15	3,5	–	26,2	8	4,4	153 354	QSMT-M5-4	10
										130 784	QSMT-M5-4-100	100
	2,1	6	10,5	16	3,5	–	28,4	8	5,6	153 356	QSMT-M5-6	10
										130 785	QSMT-M5-6-100	100
R-Gewinde												
R1/8	2,4	4	8,5	17	8	13	27	10	7	153 355	QSMT-1/8-4	10
	3,3	6	11	18	8	14	30	10	8	153 357	QSMT-1/8-6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	2,4	4	8	17,5	5,1	–	26,2	13	10	186 272	QSMT-G1/8-4	10
	3,3	6	10,5	18,5	5,1	–	28,4	13	12	186 273	QSMT-G1/8-6	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

FESTO




Datenblatt

T-Steckverschraubung QSMTL

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M3	0,9	3	6	23,8	3,3	12,8	–	11	5,5	2	153 358	QSMTL-M3-3	10
	1,1	4	8	29,5	3,3	15,8	–	13,7	8	4	153 360	QSMTL-M3-4	10
M5	1,7	3	6	25	3,5	14	–	11	8	3,3	153 359	QSMTL-M5-3	10
	1,6	4	8	28,7	3,5	15	–	13,7	8	4,4	153 361	QSMTL-M5-4	10
	1,7	6	10,5	31,3	3,5	16	–	15,3	8	5,7	153 363	QSMTL-M5-6	10
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	2,4	4	8,5	30	8	17	13	13	10	7	153 362	QSMTL-R $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	33	8	18	14	15	10	8,5	153 364	QSMTL-R $\frac{1}{8}$ -6	10
G-Gewinde mit Dichtring													
G $\frac{1}{8}$	2,4	4	8	31,2	5,1	17,5	–	13,7	13	10	186 274	QSMTL-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	33,8	5,1	18,5	–	15,3	13	12	186 275	QSMTL-G $\frac{1}{8}$ -6	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

T-Steckverbindung QSMT



Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,6	3	6	3,2	11	4,5	22	9	2	153 365	QSMT-3	10
4	2,4	4	8	3,2	13,5	5,5	27	11	2	153 366	QSMT-4	10
										130 782	QSMT-4-100	100
6	3,4	6	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	4	153 367	QSMT-6	10
										130 783	QSMT-6-100	100
reduzierend												
4	1,7	3	8	3,2	13	5,5	27	11	3,5	153 368	QSMT-4-3	10
6	2,6	4	10,5	3,2	15	6,5	30	13	4	153 369	QSMT-6-4	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO


X-Steckverbindung QSMX



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,7	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153 378	QSMX-3	10
4	2,5	8	3,2	13,5	5,5	27	11	4	153 379	QSMX-4	10
6	3,3	10,5	3,2	15,5	6,5	31	13	5	153 380	QSMX-6	10

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung QSMY



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
3	1,6	3	8	3,2	8	28,5	13	3	153 370	QSMY-3	10
4	1,7	4	8	3,2	8	29	13	3	153 371	QSMY-4	10
									130 786	QSMY-4-100	100
6	2,9	6	10,5	3,2	10,5	31,5	14,5	5,5	153 372	QSMY-6	10
									130 787	QSMY-6-100	100
reduzierend											
4	1,6	3	8	3,2	8	28,5	13	3	153 373	QSMY-4-3	10
6	2,8	4	10,5	3,2	10,5	31,5	14	5	153 374	QSMY-6-4	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	L4	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
R-Gewinde												
R1/8	2,6	4	–	21	8	17	–	10	8,5	153 001	QS-1/8-4	10
										130 674	QS-1/8-4-100	100
	4	6	–	22,5	8	18,5	–	12	9	153 002	QS-1/8-6	10
										130 675	QS-1/8-6-100	100
	5	8	–	28	8	24	–	14	15	153 004	QS-1/8-8	10
										130 676	QS-1/8-8-50	50
	5,4	10	–	30,3	8	26,3	–	17	22,5	190 643	QS-1/8-10	10
R1/4	2,6	4	–	21	11	15	–	14	16	190 644	QS-1/4-4	10
	4	6	–	24,5	11	18,5	–	14	17	153 003	QS-1/4-6	10
										130 677	QS-1/4-6-100	100
	5	8	–	26,5	11	20,5	–	14	15	153 005	QS-1/4-8	10
										130 678	QS-1/4-8-50	50
	6,7	10	–	30	11	24	–	17	20	153 007	QS-1/4-10	10
										130 679	QS-1/4-10-50	50
	8,7	12	–	36	11	30	–	21	43,7	164 980	QS-1/4-12	10
										130 680	QS-1/4-12-20	20
R3/8	4	6	–	23,5	12	17,1	–	17	27	190 645	QS-3/8-6	10
	5	8	–	24	12	17,5	–	17	23	153 006	QS-3/8-8	10
										130 681	QS-3/8-8-50	50
	6,7	10	–	29,5	12	23	–	17	26	153 008	QS-3/8-10	10
										130 682	QS-3/8-10-50	50
	8,7	12	–	32	12	25,5	–	21	35,5	153 009	QS-3/8-12	10
										130 683	QS-3/8-12-20	20
	10,3	16	23,8	41,9	12	35,4	10	22	59,5	164 957	QS-3/8-16	1
R1/2	6,7	10	–	30,3	15	22,1	–	21	49	190 646	QS-1/2-10	1
	8,7	12	–	34	15	26	–	21	49,5	153 010	QS-1/2-12	1
										130 684	QS-1/2-12-20	20
	12	16	–	41,5	15	33,5	–	24	67	153 011	QS-1/2-16	1
										130 685	QS-1/2-16-20	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	L1	L2		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
D1	[mm]	D2						
G-Gewinde mit Dichtring								
G $\frac{1}{8}$	2,6	4	20,4	5,1	13	10	186 095 QS-G$\frac{1}{8}$-4	10
							132 036 QS-G$\frac{1}{8}$-4-100  Neu	100
	4	6	21,5	5,1	13	9,1	186 096 QS-G$\frac{1}{8}$-6	10
							132 037 QS-G$\frac{1}{8}$-6-100  Neu	100
	5	8	26,7	5,1	14	14	186 098 QS-G$\frac{1}{8}$-8	10
							132 038 QS-G$\frac{1}{8}$-8-50  Neu	50
G $\frac{1}{4}$	4	6	22	5,6	17	18	186 097 QS-G$\frac{1}{4}$-6	10
							132 039 QS-G$\frac{1}{4}$-6-100  Neu	100
	5	8	22,7	5,6	17	16	186 099 QS-G$\frac{1}{4}$-8	10
							132 040 QS-G$\frac{1}{4}$-8-50  Neu	50
	6,7	10	29,7	5,6	17	22	186 101 QS-G$\frac{1}{4}$-10	10
							132 041 QS-G$\frac{1}{4}$-10-50  Neu	50
G $\frac{3}{8}$	6,3	12	34,9	5,6	21	51	186 350 QS-G$\frac{1}{4}$-12	10
							132 042 QS-G$\frac{1}{4}$-12-20  Neu	20
	5	8	22,4	6,6	19	24	186 100 QS-G$\frac{3}{8}$-8	10
							132 043 QS-G$\frac{3}{8}$-8-50  Neu	50
	6,7	10	26,2	6,6	19	25	186 102 QS-G$\frac{3}{8}$-10	10
							132 044 QS-G$\frac{3}{8}$-10-50  Neu	50
G $\frac{1}{2}$	8,7	12	32,3	6,6	21	38	186 103 QS-G$\frac{3}{8}$-12	10
							132 045 QS-G$\frac{3}{8}$-12-20  Neu	20
	10,3	16	38,3	6,6	22	49	186 347 QS-G$\frac{3}{8}$-16	1
							186 104 QS-G$\frac{1}{2}$-12	1
	8,7	12	28,8	7,6	24	46	132 046 QS-G$\frac{1}{2}$-12-20  Neu	20
	12	16	36,3	7,6	24	53	186 105 QS-G$\frac{1}{2}$-16	1
							132 047 QS-G$\frac{1}{2}$-16-20  Neu	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO


Steckverschraubung QS-...-I

Außengewinde


mit Innensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	2,1	4	9,5	21	8	17	2,5	8	153 012	QS- $\frac{1}{8}$ -4-I	10
	3,7	6	12	22,5	8	18,5	4	8	153 013	QS- $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4,7	8	13,7	28	8	24	5	14	153 015	QS- $\frac{1}{8}$ -8-I	10
	5	10	17,7	30,3	8	26,3	5	25	190 647	QS- $\frac{1}{8}$ -10-I	10
R $\frac{1}{4}$	3,7	6	14	22,5	11	16,5	4	14	153 014	QS- $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	5	8	14	26,5	11	20,5	6	14,5	153 016	QS- $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	5	10	17,7	30	11	24	7	22	153 018	QS- $\frac{1}{4}$ -10-I	10
	6,8	12	20,8	35,9	11	29,9	6	40	190 649	QS- $\frac{1}{4}$ -12-I	10
R $\frac{3}{8}$	5	8	17	24	12	17,5	6	22	153 017	QS- $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	5	10	18	29,5	12	23	6	27	153 019	QS- $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	7,1	12	21	32	12	25,5	8	33,5	153 020	QS- $\frac{3}{8}$ -12-I	10
R $\frac{1}{2}$	5	10	20,8	30,3	15	22,1	6	48	190 648	QS- $\frac{1}{2}$ -10-I	1
	7,1	12	21	34	15	26	8	48	153 021	QS- $\frac{1}{2}$ -12-I	1
G-Gewinde mit Dichtring											
G $\frac{1}{8}$	2,1	4	13	20,4	5,1	–	2,5	12	186 106	QS-G $\frac{1}{8}$ -4-I	10
	3,7	6	13	22,5	5,1	–	4	11	186 107	QS-G $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4,7	8	13,8	26,7	5,1	–	5	13	186 109	QS-G $\frac{1}{8}$ -8-I	10
G $\frac{1}{4}$	3,7	6	17	21	5,6	–	4	18	186 108	QS-G $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	5	8	17	25,2	5,6	–	6	22	186 110	QS-G $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	6,7	10	17	29,7	5,6	–	7	22	186 112	QS-G $\frac{1}{4}$ -10-I	10
G $\frac{3}{8}$	5	8	19	24,7	6,6	–	6	29	186 111	QS-G $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	6,7	10	19	27,2	6,6	–	7	28	186 113	QS-G $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	7,1	12	20,8	32,3	6,6	–	8	38	186 114	QS-G $\frac{3}{8}$ -12-I	10
G $\frac{1}{2}$	7,1	12	24	28,8	7,6	–	8	50	186 115	QS-G $\frac{1}{2}$ -12-I	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QSF

Innengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2								
G-Gewinde mit Dichtring										
G1/8	2,6	4	11	24,4	7	14	15	153 022	QSF-1/8-4-B	10
								130 709	QSF-1/8-4-B-100	100
	4	6	13	26,5	7	14	18	153 023	QSF-1/8-6-B	10
								130 710	QSF-1/8-6-B-100	100
	5,8	8	14,5	28	7	14	19	153 025	QSF-1/8-8-B	10
								130 711	QSF-1/8-8-B-50	50
G1/4	2,8	4	14	27,4	9	17	23	190 650	QSF-1/4-4-B	10
								153 024	QSF-1/4-6-B	10
	4	6	13	29,5	9	17	24	130 712	QSF-1/4-6-B-100	100
								153 026	QSF-1/4-8-B	10
	5,8	8	15	31	9	17	27	130 713	QSF-1/4-8-B-50	50
								153 028	QSF-1/4-10-B	10
	7,4	10	17,5	33,7	9	17	32	130 714	QSF-1/4-10-B-50	50
								190 651	QSF-1/4-12-B	10
	G3/8	4,1	6	13	30,5	11	21	31	190 652	QSF-3/8-6-B
153 027									QSF-3/8-8-B	10
5,8		8	15,5	32	11	21	35	130 715	QSF-3/8-8-B-50	50
								153 029	QSF-3/8-10-B	10
7,4		10	17,5	34,7	11	21	40	130 716	QSF-3/8-10-B-50	50
								153 030	QSF-3/8-12-B	10
9,5		12	20,8	36,8	11	21	50	130 717	QSF-3/8-12-B-20	20
G1/2	9,5	12	20,8	40,8	14	24	59	190 653	QSF-1/2-12-B	1
	10,6	16	25	43,8	14	25	81	190 654	QSF-1/2-16-B	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Steckverbindung QS



Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	2,6	4	10	31	5	153 031 QS-4	10
						130 686 QS-4-100	100
6	4	6	12,5	35	6,5	153 032 QS-6	10
						130 687 QS-6-100	100
8	5	8	14,5	38	9,5	153 033 QS-8	10
						130 688 QS-8-50	50
10	6,7	10	17,5	44	16	153 034 QS-10	10
						130 689 QS-10-50	50
12	8,7	12	21	48	22	153 035 QS-12	10
						130 690 QS-12-20	20
16	13,7	16	25	50	25	153 036 QS-16	1
reduzierend							
6	2,6	4	12,5	34,5	6,5	153 037 QS-6-4	10
						130 691 QS-6-4-100	100
8	2,1	4	14,5	38,8	11	130 606 QS-8-4	10
	4	6	14,5	38,5	9	153 038 QS-8-6	10
						130 692 QS-8-6-50	50
10	3,6	6	17,5	45,2	16	130 607 QS-10-6	10
	5	8	17,5	44	14,5	153 039 QS-10-8	10
						130 693 QS-10-8-50	50
12	5,4	8	21	49,4	24	130 608 QS-12-8	10
	6,7	10	21	53,5	22,5	153 040 QS-12-10	10
						130 694 QS-12-10-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

Schott-Steckverbindung QSS



Schott-Steckverbindung QSS-...-F mit Festbund

mit Festbund



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	D6 Ø	L1	L2	L3	≈G	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	M12x1	11	31	14,5	7	14	10,5	153 157	QSS-4	10
									130 788	QSS-4-100	100
6	4	M14x1	12,5	35	15	10	17	16	153 158	QSS-6	10
									130 789	QSS-6-100	100
8	5	M16x1	14,5	37,5	18	9	19	19,5	153 159	QSS-8	10
									130 790	QSS-8-50	50
10	6,7	M20x1	18,5	43	18,5	13	24	37,5	153 160	QSS-10	10
									130 791	QSS-10-50	50
12	9,5	M22x1	20,5	47	16,5	18	27	56	153 161	QSS-12	10
									130 792	QSS-12-20	20
mit Festbund											
4	2,6	M12x1	9,9	33	13	14,7	14	–	193 950	QSS-4-F	10
6	4	M14x1	11,8	34,9	14,4	14,7	17	–	193 951	QSS-6-F	10
8	5,5	M16x1	13,8	38,4	15,2	17,7	19	40	130 642	QSS-8-F	10
10	6,5	M20x1	16,8	47,1	20,3	20,9	24	86	130 643	QSS-10-F	10
12	7,5	M22x1	19,8	48,5	18,9	24,1	27	105	130 644	QSS-12-F	10

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Schott-Steckverschraubung QSSF

mit Innengewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3	L4	⌀ 1	⌀ 2	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
G $\frac{1}{8}$	2,7	4	M12x1	24,5	7	9,9	4	14	14	18	153 162	QSSF- $\frac{1}{8}$ -4-B	10
	4,2	6	M14x1	27,1	7	11,9	4	17	17	29	153 163	QSSF- $\frac{1}{8}$ -6-B	10
	5,4	8	M16x1	29	7	13,5	4	19	19	38	153 165	QSSF- $\frac{1}{8}$ -8-B	10
G $\frac{1}{4}$	2,7	4	M12x1	27,5	9	9,9	4	17	14	25	190 655	QSSF- $\frac{1}{4}$ -4-B	10
	4	6	M14x1	30,1	9	11,9	4	17	17	29	153 164	QSSF- $\frac{1}{4}$ -6-B	10
	5,5	8	M16x1	32	9	13,5	4	19	19	40	153 166	QSSF- $\frac{1}{4}$ -8-B	10
	7,2	10	M20x1	34,8	9	14,9	5	24	24	77	153 168	QSSF- $\frac{1}{4}$ -10-B	10
G $\frac{3}{8}$	4	6	M14x1	31,1	11	11,9	4	19	17	29	190 656	QSSF- $\frac{3}{8}$ -6-B	10
	5,3	8	M16x1	33	11	13,5	4	19	19	33	153 167	QSSF- $\frac{3}{8}$ -8-B	10
	7,1	10	M20x1	35,8	11	14,9	5	24	24	72	153 169	QSSF- $\frac{3}{8}$ -10-B	10
	9,5	12	M22x1	38,8	11	18,4	6	24	27	84	153 170	QSSF- $\frac{3}{8}$ -12-B	10
G $\frac{1}{2}$	9,4	12	M22x1	41,9	14	18,4	6	24	27	76	153 171	QSSF- $\frac{1}{2}$ -12-B	1
	10,6	16	M27x1,5	43,8	14	18,4	10	29	32	145	190 657	QSSF- $\frac{1}{2}$ -16-B	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO


Steckkappe QSC



Abmessungen und Bestellangaben						
Schlauch- Außen-Ø D1	D5 Ø	D6 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	10	7	16,5	2,5	153 262 QSC-4	10
					130 704 QSC-4-100	100
6	13	9	18,5	3,5	153 263 QSC-6	10
					130 705 QSC-6-100	100
8	15	11	20	5	153 264 QSC-8	10
					130 706 QSC-8-50	50
10	18	13	22,5	8	153 265 QSC-10	10
					130 707 QSC-10-50	50
12	21,5	16	23	11,5	153 266 QSC-12	10
					130 708 QSC-12-20	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverbindung QS-...H mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben									
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D3 Ø	D5 Ø	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
6	2,5	4	10	9,9	37,7	15,2	2,9	153 041 QS-6H-4	10
								130 695 QS-6H-4-100	100
8	2,4	4	12,5	9,9	40,2	16,7	3,8	130 622 QS-8H-4	10
8	3,8	6	12,5	11,8	40,8	17,3	4	153 042 QS-8H-6	10
								130 696 QS-8H-6-50	50
10	3,8	6	12,5	11,8	43,8	18,8	4,5	130 623 QS-10H-6	10
10	5,4	8	14,5	13,8	43,7	18,7	5,8	153 043 QS-10H-8	10
								130 697 QS-10H-8-50	50
12	5,4	8	14,5	13,8	49,7	20,7	6,7	130 624 QS-12H-8	10
12	6,3	10	17,5	16,8	50	21	9,6	153 044 QS-12H-10	10
								130 698 QS-12H-10-20	20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckhülse QSH



reduzierend



Abmessungen und Bestellangaben						
Steckhülsen-Ø	Nennweite	Steckhülsen-Ø	L	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ
D1	[mm]	D2		[g]		PE*
4	2,5	–	35	0,5	153 251	QSH-4
					130 723	QSH-4-100
6	4	–	38	0,5	153 252	QSH-6
					130 724	QSH-6-100
8	6	–	41,5	1	153 253	QSH-8
					130 725	QSH-8-50
10	7,5	–	46	1,5	153 254	QSH-10
					130 726	QSH-10-50
12	9	–	53	3	153 255	QSH-12
					130 727	QSH-12-20
16	11	–	55,5	4	153 256	QSH-16
reduzierend						
6	2,3	4	36,7	0,5	153 257	QSH-6-4
					130 718	QSH-6-4-100
8	2,3	4	41,1	0,9	130 625	QSH-8-4
	3,8	6	40,5	0,9	153 258	QSH-8-6
					130 719	QSH-8-6-50
10	3,8	6	43,7	1,4	130 626	QSH-10-6
	4,9	8	44	1,3	153 259	QSH-10-8
					130 720	QSH-10-8-50
12	3,6	8	47,5	2,1	130 627	QSH-12-8
	7,1	10	49,6	2,2	153 260	QSH-12-10
					130 721	QSH-12-10-20
16	7,8	12	54,4	4,2	153 261	QSH-16-12
					130 722	QSH-16-12-20


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Blindstopfen QSC-...H



Abmessungen und Bestellangaben								
Steckhülsen-Ø	D5	D6	L1	L2	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	Ø	Ø			[g]			
4	5	3	28	15	0,5	153 267	QSC-4H	10
						130 699	QSC-4H-100	100
6	7	3	33	17	0,5	153 268	QSC-6H	10
						130 700	QSC-6H-100	100
8	9	4	37	18	1	153 269	QSC-8H	10
						130 701	QSC-8H-50	50
10	11	5	42	20,5	2	153 270	QSC-10H	10
						130 702	QSC-10H-50	50
12	13	6	44	23	2,5	153 271	QSC-12H	10
						130 703	QSC-12H-20	20
16	17	8	46	24	4	153 272	QSC-16H	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≙	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	23,5	8	19,5	18,5	10	12	153 045	QSL- $\frac{1}{8}$ -4	10
										130 728	QSL- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	3,6	6	12,5	25	8	21	20	12	14	153 046	QSL- $\frac{1}{8}$ -6	10
										130 729	QSL- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	28	8	24	23	14	18	153 048	QSL- $\frac{1}{8}$ -8	10
										130 730	QSL- $\frac{1}{8}$ -8-50	50
	5,3	10	17,5	33	8	29,1	26,2	17	31	190 658	QSL- $\frac{1}{8}$ -10	10
R $\frac{1}{4}$	2,3	4	10	26,3	11	20,3	18	14	21	190 659	QSL- $\frac{1}{4}$ -4	10
	3,6	6	12,5	28	11	22	20	14	22	153 047	QSL- $\frac{1}{4}$ -6	10
										130 731	QSL- $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	31	11	25	23	14	24	153 049	QSL- $\frac{1}{4}$ -8	10
										130 732	QSL- $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	37	11	30,5	26,5	17	34	153 051	QSL- $\frac{1}{4}$ -10	10
										130 733	QSL- $\frac{1}{4}$ -10-50	50
	7,7	12	21	38	11	32	29,5	21	50,5	164 981	QSL- $\frac{1}{4}$ -12	10
										130 734	QSL- $\frac{1}{4}$ -12-20	20
R $\frac{3}{8}$	3,6	6	12,5	29,8	12	23,7	19,7	17	35	190 660	QSL- $\frac{3}{8}$ -6	10
	4,6	8	14,5	33	12	26,5	23	17	37	153 050	QSL- $\frac{3}{8}$ -8	10
										130 735	QSL- $\frac{3}{8}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	40	12	32	26,5	17	42	153 052	QSL- $\frac{3}{8}$ -10	10
										130 736	QSL- $\frac{3}{8}$ -10-20	20
	7,7	12	21	41,5	12	34	29,5	21	51,5	153 053	QSL- $\frac{3}{8}$ -12	10
										130 737	QSL- $\frac{3}{8}$ -12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40,5	33,5	22	81,5	164 958	QSL- $\frac{3}{8}$ -16	1
R $\frac{1}{2}$	6,2	10	17,5	40	15	31,9	26,2	21	64	190 661	QSL- $\frac{1}{2}$ -10	1
	7,7	12	21	41,5	15	33,5	29,5	21	66	153 054	QSL- $\frac{1}{2}$ -12	1
										130 738	QSL- $\frac{1}{2}$ -12-20	20
	10,9	16	25	51	15	43	33,5	22	85,5	153 055	QSL- $\frac{1}{2}$ -16	1
										130 739	QSL- $\frac{1}{2}$ -16-20	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Steckverschraubung QSL


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	23,3	5,1	–	18	13	14	186 116	QSL-G $\frac{1}{8}$ -4	10
										132 048	QSL-G $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	3,6	6	12,5	24	5,1	–	19,8	13	15	186 117	QSL-G $\frac{1}{8}$ -6	10
										132 049	QSL-G $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	27	5,1	–	22,7	14	18	186 119	QSL-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$										132 050	QSL-G $\frac{1}{8}$ -8-50	50
	3,6	6	12,5	25,5	5,6	–	19,8	17	24	186 118	QSL-G $\frac{1}{4}$ -6	10
										132 051	QSL-G $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	4,6	8	14,5	28,5	5,6	–	22,7	17	26	186 120	QSL-G $\frac{1}{4}$ -8	10
										132 052	QSL-G $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	–	26,2	17	32	186 122	QSL-G $\frac{1}{4}$ -10	10
										132 053	QSL-G $\frac{1}{4}$ -10-50	50
G $\frac{3}{8}$	6,2	12	21	34,5	5,6	–	29,4	21	51	186 351	QSL-G $\frac{1}{4}$ -12	10
										132 054	QSL-G $\frac{1}{4}$ -12-20	20
	4,6	8	14,5	30	6,6	–	22,7	19	39	186 121	QSL-G $\frac{3}{8}$ -8	10
										132 055	QSL-G $\frac{3}{8}$ -8-50	50
	6,2	10	17,5	34	6,6	–	26,2	19	42	186 123	QSL-G $\frac{3}{8}$ -10	10
G $\frac{1}{2}$										132 056	QSL-G $\frac{3}{8}$ -10-20	20
	7,7	12	21	36	6,6	–	29,4	21	45	186 124	QSL-G $\frac{3}{8}$ -12	10
										132 057	QSL-G $\frac{3}{8}$ -12-20	20
	10,1	16	25	45	6,6	–	33,1	24	83	186 348	QSL-G $\frac{3}{8}$ -16	1
	7,7	12	21	39	7,6	–	29,4	24	70	186 125	QSL-G $\frac{1}{2}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$										132 058	QSL-G $\frac{1}{2}$ -12-20	20
	10,9	16	25	46	7,6	–	33,1	24	82	186 126	QSL-G $\frac{1}{2}$ -16	1
										132 059	QSL-G $\frac{1}{2}$ -16-20	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung QSL


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	17	37	8	32,5	10	18	153 076	QSL- $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,6	6	12,5	20	38	8	34	12	26	153 077	QSL- $\frac{1}{8}$ -6	10
	4,6	8	14,5	22,5	43,5	8	39,5	14	36,5	153 079	QSL- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	2,9	4	10	18	38,3	11	32,3	14	34	190 662	QSL- $\frac{1}{4}$ -4	10
	3,6	6	12,5	20	41	11	35	14	39	153 078	QSL- $\frac{1}{4}$ -6	10
	4,6	8	14,5	22,5	46,5	11	40,5	14	42,5	153 080	QSL- $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,2	10	17,5	26	54,5	11	48,5	17	65	153 082	QSL- $\frac{1}{4}$ -10	10
R $\frac{3}{8}$	3,5	6	12,5	19,7	43,3	12	37,2	17	61	190 663	QSL- $\frac{3}{8}$ -6	10
	4,8	8	14,5	22,5	48,5	12	42	17	65,5	153 081	QSL- $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,2	10	17,5	26	55,5	12	49	17	73	153 083	QSL- $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,5	12	21	29,5	61	12	54,5	21	107	153 084	QSL- $\frac{3}{8}$ -12	10
R $\frac{1}{2}$	6,4	10	17,5	26,2	60	15	51,9	21	120	190 664	QSL- $\frac{1}{2}$ -10	1
	8,3	12	21	29,5	64	15	56	21	122	153 085	QSL- $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde												
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	18	34,3	5,1	–	13	24	186 127	QSL-G $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,6	6	12,5	19,8	37	5,1	–	13	29	186 128	QSL-G $\frac{1}{8}$ -6	10
	4,6	8	14,5	22,7	42,5	5,1	–	14	36	186 130	QSL-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	12,5	19,8	37,5	5,6	–	17	48	186 129	QSL-G $\frac{1}{4}$ -6	10
	4,6	8	14,5	22,7	43	5,6	–	17	53	186 131	QSL-G $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,2	10	17,5	26,2	51	5,6	–	17	63	186 133	QSL-G $\frac{1}{4}$ -10	10
	8,0	12	21	29,4	56,5	5,6	–	21	109	132 596	QSL-G $\frac{1}{4}$ -12	 Neu 10
G $\frac{3}{8}$	4,8	8	14,5	22,7	45,3	6,6	–	19	73	186 132	QSL-G $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,2	10	17,5	26,2	52,5	6,6	–	19	82	186 134	QSL-G $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,5	12	21	29,4	58	6,6	–	21	104	186 135	QSL-G $\frac{3}{8}$ -12	10
G $\frac{1}{2}$	8,3	12	21	29,4	59	7,6	–	24	140	186 136	QSL-G $\frac{1}{2}$ -12	1
	10	16	25	33,1	73	7,6	–	24	164	190 665	QSL-G $\frac{1}{2}$ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

L-Steckverschraubung QSLF

Innengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	L1	≅	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
G-Gewinde											
G $\frac{1}{8}$	2,1	4	10	21,3	7	18	14	13	153 273	QSLF- $\frac{1}{8}$ -4-B	10
	3,6	6	12,5	22	7	19,8	14	16	153 274	QSLF- $\frac{1}{8}$ -6-B	10
	4,7	8	14,5	25	7	22,7	14	19	153 276	QSLF- $\frac{1}{8}$ -8-B	10
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	12,5	25	9	19,8	17	22	153 275	QSLF- $\frac{1}{4}$ -6-B	10
	4,7	8	14,5	28	9	22,7	17	25	153 277	QSLF- $\frac{1}{4}$ -8-B	10
	5,4	10	17,5	32	9	26,2	19	39	153 279	QSLF- $\frac{1}{4}$ -10-B	10
G $\frac{3}{8}$	4,8	8	14,5	29	11	22,7	21	31	153 278	QSLF- $\frac{3}{8}$ -8-B	10
	6,2	10	17,5	33	11	26,2	21	40	153 280	QSLF- $\frac{3}{8}$ -10-B	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSLV-...-I


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Innensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	3	6	13	24	8	11,5	23,5	5	15	153 097	QSLV- $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4,2	8	14	27	8	12	26,5	8	22	153 099	QSLV- $\frac{1}{8}$ -8-I	10
R $\frac{1}{4}$	3,1	6	13	27	11	12,5	23,5	5	21,5	153 098	QSLV- $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	4	8	14	30	11	13	26,5	8	28	153 100	QSLV- $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	5,4	10	18	34	11	14,5	30,5	10	41	153 102	QSLV- $\frac{1}{4}$ -10-I	10
R $\frac{3}{8}$	4,2	8	14	31	12	13,5	26,5	8	36,5	153 101	QSLV- $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	5,4	10	18	35	12	15,5	30,5	10	49,5	153 103	QSLV- $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	6,9	12	21	39	12	17	36,5	12	68	153 104	QSLV- $\frac{3}{8}$ -12-I	10
R $\frac{1}{2}$	6,4	12	21	42	15	16,5	36,5	12	83	153 105	QSLV- $\frac{1}{2}$ -12-I	1
G-Gewinde												
G $\frac{1}{8}$	3	6	13	23	5,1	14,5	23,7	5	15	186 148	QSLV-G $\frac{1}{8}$ -6-I	10
	4,2	8	14	26	5,1	15	26,7	8	22	186 150	QSLV-G $\frac{1}{8}$ -8-I	10
G $\frac{1}{4}$	3,1	6	13	23,5	5,6	15	23,7	5	19	186 149	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -6-I	10
	4	8	14	26,5	5,6	15,5	26,7	8	25	186 151	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -8-I	10
	5,4	10	18	30,5	5,6	17,5	30,7	10	38	186 153	QSLV-G $\frac{1}{4}$ -10-I	10
G $\frac{3}{8}$	4,2	8	14	28	6,6	17	26,7	8	33	186 152	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -8-I	10
	5,4	10	18	32	6,6	19	30,7	10	45	186 154	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -10-I	10
	6,9	12	21	36	6,6	21	36,4	12	65	186 155	QSLV-G $\frac{3}{8}$ -12-I	10
G $\frac{1}{2}$	6,4	12	21	37	7,6	22	36,4	12	75	186 156	QSLV-G $\frac{1}{2}$ -12-I	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt



FESTO

L-Steckverschraubung QSLV

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
Metrisches Gewinde												
M5	1,6	6	12,5	17,7	3,5	10,9	23,1	8	8,2	190 666	QSLV-M-5-6	10
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	2,4	4	10	27	8	12	22,5	14	20	153 086	QSLV- ¹ / ₈ -4	10
										130 749	QSLV- ¹ / ₈ -4-100	100
	3,7	6	12,5	27	8	12	24	14	35,5	153 087	QSLV- ¹ / ₈ -6	10
										130 750	QSLV- ¹ / ₈ -6-100	100
	4,4	8	14,5	27	8	12	26	14	37	153 089	QSLV- ¹ / ₈ -8	10
										130 751	QSLV- ¹ / ₈ -8-50	50
R ¹ / ₄	3,8	6	12,5	31,5	11	13,5	27	17	32,5	153 088	QSLV- ¹ / ₄ -6	10
										130 752	QSLV- ¹ / ₄ -6-100	100
	5	8	14,5	31,5	11	13,5	28,5	17	59,5	153 090	QSLV- ¹ / ₄ -8	10
										130 753	QSLV- ¹ / ₄ -8-50	50
	5,4	10	17,5	31,5	11	14,5	30,5	17	62,5	153 092	QSLV- ¹ / ₄ -10	10
										130 754	QSLV- ¹ / ₄ -10-50	50
R ³ / ₈	5,2	8	14,5	36	12	15,5	30,5	21	54,5	153 091	QSLV- ³ / ₈ -8	10
	6,3	10	17,5	36	12	15,5	33	21	66	153 093	QSLV- ³ / ₈ -10	10
	7,1	12	21	36	12	17	35	21	97,5	153 094	QSLV- ³ / ₈ -12	10
R ¹ / ₂	8	12	21	40,5	15	16,5	38	24	100	153 095	QSLV- ¹ / ₂ -12	1
	8,9	16	25	48,5	15	22	36,5	24	115	153 096	QSLV- ¹ / ₂ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSLV


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
G-Gewinde												
G1/8	2,3	4	10	23,7	5,1	13,8	23,4	14	22	186 137	QSLV-G1/8-4	10
										132 060	QSLV-G1/8-4-100  Neu	100
	3,5	6	12,4	23,7	5,1	14,1	25,5	14	23	186 138	QSLV-G1/8-6	10
										132 061	QSLV-G1/8-6-100  Neu	100
	4	8	14,4	23,7	5,1	15,1	28,4	14	25	186 140	QSLV-G1/8-8	10
										132 062	QSLV-G1/8-8-50  Neu	50
G1/4	3,7	6	12,4	28,6	5,6	16	29	19	44	186 139	QSLV-G1/4-6	10
										132 063	QSLV-G1/4-6-100  Neu	100
	4,9	8	14,4	28,6	5,6	16	28,9	19	45	186 141	QSLV-G1/4-8	10
										132 064	QSLV-G1/4-8-50  Neu	50
	5,3	10	17,6	28,6	5,6	17,3	31,2	19	48	186 143	QSLV-G1/4-10	10
										132 065	QSLV-G1/4-10-50  Neu	50
G3/8	5,4	8	14,4	33,1	6,6	19,2	31	24	71	186 142	QSLV-G3/8-8	10
	6,4	10	17,6	33,1	6,6	19,2	33,6	24	74	186 144	QSLV-G3/8-10	10
	6,4	12	21	33,1	6,6	20,9	36,4	24	77	186 145	QSLV-G3/8-12	10
G1/2	7	12	21	34	7,6	21,9	37,9	27	99	186 146	QSLV-G1/2-12	1
	8,1	16	25	43,1	7,6	24,8	38,1	27	115	186 147	QSLV-G1/2-16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Steckverbindung QSL



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	10	–	17	–	5	153 070	QSL-4	10
							130 740	QSL-4-100	100
6	3,6	12,5	3,2	20,5	8	7,5	153 071	QSL-6	10
							130 741	QSL-6-100	100
8	4,6	15	4,2	22	10	10	153 072	QSL-8	10
							130 742	QSL-8-50	50
10	6,2	17,5	4,2	26	12	17	153 073	QSL-10	10
							130 743	QSL-10-50	50
12	7,7	21	4,2	29	14	24,5	153 074	QSL-12	10
							130 744	QSL-12-20	20
16	10,8	25	4,2	33	12	30	153 075	QSL-16	1



* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

L-Steckverbindung QSL-...H mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben									
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	4	10	25	16,8	2,7	153 056	QSL-4H	10
							130 745	QSL-4H-100	100
6	3,2	6	12,5	28,5	19,8	3,9	153 057	QSL-6H	10
							130 746	QSL-6H-100	100
8	4,7	8	14,5	30,7	21,8	5,7	153 058	QSL-8H	10
							130 747	QSL-8H-50	50
10	6,2	10	17,5	33,7	24,9	9,6	153 059	QSL-10H	10
							130 748	QSL-10H-50	50
12	7,4	12	21	39	28,9	15	153 060	QSL-12H	10
reduzierend									
6	2,4	4	12,5	28,5	17,7	3,6	153 061	QSL-6H-4	10
8	3,5	6	14,5	30,7	21,9	5,2	153 062	QSL-8H-6	10
10	4,7	8	17,5	33,7	24,6	8	153 063	QSL-10H-8	10
12	6	10	21	39	28,7	14	153 064	QSL-12H-10	10
lange Steckhülse									
4	2	4	10	36	16,8	2,8	153 065	QSL-4HL	10
6	3,1	6	12,5	42	19,8	4,2	153 066	QSL-6HL	10
8	4,5	8	14,5	46,7	21,8	6,2	153 067	QSL-8HL	10
10	5,8	10	17,5	51,7	24,9	11	153 068	QSL-10HL	10
12	7,4	12	21	59,5	28,95	16	153 069	QSL-12HL	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QST


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	α	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	4,1	4	10	23,5	8	19,5	34	10	14	153 106	QST- $\frac{1}{8}$ -4	10
										130 793	QST- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	4,7	6	13	26	8	22	41	12	17,5	153 107	QST- $\frac{1}{8}$ -6	10
										130 794	QST- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	5,4	8	15	26,5	8	22,5	45	14	22,5	153 109	QST- $\frac{1}{8}$ -8	10
										130 795	QST- $\frac{1}{8}$ -8-50	50
	5,6	10	17,5	33	8	29,1	50,4	17	38,5	190 667	QST- $\frac{1}{8}$ -10	10
R $\frac{1}{4}$	2,3	4	10	26,3	11	20,3	33,8	14	24	190 668	QST- $\frac{1}{4}$ -4	10
	5,7	6	13	29	11	23	41	14	25,5	153 108	QST- $\frac{1}{4}$ -6	10
										130 796	QST- $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	6	8	15	29,5	11	23,5	45	14	28	153 110	QST- $\frac{1}{4}$ -8	10
										130 797	QST- $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	7,3	10	17,5	36	11	30	51	17	41,5	153 112	QST- $\frac{1}{4}$ -10	10
										130 798	QST- $\frac{1}{4}$ -10-50	50
	6,2	12	21	38	11	32	56,8	21	61,5	190 669	QST- $\frac{1}{4}$ -12	10
R $\frac{3}{8}$	3,6	6	13	30,8	12	24,4	40,2	17	38,5	190 670	QST- $\frac{3}{8}$ -6	10
	7,2	8	15	31,5	12	25	45	17	41	153 111	QST- $\frac{3}{8}$ -8	10
										130 799	QST- $\frac{3}{8}$ -8-50	50
	8	10	17,5	37	12	30,5	51	17	50,5	153 113	QST- $\frac{3}{8}$ -10	10
										130 800	QST- $\frac{3}{8}$ -10-20	20
	8,8	12	21	39	12	32,5	56	21	61,5	153 114	QST- $\frac{3}{8}$ -12	10
										130 801	QST- $\frac{3}{8}$ -12-20	20
	10,1	16	25	47	11	40,5	67	22	95	164 959	QST- $\frac{3}{8}$ -16	1
R $\frac{1}{2}$	6,2	10	17,5	40	15	31,9	50,4	21	72,5	190 672	QST- $\frac{1}{2}$ -10	1
	9,9	12	21	42	15	34	56	21	77	153 115	QST- $\frac{1}{2}$ -12	1
	11,2	16	25	51	15	43	67	22	99	153 116	QST- $\frac{1}{2}$ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

T-Steckverschraubung QST


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	L1		Gewicht/ Stück	Teile-Nr. Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]		
G-Gewinde mit Dichtring										
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	23,3	5,1	33,8	13	16	186 157 QST-G$\frac{1}{8}$-4	10
									132 066 QST-G$\frac{1}{8}$-4-100	100
	3,6	6	13	25	5,1	40,3	13	18	186 158 QST-G$\frac{1}{8}$-6	10
									132 067 QST-G$\frac{1}{8}$-6-100	100
	4,6	8	15	25,3	5,1	44,8	14	22	186 160 QST-G$\frac{1}{8}$-8	10
									132 068 QST-G$\frac{1}{8}$-8-50	50
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	13	26,5	5,6	40,3	17	27	186 159 QST-G$\frac{1}{4}$-6	10
									132 069 QST-G$\frac{1}{4}$-6-100	100
	4,6	8	15	26,8	5,6	44,8	17	31	186 161 QST-G$\frac{1}{4}$-8	10
									132 070 QST-G$\frac{1}{4}$-8-50	50
	6,2	10	17,5	32,5	5,6	50,4	17	39	186 163 QST-G$\frac{1}{4}$-10	10
									132 071 QST-G$\frac{1}{4}$-10-50	50
G $\frac{3}{8}$	4,6	8	15	28,3	6,6	44,8	19	44	186 162 QST-G$\frac{3}{8}$-8	10
									132 072 QST-G$\frac{3}{8}$-8-50	50
	6,2	10	17,5	34	6,6	50,4	19	49	186 164 QST-G$\frac{3}{8}$-10	10
									132 073 QST-G$\frac{3}{8}$-10-20	20
	7,7	12	21	36	6,6	56,8	21	56	186 165 QST-G$\frac{3}{8}$-12	10
									132 074 QST-G$\frac{3}{8}$-12-20	20
	10,2	16	25	45	6,6	66,2	24	97	186 349 QST-G$\frac{3}{8}$-16	1
G $\frac{1}{2}$	7,7	12	21	39	7,6	56,8	24	81	186 166 QST-G$\frac{1}{2}$-12	1
	10,8	16	25	46	7,6	66,2	24	96	186 167 QST-G$\frac{1}{2}$-16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverbindung QST



Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	–	17	–	34	–	7	153 128	QST-4	10
										130 802	QST-4-100	100
6	4	6	13	3,2	20	8	40	16	10,5	153 129	QST-6	10
										130 803	QST-6-100	100
8	5	8	15	3,2	22	9	44	18	15,5	153 130	QST-8	10
										130 804	QST-8-50	50
10	6,7	10	18	4,2	25,5	12	51	24	25,5	153 131	QST-10	10
										130 805	QST-10-50	50
12	8,7	12	21,5	4,2	28	14	56	28	36	153 132	QST-12	10
										130 806	QST-12-20	20
16	10,7	16	25,5	4,2	33	12	66	24	43,5	153 133	QST-16	1
reduzierend												
6	2,3	4	13	3,2	20	8	41	16	11	153 134	QST-6-4	10
										130 820	QST-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3,5	23,2	9	44,4	18	16	130 613	QST-8-4	10
	3,6	6	15	3,2	20,5	9	45	18	15	153 135	QST-8-6	10
										130 821	QST-8-6-50	50
10	3,6	6	17,5	4,2	27	12	50,4	24	25	130 614	QST-10-6	10
	5	8	17,5	4,2	25	12	51	24	24	153 136	QST-10-8	10
										130 822	QST-10-8-50	50
12	5,3	8	21	4,2	29,8	14	56,8	28	38	130 615	QST-12-8	10
	6,4	10	21	4,2	29,5	14	59	28	36	153 137	QST-12-10	10
										130 823	QST-12-10-20	20
16	7,6	12	25	4,2	33,2	12	66,2	24	45	130 616	QST-16-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO


T-Steckverschraubung QSTF

360° schwenkbar


mit Innen- und Außengewinde



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nenn- weite	Schlauch- Außen-Ø	D3 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	↗	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									[g]			
R-Gewinde														
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	G $\frac{1}{8}$	10	32,5	8	28,5	7	22,2	14	22	153 182	QSTF- $\frac{1}{8}$ -4-B	1
	3,3	6	G $\frac{1}{8}$	12,5	32,5	8	28,5	7	24,2	14	23	153 183	QSTF- $\frac{1}{8}$ -6-B	1
	3,6	8	G $\frac{1}{8}$	14,5	32,5	8	28,5	7	26,2	14	25	153 185	QSTF- $\frac{1}{8}$ -8-B	1
R $\frac{1}{4}$	3,6	6	G $\frac{1}{4}$	12,5	38,5	11	32,5	9	26,8	17	37	153 184	QSTF- $\frac{1}{4}$ -6-B	1
	4,4	8	G $\frac{1}{4}$	14,5	38,5	11	32,5	9	28,2	17	39	153 186	QSTF- $\frac{1}{4}$ -8-B	1
	4,4	10	G $\frac{1}{4}$	18	38,5	11	32,5	9	30,5	17	42	153 188	QSTF- $\frac{1}{4}$ -10-B	1
R $\frac{3}{8}$	4,9	8	G $\frac{3}{8}$	14,5	44,5	12	38,2	11	30,2	21	61	153 187	QSTF- $\frac{3}{8}$ -8-B	1
	5,6	10	G $\frac{3}{8}$	18	44,5	12	38,2	11	32,5	21	64	153 189	QSTF- $\frac{3}{8}$ -10-B	1
	6	12	G $\frac{3}{8}$	21	44,5	12	38,2	11	35,2	21	67	153 190	QSTF- $\frac{3}{8}$ -12-B	1
R $\frac{1}{2}$	7,4	12	G $\frac{1}{2}$	21	52,2	13	44	14	38,2	24	101	153 191	QSTF- $\frac{1}{2}$ -12-B	1
G-Gewinde mit Dichtring														
G $\frac{1}{8}$	2,4	4	G $\frac{1}{8}$	10	26	5,1	13,8	7	23,4	14	20	186 199	QSTF-G $\frac{1}{8}$ -4	1
	3,2	6	G $\frac{1}{8}$	12,4	26	5,1	14,1	7	25,5	14	21	186 200	QSTF-G $\frac{1}{8}$ -6	1
	3,7	8	G $\frac{1}{8}$	14,4	26	5,1	15,1	7	28,4	14	23	186 202	QSTF-G $\frac{1}{8}$ -8	1
G $\frac{1}{4}$	3,7	6	G $\frac{1}{4}$	12,4	33,2	5,6	16	9	29	19	43	186 201	QSTF-G $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,4	8	G $\frac{1}{4}$	14,4	33,2	5,6	16	9	28,9	19	44	186 203	QSTF-G $\frac{1}{4}$ -8	1
	4,9	10	G $\frac{1}{4}$	17,6	33,2	5,6	17,3	9	31,2	19	47	186 205	QSTF-G $\frac{1}{4}$ -10	1
G $\frac{3}{8}$	4,9	8	G $\frac{3}{8}$	14,4	38,1	6,6	19,2	10,5	31	24	71	186 204	QSTF-G $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,8	10	G $\frac{3}{8}$	17,6	38,1	6,6	19,2	10,5	33,6	24	74	186 206	QSTF-G $\frac{3}{8}$ -10	1
	6	12	G $\frac{3}{8}$	21	38,1	6,6	20,9	10,5	36,4	24	77	186 207	QSTF-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	7	12	G $\frac{1}{2}$	21	42,8	7,6	21,9	13	37,9	27	99	186 208	QSTF-G $\frac{1}{2}$ -12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QSTL


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
R-Gewinde													
R $\frac{1}{8}$	2,6	4	10	41,5	8	24,5	20,5	17	10	14,5	153 117	QSTL- $\frac{1}{8}$ -4	10
											130 824	QSTL- $\frac{1}{8}$ -4-100	100
	4	6	13	46	8	26	22	20	12	17	153 118	QSTL- $\frac{1}{8}$ -6	10
											130 825	QSTL- $\frac{1}{8}$ -6-100	100
	5	8	15	50,5	8	28,5	24	22	14	22,5	153 120	QSTL- $\frac{1}{8}$ -8	10
											130 826	QSTL- $\frac{1}{8}$ -8-50	50
R $\frac{1}{4}$	4	6	13	49	11	29	23	20	14	26	153 119	QSTL- $\frac{1}{4}$ -6	10
											130 827	QSTL- $\frac{1}{4}$ -6-100	100
	5	8	15	53,5	11	31,5	25	22	14	28,5	153 121	QSTL- $\frac{1}{4}$ -8	10
											130 828	QSTL- $\frac{1}{4}$ -8-50	50
	6,7	10	17,5	61,5	11	36	30	25,5	17	41,5	153 123	QSTL- $\frac{1}{4}$ -10	10
											130 829	QSTL- $\frac{1}{4}$ -10-50	50
R $\frac{3}{8}$	5	8	15	55	12	33	26,5	22	17	41	153 122	QSTL- $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,7	10	17,5	62,5	12	37	30,5	25,5	17	50,5	153 124	QSTL- $\frac{3}{8}$ -10	10
	8,7	12	21	67	12	39	32,5	28	21	62,5	153 125	QSTL- $\frac{3}{8}$ -12	10
R $\frac{1}{2}$	8,7	12	21	70	15	42	34	28	21	77,5	153 126	QSTL- $\frac{1}{2}$ -12	1
	10,9	16	25	84,5	15	51	41	33,5	22	99	153 127	QSTL- $\frac{1}{2}$ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QSTL


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	⌀	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	2,6	4	10	40,2	5,1	23,3	16,9	13	16	186 168	QSTL-G$\frac{1}{8}$-4	10
										132 075	QSTL-G$\frac{1}{8}$-4-100	100
	4	6	13	45,2	5,1	25	20,2	13	18	186 169	QSTL-G$\frac{1}{8}$-6	10
										132 076	QSTL-G$\frac{1}{8}$-6-100	100
	5	8	15	49,4	5,1	27,2	22,2	14	23	186 171	QSTL-G$\frac{1}{8}$-8	10
										132 077	QSTL-G$\frac{1}{8}$-8-50	50
G $\frac{1}{4}$	4	6	13	46,7	5,6	26,5	20,2	17	27	186 170	QSTL-G$\frac{1}{4}$-6	10
										132 078	QSTL-G$\frac{1}{4}$-6-100	100
	5	8	15	50,9	5,6	28,7	22,2	17	31	186 172	QSTL-G$\frac{1}{4}$-8	10
										132 079	QSTL-G$\frac{1}{4}$-8-50	50
	6,7	10	17,5	57,7	5,6	32,5	25,2	17	39	186 174	QSTL-G$\frac{1}{4}$-10	10
										132 080	QSTL-G$\frac{1}{4}$-10-50	50
G $\frac{3}{8}$	5	8	15	52,4	6,6	30,2	22,2	19	44	186 173	QSTL-G$\frac{3}{8}$-8	10
	6,7	10	17,5	59,2	6,6	34	25,2	19	49	186 175	QSTL-G$\frac{3}{8}$-10	10
	8,7	12	21	64,6	6,6	36,2	28,2	21	56	186 176	QSTL-G$\frac{3}{8}$-12	10
G $\frac{1}{2}$	8,7	12	21	67,6	7,6	39,2	28,2	24	81	186 177	QSTL-G$\frac{1}{2}$-12	1
	10,9	16	25	79,1	7,6	46	33,1	24	96	186 178	QSTL-G$\frac{1}{2}$-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QSW

360° schwenkbar

Außengewinde




Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	8	14,8	8	23	10	6,1	130 596	QSW- $\frac{1}{8}$ -4	10
	3,3	6	10,5	16,4	8	25,3	10	6,8	130 597	QSW- $\frac{1}{8}$ -6	10
	5,3	8	14,5	27	8	42,2	14	18	130 598	QSW- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	3,3	6	10,5	21,4	11	28,2	14	17,9	130 599	QSW- $\frac{1}{4}$ -6	10
	5,3	8	14,5	30	11	43,2	14	24	130 600	QSW- $\frac{1}{4}$ -8	10
	7	10	17,5	34,2	11	50,6	17	34	130 601	QSW- $\frac{1}{4}$ -10	10
R $\frac{3}{8}$	7	10	17,5	35,2	12	51,3	17	42	130 602	QSW- $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,5	12	21	39	12	60	21	66	130 603	QSW- $\frac{3}{8}$ -12	10
R $\frac{1}{2}$	7,5	12	21	42	15	61,2	21	80	130 604	QSW- $\frac{1}{2}$ -12	1
	10,7	16	25	47	15	67,6	22	83	130 605	QSW- $\frac{1}{2}$ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverbindung QSW-...HL

mit Stechkülse



Abmessungen und Bestellangaben										
Steckhülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5	D6	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	4	8	9,3	25,3	17,5	1,9	130 617	QSW-4HL	10
6	2,5	6	10,5	10,4	28,5	20,8	3	130 618	QSW-6HL	10
8	5	8	14,5	14,5	37,5	33,2	7,8	130 619	QSW-8HL	10
10	6	10	17,5	17,5	42,2	39,7	13	130 620	QSW-10HL	10
12	7	12	21	21	49,5	48,4	20	130 621	QSW-12HL	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

X-Steckverbindung QSX



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
8	4,7	15	3,5	23,5	9	47	18	20	153 285	Q SX-8	10
10	6,1	17,5	4,5	27,5	11	55	22	32	153 286	Q SX-10	10
12	7,5	21	4,5	31	12	62	24	46	153 287	Q SX-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt



FESTO

Y-Steckverschraubung QSY

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	D6	H1	L1	L2	L3	L4	≙	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø	Ø							[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring														
M5	1,4	4	10	3,4	11	38,1	3,5	14,1	–	10	12	190 673	QSY-M5-4	10
	1,4	6	12,5	3,2	12	41,9	3,5	15,8	–	12	16	190 674	QSY-M5-6	10
R-Gewinde														
R ¹ / ₈	2,3	4	10	3,4	11	41	8	14,5	38	10	15	153 138	QSY- ¹ / ₈ -4	10
	3,6	6	13	3,2	12	44,5	8	16	40,5	12	18	153 139	QSY- ¹ / ₈ -6	10
	4,6	8	15	3,2	14	49	8	17,5	45	14	23,5	153 141	QSY- ¹ / ₈ -8	10
R ¹ / ₄	2,3	4	10	3,4	11	43,6	11	14,1	37,6	14	23	190 675	QSY- ¹ / ₄ -4	10
	3,6	6	13	3,2	12	47,5	11	16	41,5	14	25	153 140	QSY- ¹ / ₄ -6	10
	4,6	8	15	3,2	14	52	11	17,5	46	14	29,5	153 142	QSY- ¹ / ₄ -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	58,5	11	20	52,5	17	43	153 144	QSY- ¹ / ₄ -10	10
R ³ / ₈	4,6	8	15	3,2	14	53,5	12	17,5	47	17	42,5	153 143	QSY- ³ / ₈ -8	10
	6,2	10	18	4,5	18	59,5	12	20	53	17	51,5	153 145	QSY- ³ / ₈ -10	10
	6,9	12	21	4,5	20	64,5	12	22,5	58	21	64,5	153 146	QSY- ³ / ₈ -12	10
R ¹ / ₂	6,9	12	21	4,5	20	67,5	15	22,5	59,5	21	79,5	153 147	QSY- ¹ / ₂ -12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverschraubung QSY


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
G-Gewinde mit Dichtring													
G $\frac{1}{8}$	2,3	4	10	3,4	11	40,6	5,1	14,1	13	17	186 179	QSY-G$\frac{1}{8}$-4	10
	3,6	6	12,5	3,2	12	43,4	5,1	15,8	13	18	186 180	QSY-G$\frac{1}{8}$-6	10
	4,6	8	14,5	3,2	14	47,7	5,1	17,2	14	23	186 182	QSY-G$\frac{1}{8}$-8	10
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	12,5	3,2	12	44,9	5,6	15,8	17	28	186 181	QSY-G$\frac{1}{4}$-6	10
	4,6	8	14,5	3,2	14	49,2	5,6	17,2	17	31	186 183	QSY-G$\frac{1}{4}$-8	10
	6,2	10	18	4,5	18	54,8	5,6	19,5	17	41	186 185	QSY-G$\frac{1}{4}$-10	10
G $\frac{3}{8}$	4,6	8	14,5	3,2	14	50,7	6,6	17,2	19	44	186 184	QSY-G$\frac{3}{8}$-8	10
	6,2	10	18	4,5	18	56,3	6,6	19,5	19	51	186 186	QSY-G$\frac{3}{8}$-10	10
	6,9	12	21	4,2	20	61,5	6,6	22,2	21	58	186 187	QSY-G$\frac{3}{8}$-12	10
G $\frac{1}{2}$	6,9	12	21	4,2	20	64,5	7,6	22,2	24	84	186 188	QSY-G$\frac{1}{2}$-12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Y-Steckverbindung QSY



2 reduzierte Abgänge



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,3	4	10	3,4	11	32,8	14,1	7,6	153 148	QSY-4	10
									130 807	QSY-4-100	100
6	3,6	6	12,5	3,4	12	37,7	15,8	11	153 149	QSY-6	10
									130 808	QSY-6-100	100
8	4,6	8	14,5	3,2	14	42,4	17,2	16	153 150	QSY-8	10
									130 809	QSY-8-50	50
10	5,9	10	18	4,5	18	48,4	19,5	26	153 151	QSY-10	10
									130 810	QSY-10-20	20
12	7	12	21	4,2	20	54,8	22,2	37	153 152	QSY-12	10
									130 811	QSY-12-20	20
16	8,5	16	25	4,5	24	62,2	22,1	45	130 609	QSY-16	1
reduzierend											
6	2,3	4	13	3,2	12	37,5	15	10,5	153 153	QSY-6-4	10
									130 812	QSY-6-4-100	100
8	2,1	4	15	3,2	14	43,3	18,2	17	130 610	QSY-8-4	10
		3,6	15	3,2	14	42,5	17,5	14,5	153 154	QSY-8-6	10
									130 813	QSY-8-6-50	50
10	3,6	6	18	4,5	18	50,2	21,3	27	130 611	QSY-10-6	10
		4,6	18	4,5	18	48,5	19,5	23	153 155	QSY-10-8	10
									130 814	QSY-10-8-20	20
12	5,4	8	21	4,2	20	56,4	23,8	40	130 612	QSY-12-8	10
		5,9	21	4,5	20	55	22,5	35,5	153 156	QSY-12-10	10
									130 815	QSY-12-10-20	20
16	7,8	12	25	4,5	25	66,7	26,6	77	190 708	QSY-16-12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverbindung QSY-...H
mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben													
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	L1	L2	L3	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	1,6	4	10	3,4	10	11	48,7	28,6	14,1	6,5	130 628	QSY-4H	10
6	3,1	6	12,5	3,2	12,5	12	55,6	33	15,8	9,4	130 629	QSY-6H	10
8	4,6	8	13	3,2	14,5	14	59,2	35,7	17,2	13	130 630	QSY-8H	10
10	5,9	10	18	4,5	18	18	68,5	43,5	19,5	23	130 631	QSY-10H	10
12	7,3	12	21,5	4,5	21	20	78,3	49,8	22,2	34	130 632	QSY-12H	10
reduzierend													
6	2,3	4	10	3,4	10	11	50,9	28,6	14,1	6,8	130 633	QSY-6H-4	10
8	3,6	6	12,8	3,2	12,5	12	56,5	33	15,8	9,5	130 634	QSY-8H-6	10
10	4,6	8	15	3,2	14,5	14	62,7	37,7	17,2	15	130 635	QSY-10H-8	10
12	5,9	10	18	4,5	18	18	69,8	41,3	19,5	23	130 636	QSY-12H-10	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverschraubung QSYL


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
R-Gewinde															
R $\frac{1}{8}$	1,9	4	11	10	3,2	23	14,5	24,5	8	20,5	10	15,5	153 172	QSYL- $\frac{1}{8}$ -4	1
	3	6	12	13	4,2	26,5	16	28	8	24	14	18,5	153 173	QSYL- $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	31	8	27	14	25	153 175	QSYL- $\frac{1}{8}$ -8	1
R $\frac{1}{4}$	2,9	6	12	13	4,2	26,5	16	31	11	25	14	26,5	153 174	QSYL- $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,3	8	14	15	4,2	29,5	17	34	11	28	14	30,5	153 176	QSYL- $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,8	10	18	18	4,2	34	19	37	11	31	17	45	153 178	QSYL- $\frac{1}{4}$ -10	1
R $\frac{3}{8}$	4,4	8	14	15	4,2	29,5	17	36	12	29,5	17	44	153 177	QSYL- $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,9	10	18	18	4,2	34	19	38	12	31,5	17	53,5	153 179	QSYL- $\frac{3}{8}$ -10	1
	7,4	12	20	22	4,2	35,5	20,5	42	12	35,5	21	67	153 180	QSYL- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	7,3	12	20	22	4,2	35,5	20,5	45	15	37	21	83	153 181	QSYL- $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde mit Dichtring															
G $\frac{1}{8}$	1,9	4	11	10	3,2	22,7	14,2	24,7	5,1	–	13	17	186 189	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -4	1
	3	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	27	5,1	–	13	19	186 190	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	30	5,1	–	14	25	186 192	QSYL-G $\frac{1}{8}$ -8	1
G $\frac{1}{4}$	2,9	6	12	12,5	4,2	26,2	15,5	28,5	5,6	–	17	29	186 191	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -6	1
	4,3	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	31,5	5,6	–	17	33	186 193	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,8	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	33,5	5,6	–	17	43	186 195	QSYL-G $\frac{1}{4}$ -10	1
G $\frac{3}{8}$	4,4	8	14	14,5	4,2	29,4	16,9	33	6,6	–	19	46	186 194	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -8	1
	5,9	10	18	17,5	4,2	33,5	18,5	35	6,6	–	19	53	186 196	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -10	1
	7,4	12	20	21	4,2	35,2	20,4	39,2	6,6	–	21	61	186 197	QSYL-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	7,3	12	20	21	4,2	35,2	20,4	42,2	7,6	–	24	87	186 198	QSYL-G $\frac{1}{2}$ -12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverschraubung QSYLV


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø	B1	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2													
R-Gewinde															
R $\frac{1}{8}$	3,3	6	12	12,5	3,2	27	8	11	26	10,5	14	24,5	153 192	QSYLV-R $\frac{1}{8}$ -6	1
R $\frac{1}{4}$	4,4	8	14	14,5	3,2	31,5	11	12,5	29	12,5	17	41,5	153 193	QSYLV-R $\frac{1}{4}$ -8	1
R $\frac{3}{8}$	5,7	10	17	17,5	4,2	36	12	14,5	33,5	15	21	69,5	153 194	QSYLV-R $\frac{3}{8}$ -10	1
R $\frac{1}{2}$	7,1	12	20	21	4,2	40	15	17,5	37,5	17	24	102	153 195	QSYLV-R $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde mit Dichtring															
G $\frac{1}{8}$	3,5	6	12	12,4	3,2	26,2	5,1	15,2	27,5	12	17	31	186 209	QSYLV-G $\frac{1}{8}$ -6	1
G $\frac{1}{4}$	4,7	8	14	14,4	3,2	28,4	5,6	16,4	30,9	14	19	48	186 210	QSYLV-G $\frac{1}{4}$ -8	1
G $\frac{3}{8}$	5,2	10	17	17,6	4,2	33,4	6,6	19,4	34	15,5	21	73	186 211	QSYLV-G $\frac{3}{8}$ -10	1
G $\frac{1}{2}$	7	12	20	21	4,2	37,4	7,6	21,9	38,9	18,5	27	123	186 212	QSYLV-G $\frac{1}{2}$ -12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Datenblatt


FESTO

Y-Steckverschraubung QSYTF


Innen- und Außengewinde
mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben																	
Anschluss	Nenn- weite	Schlauch- Außen-Ø	B1	D3 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	≈	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE *
D1	[mm]	D2															
R-Gewinde und G-Gewinde innen																	
R $\frac{1}{8}$	3,1	6	12	G $\frac{1}{8}$	12,4	3,5	32,5	8	12	7	26,2	10,7	14	27	153 196	QSYTF- $\frac{1}{8}$ -6-B	1
R $\frac{1}{4}$	4,3	8	14	G $\frac{1}{4}$	14,4	3,2	38,5	11	13,5	9	29,1	12,5	17	43	153 197	QSYTF- $\frac{1}{4}$ -8-B	1
R $\frac{3}{8}$	5,5	10	17	G $\frac{3}{8}$	17,6	4,2	44,5	12	15,7	11	33,5	15	21	72	153 198	QSYTF- $\frac{3}{8}$ -10-B	1
R $\frac{1}{2}$	6,8	12	20	G $\frac{1}{2}$	21	4,2	52,2	13	16,5	14	37,4	17	24	109	153 199	QSYTF- $\frac{1}{2}$ -12-B	1
G-Gewinde mit Dichtring																	
G $\frac{1}{8}$	3,1	6	12	G $\frac{1}{8}$	12,4	3,2	29,2	5,1	15,2	7	27,5	12	17	32	186 213	QSYTF-G $\frac{1}{8}$ -6	1
G $\frac{1}{4}$	4,3	8	14	G $\frac{1}{4}$	14,4	3,2	32,9	5,6	16,4	9	30,9	14	19	47	186 214	QSYTF-G $\frac{1}{4}$ -8	1
G $\frac{3}{8}$	5,5	10	17	G $\frac{3}{8}$	17,6	4,2	41,4	6,6	19,4	11	34	15,5	21	72	186 215	QSYTF-G $\frac{3}{8}$ -10	1
G $\frac{1}{2}$	6,8	12	20	G $\frac{1}{2}$	21	4,2	47,4	7,6	21,9	14	38,9	18,5	27	127	186 216	QSYTF-G $\frac{1}{2}$ -12	1

* Packungseinheit in Stück



Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QSM-B

Außengewinde
mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ		PE*
D1	[mm]	D2										
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,9	3	6,0	13,3	2,5	–	5,5	1,1	132 102	QSM-B-M3-3-20	 Neu	20
	1,1	4	7,8	15,7	2,5	–	8	2,4	130 894	QSM-B-M3-4-20		20
M5	2,0	3	7,8	16,2	3	–	8	3,5	132 103	QSM-B-M5-3-20	 Neu	20
	2,2	4	7,8	16,2	3	–	8	3,2	130 895	QSM-B-M5-4-20		20
	2,1	6	9,8	17,3	3	–	10	4,5	130 896	QSM-B-M5-6-20		20
R-Gewinde												
R1/8	2,9	4	7,8	16,2	8	12,3	10	6	132 104	QSM-B-1/8-4-20	 Neu	20
	4,5	6	9,8	17,9	8	14	10	6	132 105	QSM-B-1/8-6-20	 Neu	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

FESTO


Datenblatt

Steckverschraubung QSM-B-...-I


Außengewinde
mit Innensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3	≡	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ		PE*
D1	[mm]	D2										
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	1,6	3	8	15,7	2,5	–	1,5	2,3	132 116	QSM-B-M3-3-I-20	 Neu	20
	1,5	4	8	15,7	2,5	–	1,5	2,2	130 909	QSM-B-M3-4-I-20		20
M5	1,9	3	8	16,2	3,0	–	2,0	3,3	132 117	QSM-B-M5-3-I-20	 Neu	20
	2,5	4	8	16,2	3,0	–	2,5	3	130 910	QSM-B-M5-4-I-20		20
	2,6	6	9,8	17,8	3,0	–	2,5	4,4	130 911	QSM-B-M5-6-I-20		20
M7	2,3	4	9,8	18,9	5,5	–	3,0	6	130 912	QSM-B-M7-4-I-20		20
	2,9	6	9,8	20,9	5,5	–	4,0	6,4	130 913	QSM-B-M7-6-I-20		20
R-Gewinde												
R1/8	3,1	4	10	16,4	8,0	12,5	3,0	6	132 118	QSM-B-1/8-4-I-20	 Neu	20
	4,1	6	10	18,2	8,0	14,3	4,0	6	132 119	QSM-B-1/8-6-I-20	 Neu	20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSML-B


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,8	3	6	12	2,5	12,5	11	5,5	1,5	132 106	QSML-B-M3-3-20	 Neu 20
	1,3	4	8	14	2,5	15,5	15,7	8	3	130 899	QSML-B-M3-4-20	 Neu 20
M5	1,5	3	6	13,5	3	13,5	11	8	2,8	132 107	QSML-B-M5-3-20	 Neu 20
	1,7	4	8	13,5	3	14,5	15,7	8	3,4	130 900	QSML-B-M5-4-20	 Neu 20
	2,1	6	10,5	14,5	3	16,8	16,3	8	4,1	130 901	QSML-B-M5-6-20	 Neu 20
M7	2,0	4	8	17	5,5	15,5	15,7	10	5,6	132 108	QSML-B-M7-4-20	 Neu 20
	2,4	6	10,5	18	5,5	17,5	16,3	10	6,2	132 109	QSML-B-M7-6-20	 Neu 20
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,5	4	8	16	8	16,3	15,7	10	6	132 110	QSML-B-$\frac{1}{8}$-4-20	 Neu 20
	3,3	6	10,5	17	8	18,8	16,3	10	7	132 111	QSML-B-$\frac{1}{8}$-6-20	 Neu 20

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QSM-B, Quick Star, Mini

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QSMT-B


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M3	0,9	3	6	12	2,5	12,5	22	5,5	2	132 112	QSMT-B-M3-3-20	 Neu 20
	1,3	4	8	15	2,5	15,5	26,2	8	3,9	130 904	QSMT-B-M3-4-20	20
M5	1,6	3	6	13,5	3	13,5	22	8	3,3	132 113	QSMT-B-M5-3-20	 Neu 20
	2,2	4	8	14,5	3	14,5	26,2	8	4,3	130 905	QSMT-B-M5-4-20	20
	2,1	6	10,5	15,5	3	17,8	28,4	8	5,6	130 906	QSMT-B-M5-6-20	20
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	2,4	4	8	17	8	17,1	26,2	10	7	132 114	QSMT-B- $\frac{1}{8}$ -4-20	 Neu 20
	3,3	6	10,5	18	8	19,3	28,4	10	8	132 115	QSMT-B- $\frac{1}{8}$ -6-20	 Neu 20

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

Steckverschraubung QS-B

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ
D1	[mm]	D2						[g]		PE*
R-Gewinde										
R1/8	2,6	4	–	21	8	17	10	8,3	130 914	QS-B-1/8-4-20
	4	6	–	22,6	8	18,6	12	9,3	130 915	QS-B-1/8-6-20
	5	8	–	27,9	8	23,9	14	16	130 916	QS-B-1/8-8-20
	5,4	10	–	30,3	8	26,4	17	22,5	132 120	QS-B-1/8-10-20  Neu
R1/4	2,6	4	–	21	11	15	14	16	130 917	QS-B-1/4-4-20
	4	6	–	24,6	11	18,5	14	18	130 918	QS-B-1/4-6-20
	5	8	–	26,6	11	20,6	14	16	130 919	QS-B-1/4-8-20
	6,7	10	–	29,8	11	23,8	17	20	132 121	QS-B-1/4-10-20  Neu
	8,7	12	–	35,9	11	29,9	21	43,7	132 122	QS-B-1/4-12-20  Neu
R3/8	4	6	–	23,6	12	17,2	17	28	130 920	QS-B-3/8-6-10
	5	8	–	23,9	12	17,6	17	24	130 921	QS-B-3/8-8-10
	6,7	10	–	29,3	12	23	17	27	130 922	QS-B-3/8-10-10
	8,7	12	–	31,9	12	25,6	21	35,5	132 123	QS-B-3/8-12-10  Neu
	10,3	16	23,8	41,9	12	34,8	22	59,5	132 124	QS-B-3/8-16-10  Neu
R1/2	6,7	10	–	30,3	15	22,1	21	50	130 924	QS-B-1/2-10-10
	8,7	12	–	33,9	15	25,7	21	50	130 925	QS-B-1/2-12-10
	12	16	–	41,3	15	33,2	24	67	132 125	QS-B-1/2-16-10  Neu

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star


Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung QS-B-...-I

Außengewinde

mit Innensechskant




Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	2,1	4	9,7	21	8	17	2,5	7,6	130 990	QS-B-¹/₈-4-I-20	20
	3,7	6	11,8	22,6	8	18,6	4	8,1	130 991	QS-B-¹/₈-6-I-20	20
	4,7	8	13,7	27,9	8	23,9	5	14	130 992	QS-B-¹/₈-8-I-20	20
	5	10	17,7	30,3	8	26,4	5	25	132 151	QS-B-¹/₈-10-I-20  Neu	20
R ¹ / ₄	3,7	6	14	22,6	11	16,5	4	15	130 994	QS-B-¹/₄-6-I-20	20
	5	8	14	26,6	11	20,6	6	15	130 995	QS-B-¹/₄-8-I-20	20
	5	10	17,7	29,8	11	23,8	7	22	132 152	QS-B-¹/₄-10-I-20  Neu	20
	6,8	12	20,8	35,9	11	29,9	6	40	132 153	QS-B-¹/₄-12-I-20  Neu	20
R ³ / ₈	5	8	16,8	23,9	12	17,6	6	23	130 997	QS-B-³/₈-8-I-10	10
	5	10	17,8	29,3	12	23	6	28	130 998	QS-B-³/₈-10-I-10	10
	7,1	12	20,8	31,9	12	25,6	8	33,5	132 154	QS-B-³/₈-12-I-10  Neu	10
R ¹ / ₂	5	10	20,8	30,3	15	22,1	6	49	132 000	QS-B-¹/₂-10-I-10	10
	7,1	12	20,8	33,9	15	25,7	8	49	132 001	QS-B-¹/₂-12-I-10	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

Steckverbindung QS-B



Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	2,6	4	10	30,8	4,7	130 964 QS-B-4-20	20
6	4	6	12,5	34,9	6,5	130 965 QS-B-6-20	20
8	5	8	14,5	37,8	9,4	130 966 QS-B-8-20	20
10	6,7	10	17,5	43,4	16	130 967 QS-B-10-10	10
12	8,7	12	21	47,8	22	130 968 QS-B-12-10	10
16	13,7	16	25	49,4	25	132 144 QS-B-16-10  Neu	10
reduzierend							
6	2,6	4	12,5	34,4	6,4	130 969 QS-B-6-4-20	20
8	2,1	4	14,5	38,8	11	132 145 QS-B-8-4-20  Neu	20
	4	6	14,5	37,9	8,8	130 970 QS-B-8-6-20	20
10	3,6	6	17,5	45,2	16	132 146 QS-B-10-6-20  Neu	20
	5	8	17,5	43,1	14	130 971 QS-B-10-8-20	20
12	5,4	8	21	49,4	24	132 147 QS-B-12-8-10  Neu	10
	6,7	10	21	47,6	21	130 972 QS-B-12-10-10	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt


FESTO

L-Steckverschraubung QSL-B

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	⊥	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	2,2	4	10	18,9	8	19,9	16,8	10	6,9	130 926	QSL-B-¹/₈-4-20	20
	3,2	6	12,5	19,5	8	21,8	19,7	10	7,8	130 927	QSL-B-¹/₈-6-20	20
	4,6	8	14,5	24,2	8	27,5	21,9	12	12	130 928	QSL-B-¹/₈-8-20	20
	4,5	10	17,5	26,1	8	30,9	25	12	16	132 126	QSL-B-¹/₈-10-20	 Neu 20
R ¹ / ₄	2,2	4	10	24,4	11	23,4	16,8	14	14	130 929	QSL-B-¹/₄-4-20	20
	3,4	6	12,5	26	11	26,2	19,7	14	15	130 930	QSL-B-¹/₄-6-20	20
	4,8	8	14,5	27,2	11	28,4	21,9	14	16	130 931	QSL-B-¹/₄-8-20	20
	6,0	10	17,5	28,1	11	30,8	25	14	20	132 127	QSL-B-¹/₄-10-20	 Neu 20
	5,8	12	21	29,8	11	34,3	29,2	14	24	132 128	QSL-B-¹/₄-12-20	 Neu 20
R ³ / ₈	3,3	6	12,5	26,5	12	26,4	19,7	17	21	130 932	QSL-B-³/₈-6-10	10
	4,8	8	14,5	27,7	12	28,6	21,9	17	23	130 933	QSL-B-³/₈-8-10	10
	6,4	10	17,5	29,6	12	32	25	17	26	130 934	QSL-B-³/₈-10-10	10
	6,6	12	21	31,3	12	35,5	29,2	17	30	132 129	QSL-B-³/₈-12-10	 Neu 10
	10,1	16	25	47	11	53,2	33,1	22	81,5	132 130	QSL-B-³/₈-16-10	 Neu 10
R ¹ / ₂	6,2	10	17,5	32,6	15	33,2	25	21	42	130 936	QSL-B-¹/₂-10-10	10
	7,1	12	21	34,3	15	36,6	29,2	21	46	130 937	QSL-B-¹/₂-12-10	10
	10,9	16	25	51	15	55,4	33,1	22	85,5	132 131	QSL-B-¹/₂-16-10	 Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star


Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung QSL-B

360° schwenkbar
Außengewinde
mit Außensechskant




R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
R-Gewinde												
R1/8	2,2	4	10	16,8	31,7	8	32,7	10	12	132 002	QSL-B-1/8-4-20	20
	3,3	6	12,5	19,7	34,8	8	37,1	10	13	132 003	QSL-B-1/8-6-20	20
	4,3	8	14,5	21,9	41,5	8	44,8	12	19	132 004	QSL-B-1/8-8-20	20
R1/4	2,2	4	10	16,8	38,1	11	37,1	14	24	132 155	QSL-B-1/4-4-20	 Neu 20
	3,3	6	12,5	19,7	42,2	11	42,4	14	25	132 006	QSL-B-1/4-6-20	20
	4,9	8	14,5	21,9	45,4	11	46,6	14	27	132 007	QSL-B-1/4-8-20	20
	5,9	10	17,5	25,0	49,3	11	52,0	14	30	132 156	QSL-B-1/4-10-20	 Neu 20
R3/8	3,3	6	12,5	19,7	42,7	12	42,6	17	37	132 008	QSL-B-3/8-6-10	10
	4,9	8	14,5	21,9	45,9	12	46,8	17	39	132 009	QSL-B-3/8-8-10	10
	6,0	10	17,5	25,0	50,8	12	53,2	17	43	132 010	QSL-B-3/8-10-10	10
	6,3	12	21	29,2	56,0	12	60,2	17	47	132 157	QSL-B-3/8-12-10	 Neu 10
R1/2	6,0	10	17,5	25,0	54,7	15	55,3	21	74	132 012	QSL-B-1/2-10-10	10
	7,0	12	21	29,2	59,9	15	62,2	21	78	132 013	QSL-B-1/2-12-10	10

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSL-B



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø	Nennweite	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]					[g]			
4	2,3	10	3,2	16,9	6,5	5,1	130 950	QSL-B-4-20	20
6	3,6	12,5	3,2	20,1	8	7,3	130 951	QSL-B-6-20	20
8	4,6	15	4,2	22,4	10	11	130 952	QSL-B-8-20	20
10	6,2	17,5	4,2	26,2	12	17	130 953	QSL-B-10-10	10
12	7,7	21	4,2	29,4	14	25	130 954	QSL-B-12-10	10
16	10,8	25	4,2	33,1	12	30	132 138	QSL-B-16-10	 Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung QST-B


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



R-Gewinde




Abmessungen und Bestellangaben																
Anschluss	Nenn- weite	Schlauch- Außen-Ø	D3	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	≡	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*	
D1	[mm]	D2										[g]				
R-Gewinde																
R1/8	2,1	4	–	10	18,9	8	19,9	–	33,6	–	10	10	130 938	QST-B-1/8-4-20		20
	3,2	6	–	12,5	21,8	8	19,5	–	39,3	–	10	11	130 939	QST-B-1/8-6-20		20
	4,6	8	–	14,5	24,2	8	27,5	–	43,8	–	12	17	130 940	QST-B-1/8-8-20		20
	4,9	10	–	17,5	26,1	8	30,9	–	50,0	–	12	23	132 132	QST-B-1/8-10-20	☞ Neu	20
R1/4	2,2	4	–	10	24,4	11	23,4	–	33,6	–	14	16	130 941	QST-B-1/4-4-20		20
	3,3	6	–	12,5	26,0	11	26,2	–	39,3	–	14	18	130 942	QST-B-1/4-6-20		20
	4,9	8	–	14,5	27,2	11	28,4	–	43,8	–	14	21	130 943	QST-B-1/4-8-20		20
	5,9	10	–	17,5	28,1	11	30,8	–	50,0	–	14	27	132 133	QST-B-1/4-10-20	☞ Neu	20
	5,9	12	–	21	29,8	11	34,3	–	58,4	–	14	34	132 134	QST-B-1/4-12-20	☞ Neu	20
R3/8	3,3	6	–	12,5	26,5	12	26,4	–	39,3	–	17	25	130 944	QST-B-3/8-6-10		10
	4,8	8	–	14,5	27,7	12	28,6	–	43,8	–	17	27	130 945	QST-B-3/8-8-10		10
	6,2	10	–	17,5	29,6	12	32,0	–	50,0	–	17	34	130 946	QST-B-3/8-10-10		10
	6,7	12	–	21	31,3	12	35,5	–	58,4	–	17	41	132 135	QST-B-3/8-12-10	☞ Neu	10
	10,1	16	4,2	25	47	11	53,2	12	66,2	24	22	95	132 136	QST-B-3/8-16-10	☞ Neu	10
R1/2	6,3	10	–	17,5	32,6	15	33,2	–	50,0	–	21	50	130 948	QST-B-1/2-10-10		10
	7,1	12	–	21	34,3	15	36,6	–	58,4	–	21	57	130 949	QST-B-1/2-12-10		10
	11,2	16	4,2	25	51	15	55,4	12	66,2	24	22	99	132 137	QST-B-1/2-16-10	☞ Neu	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

T-Steckverbindung QST-B



Abmessungen und Bestellangaben												
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,6	4	10	3,2	16,9	6,5	33,8	13	7,5	130 973	QST-B-4-20	20
6	4	6	13	3,5	20,1	8	40,1	16	11	130 974	QST-B-6-20	20
8	5	8	15	3,5	22,2	9	44,4	18	16	130 975	QST-B-8-20	20
10	6,7	10	17,5	4,2	25,2	12	50,4	24	25	130 976	QST-B-10-10	10
12	8,7	12	21	4,2	28,2	14	56,8	28	36	130 977	QST-B-12-10	10
16	10,7	16	25	4,2	33,1	12	66,2	24	43,5	132 148	QST-B-16-10	 Neu 10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt


FESTO

T-Steckverschraubung QSTL-B

360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben															
Anschluss	Nenn- weite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	⌀C	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										[g]			
R-Gewinde															
R1/8	2,2	4	10	36,1	8	32,1	14,9	16,8	–	–	10	10	130 978	QSTL-B-1/8-4-20	20
	3,4	6	12,5	40,0	8	36,0	15,5	19,7	–	–	10	11	130 979	QSTL-B-1/8-6-20	20
	4,7	8	14,5	46,6	8	42,6	20,2	21,9	–	–	14	17	130 980	QSTL-B-1/8-8-20	20
R1/4	2,0	4	10	41,6	11	35,6	18,4	16,8	–	–	14	16	130 981	QSTL-B-1/4-4-20	20
	3,4	6	12,5	46,5	11	40,4	20,0	19,7	–	–	14	18	130 982	QSTL-B-1/4-6-20	20
	4,7	8	14,5	49,6	11	43,6	21,2	21,9	–	–	14	21	130 983	QSTL-B-1/4-8-20	20
R3/8	3,4	6	12,5	47,0	12	40,6	20,2	19,7	–	–	17	24	130 984	QSTL-B-3/8-6-10	10
	4,7	8	14,5	50,1	12	43,8	21,4	21,9	–	–	17	27	130 985	QSTL-B-3/8-8-10	10
	5,9	10	17,5	55,1	12	48,8	23,3	25,0	–	–	17	34	130 986	QSTL-B-3/8-10-10	10
	6,5	12	21	61,4	12	55,1	25,0	29,2	–	–	17	41	132 149	QSTL-B-3/8-12-10 	10
R1/2	5,9	10	17,5	58,1	15	49,9	24,4	25,2	–	–	21	50	130 988	QSTL-B-1/2-10-10	10
	6,8	12	21	64,4	15	56,2	26,1	29,2	–	–	21	57	130 989	QSTL-B-1/2-12-10	10
	10,9	16	25	84,1	15	76,0	42,9	33,1	24	12	22	99	132 150	QSTL-B-1/2-16-10 	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

Y-Steckverschraubung QSY-B


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	L3	L4	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2												
Metrisches Gewinde mit Dichtring														
M5	1,4	4	10	3,4	11	37,6	3	14,1	34,6	10	11	132 158	QSY-B-M5-4-20	 Neu 20
	1,4	6	12,5	3,4	12	41,4	3	15,8	38,4	12	16	132 159	QSY-B-M5-6-20	 Neu 20
R-Gewinde														
R1/8	2,1	4	10	–	10,3	36,1	8	–	32,1	10	10	132 014	QSY-B-1/8-4-20	20
	3,5	6	12,5	–	12,5	42,1	8	–	38,1	12	14	132 015	QSY-B-1/8-6-20	20
	4,4	8	14,5	–	14,5	46,0	8	–	42,0	12	17	132 016	QSY-B-1/8-8-20	20
R1/4	2,1	4	10	–	10,3	41,6	11	–	35,6	14	16	132 017	QSY-B-1/4-4-20	20
	3,6	6	12,5	–	12,5	44,1	11	–	38,0	14	18	132 018	QSY-B-1/4-6-20	20
	4,9	8	14,5	–	14,5	48,0	11	–	42,0	14	21	132 019	QSY-B-1/4-8-20	20
	5,7	10	17,5	–	17,5	51,2	11	–	45,2	14	28	132 160	QSY-B-1/4-10-20	 Neu 20
R3/8	3,6	6	12,5	–	12,5	44,6	12	–	38,2	17	25	132 020	QSY-B-3/8-6-10	10
	4,9	8	14,5	–	14,5	48,5	12	–	42,2	17	28	132 021	QSY-B-3/8-8-10	10
	5,7	10	17,5	–	17,5	51,7	12	–	45,4	17	34	132 022	QSY-B-3/8-10-10	10
	6,4	12	21	–	21	56,9	12	–	50,6	17	42	132 161	QSY-B-3/8-12-10	 Neu 10
R1/2	5,7	10	17,5	–	17,5	54,7	15	–	46,5	21	50	132 024	QSY-B-1/2-10-10	10
	6,5	12	21	–	21	59,9	15	–	51,7	21	58	132 025	QSY-B-1/2-12-10	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-B, Quick Star

Datenblatt

FESTO


Y-Steckverbindung QSY-B



2 reduzierte Abgänge



reduzierend



Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*	
4	2,3	4	–	10	3,4	11	32,8	14,1	7,6	130 955	QSY-B-4-20	20	
6	3,6	6	–	13	3,4	12	37,7	15,8	11	130 956	QSY-B-6-20	20	
8	4,6	8	–	15	3,4	14	42,4	17,2	16	130 957	QSY-B-8-20	20	
10	5,9	10	–	18	4,5	18	48,4	19,5	26	130 958	QSY-B-10-10	10	
12	7	12	–	21,5	4,2	20	54,8	22,2	37	130 959	QSY-B-12-10	10	
16	8,5	16	–	25	4,5	24	62,2	22,1	45	132 139	QSY-B-16-10	10	 Neu
reduzierend													
6	2,3	4	12,5	13	3,4	12	37,2	15,2	11	130 960	QSY-B-6-4-20	20	
8	2,1	4	14,5	15	3,4	14	43,4	18,2	17	132 140	QSY-B-8-4-20	20	 Neu
	3,6	6	14,5	15	3,4	14	42,5	17,3	15	130 961	QSY-B-8-6-20	20	
10	3,6	6	18	18	4,5	18	50,2	21,3	27	132 141	QSY-B-10-6-10	10	 Neu
	4,7	8	18	18	4,5	18	48,1	19,2	23	130 962	QSY-B-10-8-10	10	
12	5,4	8	21	21,5	4,2	20	56,4	23,8	40	132 142	QSY-B-12-8-10	10	 Neu
	5,9	10	21	21,5	4,2	20	54,6	22	36	130 963	QSY-B-12-10-10	10	
16	7,8	12	25	25	4,5	24	66,5	26,4	77	132 143	QSY-B-16-12-10	10	 Neu

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt


Steckverschraubung QS-F

Außengewinde

mit Außensechskant



M- und G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	≈G1	≈G2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
Metrisches Gewinde											
M5	2,6	4	8	20,5	4	9	2,5	6,1	533 844	QS-F-M5-4	10
	2,6	6	8	23	4	11	2,5	9,3	533 845	QS-F-M5-6	10
M7	2,6	4	10,2	22	5,5	9	2,5	6,9	533 846	QS-F-M7-4	10
	3,6	6	11	25,3	5,5	11	3,5	10,3	533 847	QS-F-M7-6	10
G-Gewinde mit Dichtring											
G1/8	2,6	4	13,5	19,5	5,5	9	2,5	8,9	193 408	QS-F-G1/8-4	10
	4,2	6	13,5	24,8	5,5	11	4	12	193 409	QS-F-G1/8-6	10
	5,2	8	12,8	26,5	5,5	13	5	14	193 410	QS-F-G1/8-8	10
G1/4	4,2	6	17	22,8	6,5	11	4	16	193 411	QS-F-G1/4-6	10
	6,2	8	17	24	6,5	13	6	16	193 412	QS-F-G1/4-8	10
	7,3	10	16	28,9	6,5	16	7	23,7	193 413	QS-F-G1/4-10	10
	7,3	12	16	31,9	6,5	19	7	32	533 848	QS-F-G1/4-12	10
G3/8	6,2	8	20	24	7,5	13	6	23,3	193 414	QS-F-G3/8-8	10
	8,3	10	21	29,4	7,5	16	8	30	193 415	QS-F-G3/8-10	10
	10,3	12	22	31,9	7,5	19	10	38,1	197 487	QS-F-G3/8-12	10
G1/2	8,3	10	24	28,9	9	16	8	42	193 416	QS-F-G1/2-10	1
	10,3	12	24	31,4	9	19	10	46	193 417	QS-F-G1/2-12	1

* Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F-...-I

Außengewinde
mit Innensechskant




Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2									
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	2,6	4	8	9	20,5	4	2,5	6	533 924	QS-F-M5-4-I	10
	2,6	6	8	11	23,5	4	2,5	9	537 014	QS-F-M5-6-I	10
M7	2,6	4	11	9	22	5,5	2,5	6,4	533 925	QS-F-M7-4-I	10
	4,1	6	11	11	25,3	5,5	3,5	9,4	533 926	QS-F-M7-6-I	10
G-Gewinde											
G1/8	2,6	4	13	9	19,5	5,5	2,5	8,6	533 927	QS-F-G1/8-4-I	10
	4,2	6	13	11	24,8	5,5	4	13,4	533 928	QS-F-G1/8-6-I	10
	5,2	8	13	13	26,5	5,5	5	13,1	533 929	QS-F-G1/8-8-I	10
G1/4	6,2	8	16	13	24	6,5	6	14,6	533 930	QS-F-G1/4-8-I	10
	7,3	10	16	16	28,9	6,5	7	21	533 931	QS-F-G1/4-10-I	10
G3/8	10,3	12	22	19	31,9	7,5	10	34,3	533 932	QS-F-G3/8-12-I	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubung QSF-F

Innengewinde
mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
G-Gewinde										
G1/8	3	4	12	26,5	6,8	9	12,3	533 854	QSF-F-G1/8-4	10
	5	6	12	28,3	6,8	11	12,2	533 856	QSF-F-G1/8-6	10
	7	8	12	28,5	6,8	13	13,9	533 858	QSF-F-G1/8-8	10
G1/4	3	4	17	29,5	9	9	24,9	533 855	QSF-F-G1/4-4	10
	5	6	17	31,3	9	11	21,4	533 857	QSF-F-G1/4-6	10
	7	8	17	32,5	9	13	23,2	533 859	QSF-F-G1/4-8	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Schott-Steckverschraubung
QSSF-F
mit Innengewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nenn- weite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2	L3 max.	G1	G2	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
G-Gewinde												
G ¹ / ₈	3	4	M10x1	25,5	6,8	6,6	13	15	19,7	533 919	QSSF-F-G ¹ / ₈ -4	10
	5	6	M14x1	26,8	6,8	6,6	17	15	27,8	533 920	QSSF-F-G ¹ / ₈ -6	10
	7	8	M16x1	29	6,8	6,6	19	17	38,4	533 922	QSSF-F-G ¹ / ₈ -8	10
G ¹ / ₄	5	6	M14x1	31,3	9	6,6	17	17	38,3	533 921	QSSF-F-G ¹ / ₄ -6	10
	7	8	M16x1	33,5	9	6,6	19	17	39,6	533 923	QSSF-F-G ¹ / ₄ -8	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverschraubung QS-F-...H
mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Steck- hülse-Ø	D5 Ø	L1	L2	≡	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2					[g]			
M-Gewinde										
M5	2	4	8	24,7	4	8	3,1	533 874	QS-F-M5-4H	10
	2,6	6	8	27,5	4	8	5,8	533 875	QS-F-M5-6H	10
M7	2	4	11	26,2	5,5	9	4,1	533 876	QS-F-M7-4H	10
	3,5	6	11	29	5,5	9	5,9	533 877	QS-F-M7-6H	10
G-Gewinde										
G1/8	2	4	13	27,7	5,5	9	8,3	533 878	QS-F-G1/8-4H	10
	4	6	13	30,5	5,5	13	10,1	533 879	QS-F-G1/8-6H	10
	6	8	13	32	5,5	13	10,3	533 880	QS-F-G1/8-8H	10
G1/4	4	6	16	32	6,5	13	12,2	533 881	QS-F-G1/4-6H	10
	6	8	16	33,5	6,5	13	13,4	533 882	QS-F-G1/4-8H	10
	8	10	16	36,5	6,5	13	20,7	533 883	QS-F-G1/4-10H	10
	8	12	16	37,5	6,5	13	20,7	533 884	QS-F-G1/4-12H	10
G3/8	6	8	20	35,5	7,5	13	20,6	533 885	QS-F-G3/8-8H	10
	8	10	20	39,5	7,5	13	23,5	533 886	QS-F-G3/8-10H	10
	10	12	20	40,5	7,5	13	23,6	533 887	QS-F-G3/8-12H	10
G1/2	8	10	24	41	9	16	30,9	533 888	QS-F-G1/2-10H	10
	10	12	24	42	9	16	31,6	533 889	QS-F-G1/2-12H	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

Steckverbindung QS-F




Abmessungen und Bestellangaben						
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	3	11	32	14,3	533 939 QS-F-4	10
6	5	14	36,1	22,5	533 940 QS-F-6	10
8	7	16	38	29,4	533 941 QS-F-8	10
10	9	18	42,3	41,7	533 942 QS-F-10	10
12	11	22	45,8	67,9	533 943 QS-F-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverbindung QS-F-...H

mit Steckhülse



Abmessungen und Bestellangaben							
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Steckhülse-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	3	6	9	32,5	7,3	533 895 QS-F-6H-4	10
4	3	8	9	34	11,2	533 896 QS-F-8H-4	10
6	5	8	11	36,3	10,8	533 897 QS-F-8H-6	10
4	3	10	13	39	23,5	533 898 QS-F-10H-4	10
6	5	10	11	39,3	17,5	533 899 QS-F-10H-6	10
8	7	10	13	39	14,2	533 900 QS-F-10H-8	10
6	5	12	13	40,3	27,8	533 901 QS-F-12H-6	10
8	7	12	13	39,5	21,4	533 902 QS-F-12H-8	10
10	9	12	16	41,4	20,8	533 903 QS-F-12H-10	10


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

FESTO


Steckhülse QSH-F



Abmessungen und Bestellangaben					
Steck- hülsen-Ø D1	Nennweite [mm]	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	2	33,4	2,8	533 890 QSH-F-4	10
6	4	39	4,8	533 891 QSH-F-6	10
8	6	42	8,6	533 892 QSH-F-8	10
10	8	48	10,9	533 893 QSH-F-10	10
12	10	50	14,1	533 894 QSH-F-12	10

* Packungseinheit in Stück

Blindstopfen QSC-F-...H




Abmessungen und Bestellangaben					
Steck- hülsen-Ø D1	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
4	5	26	3,1	533 904 QSC-F-4H	10
6	7	29	4,6	533 905 QSC-F-6H	10
8	9	31,5	7,6	533 906 QSC-F-8H	10
10	11	35	10,8	533 907 QSC-F-10H	10
12	13	37	14,7	533 908 QSC-F-12H	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

Verschlusschraube QSC-F-...I



Abmessungen und Bestellangaben								
Anschluss	D5 Ø	L1	L2	≡	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1								
M-Gewinde mit Dichtring								
M5	8,0	5,5	4,0	2,5	1,2	556 855	QSC-F-M5-I  Neu	10
M7	10,2	7,5	5,5	3,5	2	556 856	QSC-F-M7-I  Neu	10
G-Gewinde mit Dichtring								
G1/8	14,0	8,5	5,5	4,0	6	556 857	QSC-F-G1/8-I  Neu	10
G1/4	17,0	8,5	6,5	6,0	7	556 858	QSC-F-G1/4-I  Neu	10
G3/8	20,0	10,5	7,5	4,0	16	556 859	QSC-F-G3/8-I  Neu	10
G1/2	24,0	12,0	9,0	10,0	26	556 860	QSC-F-G1/2-I  Neu	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung QSL-F


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



M- und G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	≈C	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
M-Gewinde mit Dichtring												
M5	3	4	8	9	19,7	4	18,2	8	10,1	533 849	QSL-F-M5-4	10
	5	6	8	11	19,7	4	20,6	8	14,7	533 850	QSL-F-M5-6	10
M7	3	4	10,2	9	21,7	5,5	18,2	9	11,3	533 851	QSL-F-M7-4	10
	5	6	10,2	11	21,7	5,5	20,6	9	15,6	533 852	QSL-F-M7-6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	3	4	12,8	11	18,2	5,5	17,7	13	17,6	193 418	QSL-F-G1/8-4	10
	5	6	12,8	11	18,2	5,5	19,8	13	16	193 419	QSL-F-G1/8-6	10
	7	8	12,8	13	20,2	5,5	23	13	20	193 420	QSL-F-G1/8-8	10
G1/4	5	6	15,8	11	21	6,5	22,1	16	24,5	193 421	QSL-F-G1/4-6	10
	7	8	15,8	13	21	6,5	23	16	24	193 422	QSL-F-G1/4-8	10
	9	10	15,8	16	23	6,5	26,4	16	34,6	193 423	QSL-F-G1/4-10	10
	10	12	15,8	19	23	6,5	28,9	16	49	533 853	QSL-F-G1/4-12	10
G3/8	7	8	20	13	24	7,5	24,5	18	34,2	193 424	QSL-F-G3/8-8	10
	9	10	20	16	24	7,5	26,4	18	36,6	193 425	QSL-F-G3/8-10	10
	10	12	20	19	24	7,5	28,9	18	51,1	197 486	QSL-F-G3/8-12	10
G1/2	9	10	25	17	29	9	27,9	21	66	193 426	QSL-F-G1/2-10	1
	10	12	25	19	29	9	28,9	21	70	193 427	QSL-F-G1/2-12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

L-Lang-Steckverschraubung QSL-F


Außengewinde
mit Außensechskant



Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	D7	H1	H2	L1		Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2											
G $\frac{1}{8}$	3	4	12,8	11	9	35,7	5,5	17,2	13	34,2	556 843	QSL-F-G$\frac{1}{8}$-4	 Neu 10
	3,8	6	12,8	11	–	35,7	5,5	20,8	13	34,4	556 844	QSL-F-G$\frac{1}{8}$-6	 Neu 10
	3,8	8	12,8	13	–	38,0	5,5	23,0	13	39	556 845	QSL-F-G$\frac{1}{8}$-8	 Neu 10
G $\frac{1}{4}$	5	6	15,8	11	–	42,7	6,5	22,2	16	38,5	556 846	QSL-F-G$\frac{1}{4}$-6	 Neu 10
	6	8	15,8	13	–	43,9	6,5	23,0	16	39,1	556 847	QSL-F-G$\frac{1}{4}$-8	 Neu 10
	6	10	15,8	16	–	46,7	6,5	26,4	16	47,7	556 848	QSL-F-G$\frac{1}{4}$-10	 Neu 10
	6	12	15,8	19	–	47,7	6,5	28,9	16	50,7	556 849	QSL-F-G$\frac{1}{4}$-12	 Neu 10
G $\frac{3}{8}$	7	8	20,0	13	–	47,8	7,5	24,5	18	44,1	556 850	QSL-F-G$\frac{3}{8}$-8	 Neu 10
	8,8	10	20,0	17	–	47,8	7,5	25,9	18	47,8	556 851	QSL-F-G$\frac{3}{8}$-10	 Neu 10
	8,8	12	20,0	20	–	49,3	7,5	28,9	18	61,7	556 852	QSL-F-G$\frac{3}{8}$-12	 Neu 10
G $\frac{1}{2}$	9	10	25,0	16	16	51,9	9,0	27,9	21	107,8	556 853	QSL-F-G$\frac{1}{2}$-10	 Neu 1
	10	12	25,0	20	–	51,9	9,0	28,9	21	111,2	556 854	QSL-F-G$\frac{1}{2}$-12	 Neu 1

* Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung QSL-F



Abmessungen und Bestellangaben						
Schlauch- Außen-Ø	Nennweite	D5 Ø	L1	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ
D1	[mm]			[g]		
4	3	9	17,3	9	533 860	QSL-F-4
6	5	11	20,6	15,1	533 861	QSL-F-6
8	7	13	23	19,1	533 862	QSL-F-8
10	9	16	26,4	29,6	533 863	QSL-F-10
12	10	19	28,9	50,7	533 864	QSL-F-12


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

Datenblatt

FESTO

Schott-Steckverbindung QSS-F



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	L1	L2 max.	☞	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	M11x1	32	8	14	18,3	533 909	QSS-F-4	10
6	5	M14x1	36,1	8	17	29,9	533 910	QSS-F-6	10
8	7	M16x1	38	10	18	34,6	533 911	QSS-F-8	10
10	9	M18x1	42,3	12	21	50,5	533 912	QSS-F-10	10
12	10	M22x1	45,8	17	26	88,2	533 913	QSS-F-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung QST-F


360° schwenkbar

Außengewinde

mit Außensechskant



M- und G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	≈	Ge- wicht [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
M-Gewinde												
M5	3	4	8	9	19,7	4	34,6	8	14,6	533 914	QST-F-M5-4	10
	5	6	8	11	19,7	4	41,2	8	20,9	533 915	QST-F-M5-6	10
M7	3	4	10,2	9	21,7	5,5	34,6	9	15,9	533 916	QST-F-M7-4	10
	5	6	10,2	11	21,7	5,5	41,2	9	22,2	533 917	QST-F-M7-6	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	3	4	12,8	11	18,2	5,5	34,6	13	22	193 428	QST-F-G1/8-4	10
	5	6	12,8	11	18,2	5,5	39,6	13	22	193 429	QST-F-G1/8-6	10
	7	8	12,8	13	20,2	5,5	46	13	28	193 430	QST-F-G1/8-8	10
G1/4	5	6	15,8	11	21	6,5	44,2	16	32	193 431	QST-F-G1/4-6	10
	7	8	15,8	13	21	6,5	46	16	33,6	193 432	QST-F-G1/4-8	10
	9	10	15,8	16	23	6,5	52,8	16	47,5	193 433	QST-F-G1/4-10	10
	10	12	15,8	19	23	6,5	57,8	16	64,2	533 918	QST-F-G1/4-12	10
G3/8	7	8	20	13	24	7,5	49	18	44	193 434	QST-F-G3/8-8	10
	9	10	20	16	24	7,5	52,8	18	51	193 435	QST-F-G3/8-10	10
	10	12	20	19	24	7,5	57,8	18	68	197 485	QST-F-G3/8-12	10
G1/2	9	10	25	17	29	9	55,8	21	84	193 436	QST-F-G1/2-10	1
	10	12	25	19	29	9	57,8	21	90	193 437	QST-F-G1/2-12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-F, Quick Star, Metall

FESTO

Datenblatt


T-Steckverbindung QST-F



Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	3	4	9	9	17,3	34,6	13,1	533 865	QST-F-4	10
6	5	6	11	11	20,6	41,2	21,3	533 866	QST-F-6	10
8	7	8	13	13	23	46	26,9	533 867	QST-F-8	10
10	9	10	16	16	26,4	52,8	43,2	533 868	QST-F-10	10
12	10	12	19	19	28,9	57,8	66,1	533 869	QST-F-12	10
reduzierend										
6	5	4	11	11	20,6	41,2	22,3	533 870	QST-F-6-4	10
8	7	6	11	13	23	46	26,5	533 871	QST-F-8-6	10
10	9	8	13	16	26,4	52,8	41	533 872	QST-F-10-8	10
12	10	10	16	19	28,9	57,8	64,3	533 873	QST-F-12-10	10

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung QSY-F



Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	5	6	11	11	11,5	43,1	26,2	533 933	QSY-F-6	10
8	7	8	13	13	13,5	46,5	27,6	533 935	QSY-F-8	10
10	9	10	16	16	16,5	49,3	58,8	533 937	QSY-F-10	10
reduzierend										
6	3	4	11	9	9,5	38,8	17,8	533 934	QSY-F-6-4	10
8	5	6	13	11	11,5	44,8	28,1	533 936	QSY-F-8-6	10
10	7	8	16	13	13,5	46,5	39	533 938	QSY-F-10-8	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt


Steckverschraubung CRQS

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 -Ø	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5x0,8	2	4	9,8	24,2	3	–	10	6	162 860	CRQS-M5-4	1
	2	6	11,8	25,6	3	–	12	8,4	162 861	CRQS-M5-6	1
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	4,1	6	11,8	27,6	8	23,7	12	9,9	162 862	CRQS- $\frac{1}{8}$ -6	1
	5,1	8	13,8	30,7	8	26,8	14	13	162 863	CRQS- $\frac{1}{8}$ -8	1
R $\frac{1}{4}$	5,8	8	13,8	33,7	11	27,7	14	18	162 864	CRQS- $\frac{1}{4}$ -8	1
	5,9	10	16,8	36	11	29,9	17	22	162 865	CRQS- $\frac{1}{4}$ -10	1
R $\frac{3}{8}$	6	10	16,8	38	12	31,6	17	29	162 866	CRQS- $\frac{3}{8}$ -10	1
	7,6	12	19,8	39,8	12	33,4	21	38	162 867	CRQS- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	8,1	12	19,8	42,8	15	34,6	22	55	162 868	CRQS- $\frac{1}{2}$ -12	1
	10,1	16	23,7	49,9	15	41,6	24	59	162 869	CRQS- $\frac{1}{2}$ -16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl


FESTO

Datenblatt


Steckverschraubung CRQS-...-I

Außengewinde


mit Innensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 -Ø	L1	L2	L3	⌀	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring											
M5	2	4	10	22,7	3	–	2	5	132 328	CRQS-M5-4-I	1
	2	6	12	25,1	3	–	2	7,7	132 329	CRQS-M5-6-I	1
R-Gewinde											
R ¹ / ₈	4,1	6	12	26,1	8	22,2	4	8,4	132 330	CRQS- ¹ / ₈ -6-I	1
	5,1	8	14	30,2	8	26,3	5	12	132 331	CRQS- ¹ / ₈ -8-I	1
R ¹ / ₄	5,8	8	14	31,2	11	25,2	6	15	132 332	CRQS- ¹ / ₄ -8-I	1
	5,9	10	17	36,0	11	29,9	6	21	132 333	CRQS- ¹ / ₄ -10-I	1
R ³ / ₈	6	10	17	34,0	12	27,6	6	24	132 334	CRQS- ³ / ₈ -10-I	1
	7,6	12	20	36,3	12	29,9	8	28	132 335	CRQS- ³ / ₈ -12-I	1
R ¹ / ₂	8,1	12	22	39,3	15	31,1	8	45	132 336	CRQS- ¹ / ₂ -12-I	1
	10,1	16	24	46,7	15	38,6	12	47	132 337	CRQS- ¹ / ₂ -16-I	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

Steckverbindung CRQS




Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 -Ø	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,4	4	9,8	37,4	9,2	130 645	CRQS-4	1
6	3,7	6	11,8	40,3	14	130 646	CRQS-6	1
8	5,8	8	13,8	44,5	18	130 647	CRQS-8	1
10	6,6	10	16,8	51,9	29	130 648	CRQS-10	1
12	7,9	12	19,8	55,6	45	130 649	CRQS-12	1
16	10,5	16	23,7	66,4	64	130 650	CRQS-16	1
reduzierend								
6	2,3	4	11,8	38,7	11	130 651	CRQS-6-4	1
8	3,7	6	13,8	42,2	15	130 652	CRQS-8-6	1
10	5,4	8	16,8	48,2	22	130 653	CRQS-10-8	1
12	6,1	10	19,8	53,8	34	130 654	CRQS-12-10	1
16	7,3	12	23,7	61	50	130 655	CRQS-16-12	1

* Packungseinheit in Stück

Schott-Steckverbindung CRQSS



M-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben													
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3	☞	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
4	2,4	4	4	9,8	M12x1	45,4	15,2	13	14	19	164 210	CRQSS-4	1
6	3,7	6	4	11,8	M14x1	46,3	15,6	15	17	28	164 211	CRQSS-6	1
8	5,7	8	4	13,8	M16x1	50,5	17,7	15	19	35	164 213	CRQSS-8	1
10	6,7	10	5	16,8	M20x1	56,9	20	17	24	60	164 215	CRQSS-10	1
12	7,9	12	6	19,8	M22x1	62,6	21,8	19	27	87	164 217	CRQSS-12	1
16	10,4	16	6	23,7	M27x1,5	72,4	26,7	19	32	118	164 219	CRQSS-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

L-Steckverschraubung CRQSL


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø						[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M5x0,8	2	4	9,8	17	3	18,9	22,2	10	13	162 870	CRQSL-M5-4	1
	2	6	11,8	19	3	21,9	23,6	12	19	162 871	CRQSL-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	3,9	6	11,8	20,5	8	22,4	23,6	12	20	162 872	CRQSL- ¹ / ₈ -6	1
	5,2	8	13,8	23	8	25,9	26,2	14	27	162 873	CRQSL- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	5,1	8	13,8	25	11	25,9	26,2	14	31	162 874	CRQSL- ¹ / ₄ -8	1
	6	10	16,8	28,5	11	30,9	30,5	17	46	162 875	CRQSL- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	6	10	16,8	28,5	12	30,6	30,5	17	52	162 876	CRQSL- ³ / ₈ -10	1
	8,1	12	19,8	30	12	33,6	33,3	21	69	162 877	CRQSL- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	7,9	12	19,8	34	15	35,7	33,3	22	89	162 878	CRQSL- ¹ / ₂ -12	1
	9,4	16	23,7	36	15	39,7	40,7	24	105	162 879	CRQSL- ¹ / ₂ -16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

L-Steckverbindung CRQSL



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	13	130 662	CRQSL-4	1
6	3,5	11,8	3,2	26,6	5	20	130 663	CRQSL-6	1
8	5,1	13,8	3,2	29,7	6	27	130 664	CRQSL-8	1
10	6,1	16,8	4,2	35	7	43	130 665	CRQSL-10	1
12	7,8	19,8	4,2	37,8	8	62	130 666	CRQSL-12	1
16	9,4	23,7	4,2	45,2	9,5	91	130 667	CRQSL-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt

T-Steckverschraubung CRQST


360° schwenkbar

Außengewinde


mit Außensechskant



M-Gewinde



R-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben

Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 -Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2							[g]			
Metrische Gewinde mit Dichtring												
M5x0,8	2	4	9,8	18,9	3	17	44,4	10	17	164 200	CRQST-M5-4	1
	2	6	11,8	21,9	3	19	47,3	12	25	164 201	CRQST-M5-6	1
R-Gewinde												
R ¹ / ₈	3,7	6	11,8	22,4	8	20,5	47,3	12	26	164 202	CRQST- ¹ / ₈ -6	1
	5	8	13,8	25,9	8	23	52,5	14	34	164 203	CRQST- ¹ / ₈ -8	1
R ¹ / ₄	5	8	13,8	25,9	11	25	52,5	14	38	164 204	CRQST- ¹ / ₄ -8	1
	5,9	10	16,8	30,9	11	28,5	61	17	56	164 205	CRQST- ¹ / ₄ -10	1
R ³ / ₈	5,9	10	16,8	30,6	12	28,5	61	17	62	164 206	CRQST- ³ / ₈ -10	1
	8,1	12	19,8	33,6	12	30	66,6	21	85	164 207	CRQST- ³ / ₈ -12	1
R ¹ / ₂	8,1	12	19,8	35,7	15	34	66,6	22	106	164 208	CRQST- ¹ / ₂ -12	1
	9,5	16	23,7	39,7	15	36	81,4	24	128	164 209	CRQST- ¹ / ₂ -16	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen CRQS, Quick Star, Edelstahl

FESTO

Datenblatt


T-Steckverbindung CRQST



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2,1	9,8	3,2	24,2	4	48,4	8	19	130 668	CRQST-4	1
6	3,5	11,8	3,2	26,7	5	53,3	10	28	130 669	CRQST-6	1
8	5	13,8	3,2	29,8	6	59,5	12	38	130 670	CRQST-8	1
10	6,1	16,8	4,2	35	7	69,9	14	60	130 671	CRQST-10	1
12	8	19,8	4,2	37,8	8	75,6	16	87	130 672	CRQST-12	1
16	9,7	23,7	4,2	45,2	9,5	90,4	19	126	130 673	CRQST-16	1

* Packungseinheit in Stück

Y-Steckverbindung CRQSY



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
4	2	9,8	3,2	11	40,8	15	130 656	CRQSY-4	1
6	3,3	11,8	3,2	13	44,3	24	130 657	CRQSY-6	1
8	4,9	13,8	3,2	15	51	34	130 658	CRQSY-8	1
10	5,6	16,8	4,3	18	58,5	52	130 659	CRQSY-10	1
12	7	19,8	4,3	21	64,6	79	130 660	CRQSY-12	1
16	8,2	23,7	4,3	25	78,4	121	130 661	CRQSY-16	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt


Steckverschraubung QS-V0

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	L3	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
R-Gewinde											
R $\frac{1}{8}$	4	6	14	28	8	24	12	10	160 500	QS-V0- $\frac{1}{8}$ -6	10
	5	8	16	33,5	8	29,5	14	16,5	160 501	QS-V0- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	4	6	14	30	11	24	14	18	160 502	QS-V0- $\frac{1}{4}$ -6	10
	5	8	16	32	11	26	14	16,5	160 503	QS-V0- $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,7	10	19	35,5	11	29,5	17	21,5	160 504	QS-V0- $\frac{1}{4}$ -10	10
	6,7	12	22	41,5	11	35,5	21	44	160 505	QS-V0- $\frac{1}{4}$ -12	10
R $\frac{3}{8}$	5	8	16	29,5	12	23	17	25	160 506	QS-V0- $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,7	10	19	35	12	28,5	17	27,5	160 507	QS-V0- $\frac{3}{8}$ -10	1
	8,7	12	22	37,5	12	31	21	45	160 508	QS-V0- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	6,7	10	19	36	15	28	21	50,5	160 509	QS-V0- $\frac{1}{2}$ -10	1
	8,7	12	22	39,5	15	31,5	21	68	160 510	QS-V0- $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde mit Dichtring											
G $\frac{1}{8}$	4	6	14	26,6	5,1	–	13	9,8	186 314	QS-V0-G $\frac{1}{8}$ -6	10
	5	8	16	31,9	5,1	–	14	15	186 315	QS-V0-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$	4	6	14	27,1	5,6	–	17	19	186 316	QS-V0-G $\frac{1}{4}$ -6	10
	5	8	16	27,9	5,6	–	17	17	186 317	QS-V0-G $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,7	10	19	34,9	5,6	–	17	23	186 318	QS-V0-G $\frac{1}{4}$ -10	10
	6,7	12	22	40,2	5,6	–	21	52	186 319	QS-V0-G $\frac{1}{4}$ -12	10
G $\frac{3}{8}$	5	8	16	27,6	6,6	–	19	25	186 320	QS-V0-G $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,7	10	19	31,4	6,6	–	19	26	186 321	QS-V0-G $\frac{3}{8}$ -10	10
	8,7	12	22	37,6	6,6	–	21	39	186 322	QS-V0-G $\frac{3}{8}$ -12	10
G $\frac{1}{2}$	6,7	10	19	32	7,6	–	24	53	186 323	QS-V0-G $\frac{1}{2}$ -10	1
	8,7	12	22	34,1	7,6	–	24	48	186 324	QS-V0-G $\frac{1}{2}$ -12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

Steckverbindung QS-V0



Abmessungen und Bestellangaben						
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	L1	Gewicht/Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
6	4	14	45	14	160 546 QS-V0-6	10
8	5	16	48	20	160 547 QS-V0-8	10
10	6,7	19	54	31	160 548 QS-V0-10	10
12	8,7	22	58,5	46	160 549 QS-V0-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt


L-Steckverschraubung QSL-V0

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	3,6	6	14	25	8	20	25	12	15	160 511	QSL-V0- $\frac{1}{8}$ -6	10
	4,6	8	16	28	8	24	28	14	19,5	160 512	QSL-V0- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	3,6	6	14	28	11	22	25	14	24	160 513	QSL-V0- $\frac{1}{4}$ -6	10
	4,6	8	16	31	11	25	28	14	25	160 514	QSL-V0- $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,2	10	19	36	11	30	31,5	17	35	160 515	QSL-V0- $\frac{1}{4}$ -10	10
	6,2	12	22	38	11	32	34,5	21	52	160 516	QSL-V0- $\frac{1}{4}$ -12	1
R $\frac{3}{8}$	4,6	8	16	33	12	26,5	28	17	37,5	160 517	QSL-V0- $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,2	10	19	37	12	30,5	31,5	17	44	160 518	QSL-V0- $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,7	12	22	39	12	32,5	34,5	21	53,5	160 519	QSL-V0- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	6,2	10	19	40	15	32	31,5	21	65	160 520	QSL-V0- $\frac{1}{2}$ -10	1
	7,7	12	22	42	15	34	34,5	21	76,5	160 521	QSL-V0- $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	3,6	6	14	24	5,1	–	24,9	13	15	186 325	QSL-V0-G $\frac{1}{8}$ -6	10
	4,6	8	16	27	5,1	–	27,9	14	19	186 326	QSL-V0-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$	3,6	6	14	25,5	5,6	–	24,9	17	25	186 327	QSL-V0-G $\frac{1}{4}$ -6	10
	4,6	8	16	28,5	5,6	–	27,9	17	27	186 328	QSL-V0-G $\frac{1}{4}$ -8	10
	6,2	10	19	32,5	5,6	–	31,4	17	33	186 329	QSL-V0-G $\frac{1}{4}$ -10	10
	6,2	12	22,2	34,5	5,6	–	34,7	21	53	186 330	QSL-V0-G $\frac{1}{4}$ -12	1
G $\frac{3}{8}$	4,6	8	16	30	6,6	–	27,9	19	40	186 331	QSL-V0-G $\frac{3}{8}$ -8	10
	6,2	10	19	34	6,6	–	31,4	19	43	186 332	QSL-V0-G $\frac{3}{8}$ -10	10
	7,7	12	22,2	36	6,6	–	34,7	21	47	186 333	QSL-V0-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	6,2	10	19	37	7,6	–	31,4	24	69	186 334	QSL-V0-G $\frac{1}{2}$ -10	1
	7,7	12	22,2	39	7,6	–	34,7	24	72	186 335	QSL-V0-G $\frac{1}{2}$ -12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

L-Steckverbindung QSL-V0



Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	3,6	14	3,2	25	8	15	160 540	QSL-V0-6	10
8	4,6	16	4,2	27,5	10	21,5	160 541	QSL-V0-8	10
10	6,2	19	4,2	31,5	12	32,5	160 542	QSL-V0-10	10
12	7,7	22	4,2	34,5	14	48	160 543	QSL-V0-12	10

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt


T-Steckverschraubung QST-V0

Außengewinde


mit Außensechskant



R-Gewinde



G-Gewinde



Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch-Außen-Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Ge- wicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
D1	[mm]	D2										
R-Gewinde												
R $\frac{1}{8}$	4,7	6	14	25	8	20	50	12	19	160 522	QST-V0- $\frac{1}{8}$ -6	10
	5,4	8	16	28	8	24	55	14	24,5	160 523	QST-V0- $\frac{1}{8}$ -8	10
R $\frac{1}{4}$	5,7	6	14	28	11	22	50	14	28	160 524	QST-V0- $\frac{1}{4}$ -6	10
	6	8	16	31	11	25	55	14	30	160 525	QST-V0- $\frac{1}{4}$ -8	10
	7,3	10	19	36	11	30	61	17	43	160 526	QST-V0- $\frac{1}{4}$ -10	10
	8,8	12	22	38	11	32	67	21	64	160 527	QST-V0- $\frac{1}{4}$ -12	10
R $\frac{3}{8}$	7,2	8	16	33	12	26,5	55	17	42,5	160 528	QST-V0- $\frac{3}{8}$ -8	10
	8	10	19	37	12	30,5	61	17	52	160 529	QST-V0- $\frac{3}{8}$ -10	10
	8,8	12	22	39	12	32,5	67	21	65,5	160 530	QST-V0- $\frac{3}{8}$ -12	1
R $\frac{1}{2}$	9,6	10	19	40	15	32	61	21	73	160 531	QST-V0- $\frac{1}{2}$ -10	1
	9,9	12	22	42	15	34	67	21	88,5	160 532	QST-V0- $\frac{1}{2}$ -12	1
G-Gewinde mit Dichtring												
G $\frac{1}{8}$	4,7	6	14	25	5,1	–	50,5	13	19	186 336	QST-V0-G $\frac{1}{8}$ -6	10
	5,4	8	16	25,3	5,1	–	55,2	14	23	186 337	QST-V0-G $\frac{1}{8}$ -8	10
G $\frac{1}{4}$	5,7	6	14	26,5	5,6	–	50,5	17	29	186 338	QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -6	10
	6	8	16	26,8	5,6	–	55,2	17	32	186 339	QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -8	10
	7,3	10	19	32,5	5,6	–	60,8	17	41	186 340	QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -10	10
	8,8	12	22,2	34,5	5,6	–	67,4	21	64	186 341	QST-V0-G $\frac{1}{4}$ -12	10
G $\frac{3}{8}$	7,2	8	16	28,3	6,6	–	55,2	19	45	186 342	QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -8	10
	8	10	19	34	6,6	–	60,8	19	51	186 343	QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -10	10
	8,8	12	22,2	36	6,6	–	67,4	21	59	186 344	QST-V0-G $\frac{3}{8}$ -12	1
G $\frac{1}{2}$	9,6	10	19	37	7,6	–	60,8	24	77	186 345	QST-V0-G $\frac{1}{2}$ -10	1
	9,9	12	22,2	39	7,6	–	67,4	24	84	186 346	QST-V0-G $\frac{1}{2}$ -12	1


* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS-V0, Quick Star, flammhemmend

FESTO

Datenblatt

T-Steckverbindung QST-V0



Abmessungen und Bestellangaben											
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE*
6	4	14	3,2	25	8	50	16	21,5	160 533	QST-V0-6	10
8	5	16	3,2	27,5	9	55	18	31,5	160 534	QST-V0-8	10
10	6,7	19	4,2	30,5	12	61	24	48	160 535	QST-V0-10	10
12	8,7	22	4,2	33,5	14	67	28	70,5	160 536	QST-V0-12	1

* Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen QS, Quick Star

Zubehör

FESTO

Lösegabel QS0

Lösehilfe für
QS-Steckverschraubungen



Abmessungen und Bestellangaben			
Schlauch-Außen-Ø	Gewicht pro Stück [g]	Teile-Nr. Typ	PE*
3 ... 10	13	158 419 QS0	1

* Packungseinheit in Stück