

Конектор за дисплей MFL-230AC

Номер на част: 10005

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Тегло на продукта	14 g
Електрическо присъединяване	Форма В съгласно промишлен стандарт (11 mm)
Номинално работно напрежение AC	230 V
Мрежова честота	50 Hz...60 Hz
Допустими колебания на напрежението	-20 %/+15 %
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Подсилен с PA6