

Дросел-шумозаглушител GRE-1/8-NPT

Номер на част: 10057

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|---|--|
| Функция на разпределител | Функция звуково налягане на дросела |
| Избор на допълнителна функция | с шумозаглушител |
| Пневматична връзка 1 | 1/8 NPT |
| Елемент за настройка | Шлицов винт |
| Начин на закрепване | завинтване |
| Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...520 l/min |
| Работно налягане | 0 бар...10 бар |
| Температура на околната среда | -10 °C...70 °C |
| Работен флуид | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на флуида | -10 °C...70 °C |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |