

Индикатор за налягане OH-8-GN

Номер на част: 10089

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	-0.1 МРа...0.8 МРа -1 бар...8 бар -14.5 psi...116 psi
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °С...60 °С
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS