

# Дросел-шумозаглушител GRE-1/8

Номер на част: 10351

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция звуково налягане на дросела
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	G1/8
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	520 l/min
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...520 l/min
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...10 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...70 °C
Номинален въртящ момент на затягане	12 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	15 g
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на регулиращия винт	Месинг