

Дросел-шумозаглушител GRE-1/4

Номер на част: 10352

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Функция звуково налягане на дросела
Избор на допълнителна функция	с шумозаглушител
Пневматична връзка 1	G1/4
Елемент за настройка	Шлицов винт
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	996 l/min
Нормален дебит 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...996 l/min
Работно налягане	0 бар...10 бар
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	25 g
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на регулиращия винт	Месинг