


# Микро разпределител SO-3-РК-3-В

Номер на част: 10403

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен моностабилен
Начин на задействане	механично
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	60 l/min
Пневматична работна връзка	РК-3
Работно налягане	-0.95 бар...8 бар
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Номинален диаметър	1.8 mm
Вид управление	директно
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Сила на задействане	6 Б
Тегло на продукта	7 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Материал на тялото	Месинг РОМ