


Заглушител за филтър LFU-1/2

Номер на част: 10494

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	G1/2
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Финост на филтрация	1 Em
Кондензотделител	ръчно завъртащ се
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар 0 psi...232 psi
Дебит спрямо атмосфера	6000 l/min
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Намаляване на шума	Редуциране с 40 dB
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	83 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	450 g
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PP