

Куплунг NECU-M-B12G5-C2-PB

Номер на част: 1067905

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Тегло на продукта	48.7 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг прав, M12x1, 5-полюсен, В-кодиран, възможност за екраниране
Кодиране на щекера	В
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт, може да се екранира
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...125 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...125 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Характеристики на предаване	DIN EN 50173/CAT 5
Допустим диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Клас защита	IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал щекерни контакти	Месинг златно покритие